

SAIL-VSCD-M12G-0.3U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーは、M8/M12プラグ付きの接続ケーブルや、片側にコネクタがないバルブプラグを提供しています。バルブプラグの状態はLEDで表示されます。バルブプラグは保護回路を備えています。ワイドミュラーの製品範囲には、DIN規格および工業規格に準拠したtype A、B、Cのバルブプラグがあります。保護等級IP67は、しっかりとねじ込むことで確保されます。また、取り出し方向も重要な要素のため、ワイドミュラーでは用途に応じた複数のバリエーションを用意しています。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | バルブケーブル(組立型),ストレートプラグ - バルブプラグ, DINデザイン C (8 mm), M12 = A-coded, ケーブル長: 0.3 m, PUR, 黒色 |
| 注文番号 | 9456170030 |
| 種別 | SAIL-VSCD-M12G-0.3U |
| GTIN (EAN) | 4032248323142 |
| 数量 | 1 items |

SAIL-VSCD-M12G-0.3U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

寸法と重量

正味重量

34 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除あり)

RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

ケーブルの技術仕様

| | |
|-------------|-----------------|
| ケーブル長 | 0.3 m |
| ケーブルキャリアに最適 | はい |
| シールド仕様 | いいえ |
| 絶縁 | PP |
| 曲げ半径、最小、移動 | 10 x ケーブル直径 |
| 曲げサイクル | 2 Mio |
| シーズ材料 | PUR |
| カラーコーディング | 茶色, 青色, 緑色/黄色 |
| 温度範囲、固定 | -50..80 °C |
| 温度範囲、移動 | -25..80 °C |
| 外径 | 4.6 mm ± 0.2 mm |

| | |
|------------|---------------------|
| シーズカラー | 黒色 |
| コア断面積 | 0.5 mm ² |
| ハロゲン | いいえ |
| 加速 | 5 m/s ² |
| 曲げ半径、最小、定置 | 5 x ケーブル直径 |
| 速度 | 200 m/s |
| 溶接火花耐久性 | いいえ |
| 歪み耐性 | 0 °/m |
| 溶接スパーク耐久性 | いいえ |
| 極数 | 3 |

一般的な技術データ

| | |
|------------|---------------------------------|
| コーディング | DINデザイン C (8 mm), M12 = A-coded |
| 接触表面 | 錫メッキ |
| バージョン | ストレートプラグ - バルブ プラグ |
| 公称電圧 | 24 V |
| 保護度合い | IP67, ねじ込み |
| ハウジングの温度範囲 | -25 - +80 °C |

| | |
|---------------------------|--|
| 接続スレッド | その他 |
| LED | はい |
| 接点材質 | CuZn |
| 公称電流 | 4 A |
| すべてのバルブプラグには保護回路が取り付けられます | ツェナーダイオード |
| 締付けトルク | 取り付けネジM3:0.4 Nm, M2.5取り付けネジ: 0.3 Nm, M12 : 0.8 ~ 1.2 Nm |

分類

| | |
|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-12 |

| | |
|-------------|-------------|
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ECLASS 14.0 | 27-06-03-12 |


SAIL-VSCD-M12G-0.3U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面


寸法図




寸法図



極スキーム



極スキーム



配線図

