


CC 30/60 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



MultiCard 형식의 ClipCard 장치 마커는 전기 설치와 스위치기어 시스템의 라벨링에 사용되며 각인에 대한 유용한 대안이 됩니다. 입증된 MultiCard 형식을 사용하므로 PrintJet CONNECT 또는 Plotter를 사용한 라벨링이 가능합니다.

- 각인을 대신하여 PrintJet을 사용할 때 내구성이 뛰어난 인쇄 품질 가능
- 범용 고정
- 캐리어(스크류 또는 케이블 타이로 고정)
- 태그 레일(접착식 또는 스크류 고정)
- 또는 접착식 태그

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

버전	ClipCard, 디바이스 마커, 30 x 60 mm, 홀더 CC-H 30/60, 노란색
주문 번호	1009320000
유형	CC 30/60 MC NE GE
GTIN (EAN)	4032248713400
수량	30 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	1.2 mm	깊이 (인치)	0.0472 inch
높이	30 mm	높이 (인치)	1.1811 inch
너비	60 mm	폭 (인치)	2.3622 inch
순중량	4.63 g		

온도

작동 온도 범위 -40...100 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지	0.033 kg CO2 eq.	

일반 데이터


저항 코드에 따른 자재 컬러	4		
버전	플러그형		
너비	60 mm		
UL 94 가연성 등급	V-2		
작동 온도 범위, 최대	100 °C		
작동 온도 범위, 최소	-40 °C		
컬러 코드	노란색		
할로겐	아니요		
기본 재질	폴리아미드 66		
인쇄 문자	없음		
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	MultiCard	
권장 산업	기계		
호환 가능 프린터	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2		
조합네이션당 마커 개수	1 MultiCard = Device markers		
작동 온도 범위	-40...100 °C		
응용 분야/제조사	홀더 CC-H 30/60		

디바이스 마커

할로겐 아니요

분류

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



CC 30/60 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

액세서리



일반 주문 데이터

유형	CC-H 30/60	버전	
주문 번호	1934430000	ClipCard, 액세서리, 30 x 60 mm, 검정	
GTIN (EAN)	4032248590995		
수량	10 ST		
유형	STR CC 30/60 TRANSPARENT	버전	
주문 번호	1934450000	ClipCard, 액세서리, 30 x 60 mm, 투명	
GTIN (EAN)	4032248590988		
수량	10 ST		
유형	ETO CC 30/60 TRANSPAR.	버전	
주문 번호	1934440000	ClipCard, 액세서리, 30 x 60 mm, 투명	
GTIN (EAN)	4032248590971		
수량	10 ST		