

WNT 6 10X3 BE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

빌딩 설치 배선
빌딩 설치 분야에 대해서는 10x3 구리 레일을 중심으로
설치 단자대 블록, 중립 컨덕터 단자대 블록 및 분배
단자대 블록에서부터 완벽한 버스바 및 버스바 홀더 등의
액세서리에 이르는 완벽하게 조율된 구성품을 통해 완전한
시스템을 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	N상 모듈형 단자대, Wemid, 진한 베이지색
주문 번호	1010800000
유형	WNT 6 10X3 BE
GTIN (EAN)	4008190087470
수량	50 items

WNT 6 10X3 BE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(UR)	E60693

치수 및 중량

깊이	46.5 mm	깊이 (인치)	1.8307 inch
높이	46.5 mm	높이 (인치)	1.8307 inch
가장 낮은 버전의 높이	47 mm	너비	7.9 mm
폭 (인치)	0.311 inch	길이	60 mm
길이 (인치)	2.3622 inch	순중량	18.06 g

온도

작동 온도	-50 °C...120 °C	연속 작동 온도, 최소	-60 °C
연속 작동 온도, 최대	130 °C		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

CSA 등급 데이터

와이어 단면적 최대(CSA)	8 AWG	전압 크기 C(CSA)	600 V
전류 크기 C(CSA)	35 A	인증 번호(CSA)	200039-1057876
와이어 단면적 최소(CSA)	26 AWG		

UL 등급 데이터

컨ектор 크기 팩토리 결선 최대(UR)	8 AWG	전류 크기 C(UR)	45 A
전압 UR	600 V	컨ектор 크기 팩토리 결선 최소(UR)	20 AWG
인증 번호(UR)	E60693	컨ектор 크기 필드 결선 최소(UR)	20 AWG
컨ектор 크기 필드 결선 최대(UR)	8 AWG		

등급 데이터

정격 DC 전압	400 V	정격 전류	41 A
표준 규격	IEC 60947-7-1 규격	오염 심각도	3

시스템 사양

엔드 커버 플레이트 필요	예	레벨 수	1
레벨당 클램프 지점 개수	1	레벨 내부 교차 결선	아니요
장착 레일	TS 35		

WNT 6 10X3 BE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

일반

작동 온도 범위, 최대	120 °C	작동 온도 범위, 최소	-50 °C
표준 규격	IEC 60947-7-1 규격	장착 레일	TS 35

자재 데이터

절연재	Wemid	컬러 코드	파란색
UL 94 가연성 등급	V-0		

추가 기술 데이터

유사 단자대 수	1	폭발 테스트 버전	아니요
장착 유형	스냅온		

클램프용 컨덕터(정격 결선)

결선 수	1	와이어 결선 단면적, 와이어 종단 폐를 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최대	6 mm ²
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 폐를 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최소	0.5 mm ²	와이어 결선 단면적, 와이어 종단 폐를 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최대	6 mm ²
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 폐를 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최소	0.5 mm ²	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	10 mm ²
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	0.5 mm ²	결선 단면적, 꼬임, 최대	10 mm ²
결선 단면적, 꼬임, 최소	1.5 mm ²	DMS 전기 스크류드라이버 사용 토크 레벨	3
와이어 결선 단면적, 경질 코어 최대	10 mm ²	와이어 결선 단면적, 경질 코어, 최소	0.5 mm ²

클램프용 전선(추가 결선)

컨덕터 단면적, 연질 + 플라스틱 슬리브 DIN 46228/1, 추가 결선, 최소	0.5 mm ²	결선 유형, 추가 결선	버스바 결선
--	---------------------	--------------	--------

분류

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 9.0	27-14-11-20
ECLASS 9.1	27-14-11-20	ECLASS 10.0	27-14-11-20
ECLASS 11.0	27-14-11-20	ECLASS 12.0	27-14-11-20
ECLASS 13.0	27-25-01-11	ECLASS 14.0	27-25-01-11
ECLASS 15.0	27-25-01-11		

WNT 6 10X3 BE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

