



두 가지 장점이 결합된 SlimFix Clip: 고유한 퍼쇄 매커니즘은 개방 마커의 손쉬운 설치와 퍼쇄 마커의 안정성을 모두 제공합니다. 클립 매커니즘을 통해 도체 설치 후에도 마커를 빠르고 편리하게 설치할 수 있습니다. SlimFix Clips은 최대 외경 5 mm의 케이블 및 도체에 적합합니다. 마킹면이 최대 30 mm로 크기 때문에 긴 문자열을 사용할 수 있습니다. 재질은 할로겐이 포함되어 있지 않으며 난연 등급 V2를 준수합니다. 장점은 다음과 같습니다.

- 무할로겐 소재
  - 가연성 등급 V2
  - 공구를 사용하지 않는 빠른 설치
  - 입증된 MultiCard 형식의 마커
  - 12mm, 21mm 및 30mm 길이 구입 가능
- 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

### 일반 주문 데이터

|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 버전         | SlimFix Clip, 컨덕터 및 케이블 마커, 3.5 - 7 mm, 12 x 12.5 mm, 노란색 |
| 주문 번호      | <a href="#">1025230000</a>                                |
| 유형         | SFC 3/12 MC NE GE                                         |
| GTIN (EAN) | 4032248746293                                             |
| 수량         | 80 items                                                  |

## 기술 데이터

### 승인

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

### 치수 및 중량

|     |         |         |             |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이  | 11.3 mm | 깊이 (인치) | 0.4449 inch |
| 높이  | 12 mm   | 높이 (인치) | 0.4724 inch |
| 너비  | 12.5 mm | 폭 (인치)  | 0.4921 inch |
| 순중량 | 0.66 g  |         |             |

### 온도

|          |              |
|----------|--------------|
| 작동 온도 범위 | -40...100 °C |
|----------|--------------|

### 환경 제품 규정 준수

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재                  |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음         |
| 제품 탄소 발자국  | 요람에서 게이트까지 0.007 kg CO2 eq. |

### 일반 데이터

|                 |                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 저항 코드에 따른 자재 컬러 | 4                                                                                           |
| 인쇄 유형           | 검은색                                                                                         |
| 너비              | 12.5 mm                                                                                     |
| UL 94 가연성 등급    | V-2                                                                                         |
| 작동 온도 범위, 최대    | 100 °C                                                                                      |
| 작동 온도 범위, 최소    | -40 °C                                                                                      |
| 컬러 코드           | 노란색                                                                                         |
| 할로겐             | 아니요                                                                                         |
| 기본 재질           | 폴리아미드 66                                                                                    |
| 패키지 단위당 조합 개수   | 공급 형태 MultiCard                                                                             |
| 라벨링 필드의 크기      | 12 x 5 mm                                                                                   |
| 권장 산업           | 기계                                                                                          |
| 호환 가능 프린터       | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |
| 콤비네이션당 마커 개수    | 1 MultiCard = Conductor and cable markers                                                   |
| 작동 온도 범위        | -40...100 °C                                                                                |

### 컨덕터 및 케이블 마커

|              |            |              |            |
|--------------|------------|--------------|------------|
| 할로겐          | 아니요        | 전선 굵기, 최대    | 10 mm²     |
| 전선 굵기, 최소    | 4 mm²      | 컨덕터 O.D., 최대 | 7 mm       |
| 컨덕터 O.D., 최소 | 3.5 mm     | 컨덕터 O.D.     | 3.5 - 7 mm |
| 결선된 와이어의 단면적 | 4 - 10 mm² |              |            |

### 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

