

HDC KIT HE-P 16.120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



HDC 키트는 플러그 커넥터 전체를 조립하기 위한 표준화된 키트입니다.
 HDC 키트는 보통 수형 인서트, 암형 인서트, 플러그 하우징, 패널 장착형 베이스 및 케이블 글랜드로 구성됩니다.
 바이드뮐러에서는 메트릭 또는 PG 케이블 엔트리 스레드가 포함된 광범위한 표준 커넥터 조합을 제공합니다.
 Push In 결선은 직접 삽입을 통해 전선을 연결합니다.
 공구를 사용하지 않고도 사전 처리된 전선을 직접 삽입하여 결선할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	RockStar® HDC 키트-사각 커넥터, 키트, HE, 설치 사이즈: 6, 폴: 16, PUSH IN, 500 V, 16 A, 주조 알루미늄, PG 21
주문 번호	1027640000
유형	HDC KIT HE-P 16.120
GTIN (EAN)	4032248770700
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 654 g

온도

한계 온도 -40 °C ... 100 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

버전

케이블 엔트리 사이즈	PG 21	상단 케이블 인입 수	0
측면 케이블 인입 수	1	결선 유형	PUSH IN
잠금 시스템 디자인	하단 측면의 측면 록킹 클램프	설치 사이즈	6
실링	NBR	BG	6

일반 데이터

표면 마감 시리즈	파우더 코팅 HE	보호 등급	IP65
-----------	-----------	-------	------

일반 데이터

극 수	16	결선 유형 PE	스크류 결선
설치 사이즈	6	케이블 글랜드 시리즈	PG 21 HE
기본 재질	주조 알루미늄	정격 전압(DIN EN 61984)	16 A
BG	6		

버전

결선 유형	PUSH IN	설치 사이즈	6
전선 굵기, 최대	4 mm ²	전선 굵기, 최소	0.5 mm ²
표면 마감	파우더 코팅	기본 재질	주조 알루미늄
BG	6		

분류

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC KIT HE-P 16.120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

HDC COS

바이드물러의 인서트에는 다양한 액세서리를 사용할 수 있습니다. 여기에는 인서트용 코딩 부품이 포함됩니다.



일반 주문 데이터

유형	HDC COS 16	버전	
주문 번호	1431000000		사각 커넥터, 액세서리, 코딩 시스템
GTIN (EAN)	4008190052706		
수량	1 ST		
유형	HDC COS 24	버전	
주문 번호	1430900000		사각 커넥터, 액세서리, 코딩 시스템
GTIN (EAN)	4008190077228		
수량	1 ST		
유형	HDC COS 32	버전	
주문 번호	1430800000		사각 커넥터, 액세서리, 코딩 시스템
GTIN (EAN)	4008190176181		
수량	1 ST		

SPB

바이드물러의 인서트에는 다양한 액세서리를 사용할 수 있습니다. 여기에는 인서트용 코딩 부품이 포함됩니다.



일반 주문 데이터

유형	SPB-M 3	버전	
주문 번호	1203600000		사각 커넥터, 액세서리, 잠금 볼트
GTIN (EAN)	4008190120047		
수량	100 ST		