



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 풀이 분리되더라도 단자대 블록의 점접 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을 제공합니다.

### 일반 주문 데이터

버전	점프바 (단자대), 스크류, 회색, 41 A, 극 수: 4, 피치 (mm)(P): 11.00, 절연: 아니요, 너비: 40 mm
주문 번호	<a href="#">0267600000</a>
유형	QL 4 RSF1+2
GTIN (EAN)	4008190174859
수량	50 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용가능 기간	2026-06-30T00:00:00+02:00

### 기술 데이터

#### 승인

ROHS 준수

#### 치수 및 중량

깊이	2 mm	깊이 (인치)	0.0787 inch
높이	6 mm	높이 (인치)	0.2362 inch
너비	40 mm	폭 (인치)	1.5748 inch
순중량	3.06 g		

#### 온도

보관 온도: -25 °C...55 °C      주변 온도: -5 °C...40 °C

#### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태: 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC: 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

#### 등급 데이터

정격 전류: 41 A

#### 시스템 사양

버전: 점프바

#### 일반

극 수: 4      설치 권고: 직접 장착

#### 자재 데이터

기본 재질: Cu Zn      컬러 코드: 회색

#### 추가 기술 데이터

장착물 유형: 스크류      설치 권고: 직접 장착  
 폭발 테스트 버전: 아니요      장착 유형: 스크류

#### 크기

피치(mm)(P): 11.00 mm

#### 분류

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		