

## QS 2/8/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 제품 이미지



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 폴이 분리되더라도 단자대 블록의 접점 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을 제공합니다.

## 일반 주문 데이터

버전	점프바(단자대), 플러그, 베이지색, 44 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 8.00, 절연: 예, 너비: 12 mm
주문 번호	<a href="#">0270960000</a>
유형	QS 2/8/4
GTIN (EAN)	4008190077006
수량	20 items

## 기술 데이터

## 승인

RoHS 준수

## 치수 및 중량

깊이	34.5 mm	깊이 (인치)	1.3583 inch
높이	16 mm	높이 (인치)	0.6299 inch
너비	12 mm	폭 (인치)	0.4724 inch
순중량	6.1 g		

## 온도

보관 온도 -25 °C...55 °C 주변 온도 -5 °C...40 °C

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	20993c56-321a-4ec1-8646-b7d545a927f2

## 등급 데이터

정격 전류 44 A

## 시스템 사양

버전 단자대용

## 일반

극 수 2 설치 권고 직접 장착

## 자재 데이터

컬러 코드 베이지색

## 추가 기술 데이터

장착물 유형	플러그	설치 권고	직접 장착
폭발 테스트 버전	아니요		

## 크기

피치(mm)(P) 8.00 mm

## 분류

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		