

TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



스틸 DIN 레일은 시장에서 가장 널리 사용됩니다. 금속 DIN 레일 중 스테인리스 스틸과 유사한 가장 낮은 단락 보호 기능을 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	단자대 레일, 액세서리, 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리, 너비: 2000 mm, 높이: 35 mm, 깊이: 7.5 mm
주문 번호	0514500000
유형	TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190046019
수량	40 M

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	7.5 mm	깊이 (인치)	0.2953 inch
높이	35 mm	높이 (인치)	1.378 inch
너비	2000 mm	폭 (인치)	78.74 inch
순중량	15.75 g		

온도

주변 온도	-5 °C...40 °C
-------	---------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

장착 레일

솔더 구멍 직경(D)	5.2 mm	
설치 권고	직접 장착	
표준 규격	DIN EN 60715	
표면 마감	전기 아연 도금 및 보호막 처리	
두께	1.00 mm	
기본 재질	스틸	
단자대 레일의 길이	최소	0 mm
	공칭	2000 mm
	최대	2000 mm
일자 드릴 구멍	예	
슬릿 길이	25.00 mm	
슬릿 간극	11.00 mm	
IEC 60947-7-2에 따른 초당 단기 전류 내성	1.92 kA	
슬릿 폭	5.20 mm	
사전 펀칭된 장착 레일	예	
슬릿 폭		
단락 강도는 E-Cu 와이어와 일치합니다.	16.00 mm ²	
드릴 구멍 직경	5.20 mm	
구멍 공간, 중앙-중앙	36 mm	
슬릿 틈		
슬릿 길이		

분류

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

