

제품 이미지



전력, 신호 및 데이터를 공급하는 것은 전기 공학 및 패널 구축의 전통적인 요구 사항입니다. 절연재, 결선 시스템 및 단자대의 디자인이 차별화된 특징입니다. 기본 연결 단자대는 하나 이상의 컨덕터를 연결 및/또는 결선하기에 적합합니다. 이것은 동일한 전위에 있거나 서로 절연된 하나 이상의 연결 레벨을 가지고 있을 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	단극 및 다극 단자대 스트립, 스크류 결선, 중간 노란색, 6 mm ² , 41 A, 690 V, 결선 수: 8, 레벨 수: 1
주문 번호	0620220000
유형	MK 6/4
GTIN (EAN)	4008190026905
수량	20 items

MK 6/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

승인

승인



CURUSEX



ROHS

준수

UL File Number Search

[UL 웹사이트](#)

인증 번호(UR)

E60693

인증 번호(cURusEX)

E184763

치수 및 중량

깊이

22 mm

깊이 (인치)

0.8661 inch

높이

23 mm

높이 (인치)

0.9055 inch

너비

49.5 mm

폭 (인치)

1.9488 inch

순중량

43.55 g

온도

보관 온도

-25 °C...55 °C

주변 온도

-5 °C...40 °C

연속 작동 온도, 최소

-60 °C

연속 작동 온도, 최대

130 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수, 예외 미존재

REACH SVHC

0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

CSA 등급 데이터

와이어 단면적 최대(CSA)

10 AWG

전압 크기 C(CSA)

300 V

전류 크기 C(CSA)

40 A

인증 번호(CSA)

12400-150

전압 크기 B(CSA)

300 V

전류 크기 B(CSA)

40 A

와이어 단면적 최소(CSA)

22 AWG

UL 등급 데이터

전압 크기 B(UR)

300 V

전류 크기 B(UR)

30 A

컨덕터 크기 팩토리 결선 최대(UR)

10 AWG

전류 크기 C(UR)

30 A

전압 크기 C(UR)

300 V

컨덕터 크기 팩토리 결선 최소(UR)

22 AWG

인증 번호(UR)

E60693

컨덕터 크기 필드 결선 최소(UR)

22 AWG

컨덕터 크기 필드 결선 최대(UR)

10 AWG

등급 데이터

정격 단면적

6 mm²

정격 전압

690 V

정격 DC 전압

690 V

정격 전류

41 A

최대 와이어에서 전류

41 A

표준 규격

IEC 60947-7-1

IEC 60947-7-x에 따른 체적 저항률

0.78 mΩ

정격 임펄스 내전압

8 kV

IEC 60947-7-x 규격 전력 손실

1.31 W

오염 심각도

3

시스템 사양

버전

장착 레일용

엔드 커버 플레이트 필요

아니요

전위 수

1

레벨 수

1

장착 레일

장착 플레이트

MK 6/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

일반

극 수	4	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 10
설치 권고	직접 장착	결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 22
표준 규격	IEC 60947-7-1	장착 레일	장착 플레이트

자재 데이터

기본 재질	KrG	컬러 코드	중간 노란색
UL 94 가연성 등급	5VA		

추가 기술 데이터

설치 권고	직접 장착	폭발 테스트 버전	아니요
장착 유형	직접 장착		

크기

고정 크기	13 mm
-------	-------

클램프용 컨덕터(정격 결선)

IEC 60947-1 규격 개이지	A3	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 10
결선 방향	측면	조임 토크, 최대	2 Nm
조임 토크, 최소	1.2 Nm	탈피 길이	9 mm
결선의 유형 2	스크류 결선	결선 유형	스크류 결선
결선 수	8	클램프 범위, 최대	6 mm ²
클램프 범위, 최소	0.33 mm ²	클램프 스크류	M 4
볼레이드 크기	4.0 x 0.8 mm	결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 22
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 폐를 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최대	4 mm ²	와이어 결선 단면적, 와이어 종단 폐를 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최소	0.33 mm ²
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 폐를 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최대	4 mm ²	와이어 결선 단면적, 와이어 종단 폐를 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최소	0.33 mm ²
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	6 mm ²	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	0.33 mm ²
결선 단면적, 꼬임, 최대	6 mm ²	결선 단면적, 꼬임, 최소	0.33 mm ²
DMS 전기 스크류드라이버 사용 토크 레벨	4	와이어 결선 단면적, 경질 코어 최대	6 mm ²
와이어 결선 단면적, 경질 코어, 최소	0.33 mm ²		

클램프용 전선(추가 결선)

결선 유형, 추가 결선	스크류 결선
--------------	--------

분류

ETIM 8.0	EC001284	ETIM 9.0	EC001284
ETIM 10.0	EC001284	ECLASS 14.0	27-14-11-06
ECLASS 15.0	27-14-11-06		