



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







THM GEW 부직포 라벨은 매우 유연한 무명 섬유로 제작됩니다. 열전사 프린터에 사용할 수 있도록 릴 형태로 공급되므로 접착층이 사무용 레이저 프린터용 A4 용지보다 두껍습니다.

이러한 유연성과 두꺼운 접착층 덕분에 접착력이 강하며, 케이블이나 호스처럼 꺾이거나 둥근 물체에 사용할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

버전	THM, 디바이스 마커, 8 x 20 mm, 노란색
주문 번호	<u>1059880000</u>
유형	THM GEW 20/8 GE
GTIN (EAN)	4032248808304
수량	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

_	o	ı
5	ĭ	_

ROHS	天 人
กบทอ	- 正十

## 치수 및 중량

깊이	0.3 mm	깊이 (인치)	0.0118 inch
높이	8 mm	높이 (인치)	0.315 inch
너비	20 mm	폭 (인치)	0.7874 inch
 순중량	480 g		

## 온도

작동 온도 범위	-2980 °C

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
1013 교구 경네	근구, 에의 미근제
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음
TIE TOTT OVITO	6.1 W.76 918 9 6 11 6 KL

## 일반 데이터

접착물	천연 고무 접착제	
저항 코드에 따른 자재 컬러	4	
용지당 수	10000	
인쇄 방법	열 전사	
버전	자체 접착	
너비	20 mm	
UL 94 가연성 등급	V-0	
작동 온도 범위, 최대	2° 08	
작동 온도 범위, 최소	-29 °C	
컬러 코드	노란색	
할로겐	예	
기본 재질	면 패브릭	
인쇄 문자	없는	
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	라벨 릴
UL 969에 따른 인증	아니요	
호환 가능 프린터	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS	
콤비네이션당 마커 개수	1 Label reel = Device markers	
작동 온도 범위	-2980 °C	
<b>롤</b> 당 수	10000	<u> </u>

## 디바이스 마커

할로겐	예	

### 분류

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

카탈로그 상태 / 도면 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 액세서리

#### 잉크 리본



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

## 일반 주문 데이터

RIBBON MM 110/360 SW 유형 주문 번호 2005070000

GTIN (EAN) 4050118390049

수량

버전

Ink ribbon