



HDC 키트는 플러그 커넥터 전체를 조립하기 위한 표준화된 키트입니다.

HDC 키트는 보통 수형 인서트, 암형 인서트, 플러그 하우징, 패널 장착형 베이스 및 케이블 글랜드로 구성됩니다.

바이드물러에서는 메트릭 또는 PG 케이블 엔트리 스레드가 포함된 광범위한 표준 커넥터 조합을 제공합니다.

Push In 결선은 직접 삽입을 통해 전선을 연결합니다.

공구를 사용하지 않고도 사전 처리된 전선을 직접 삽입하여 결선할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	RockStar® HDC 키트-사각 커넥터, 키트, HE, 설치 사이즈: 3, 폴: 6, PUSH IN, 500 V, 24 A, 주조 알루미늄, PG 16
주문 번호	1061710000
유형	HDC KIT HE-P 06.11
GTIN (EAN)	4032248816453
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

순중량

363.44 g

온도

한계 온도

-40 °C ... 100 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수, 예외 존재

RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

버전

케이블 엔트리 사이즈

PG 16

상단 케이블 인입 수

1

측면 케이블 인입 수

0

결선 유형

PUSH IN

잠금 시스템 디자인

엔드 록킹 클램프, 하부

설치 사이즈

3

실링

NBR

컬러(RAL)

RAL 7035

BG

3

일반 데이터

표면 마감

파우더 코팅

보호 등급

IP65

시리즈

HE

일반 데이터

극 수

6

결선 유형 PE

스크류 결선

설치 사이즈

3

케이블 글랜드

PG 16

기본 재질

주조 알루미늄

시리즈

HE

정격 전압(DIN EN 61984)

500 V

정격 전압(DIN EN 61984)

24 A

BG

3

버전

결선 유형

PUSH IN

설치 사이즈

3

전선 굵기, 최대

4 mm²

전선 굵기, 최소

0.5 mm²

표면 마감

파우더 코팅

기본 재질

주조 알루미늄

BG

3

분류

ETIM 8.0

EC002943

ETIM 9.0

EC002943

ETIM 10.0

EC002943

ECLASS 14.0

27-44-02-92

ECLASS 15.0

27-44-02-92

HDC KIT HE-P 06.11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

HDC COS

바이드물러의 인서트에는 다양한 액세서리를 사용할 수 있습니다. 여기에는 인서트용 코딩 부품이 포함됩니다.



일반 주문 데이터

유형	HDC COS 16	버전	
주문 번호	1431000000		사각 커넥터, 액세서리, 코딩 시스템
GTIN (EAN)	4008190052706		
수량	1 ST		
유형	HDC COS 24	버전	
주문 번호	1430900000		사각 커넥터, 액세서리, 코딩 시스템
GTIN (EAN)	4008190077228		
수량	1 ST		
유형	HDC COS 32	버전	
주문 번호	1430800000		사각 커넥터, 액세서리, 코딩 시스템
GTIN (EAN)	4008190176181		
수량	1 ST		

SPB

바이드물러의 인서트에는 다양한 액세서리를 사용할 수 있습니다. 여기에는 인서트용 코딩 부품이 포함됩니다.



일반 주문 데이터

유형	SPB-M 3	버전	
주문 번호	1203600000		사각 커넥터, 액세서리, 잠금 볼트
GTIN (EAN)	4008190120047		
수량	100 ST		