



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com













그림과 유사

도체 경로의 과전압 커플링은 민감한 신호 입력을 방해하거나 파괴할 수 있습니다. 따라서 I&C 장치 근처에서 보호가 반드시 필요합니다. 바이드뮬러의 I&C 부문 제품군에는 텐션 스프링 클램프 또는 스크류 결선을 위한 플러그형으로 설계된 2피스의 모듈형 단자대가 포함됩니다. 이러한 제품들은 이진 신호와 아날로그 신호 모두에 적합합니다. 또한 바이드뮬러는 가스 방전관이나 바리스터와 같은 통합형 콤포넌트가 포함된 기타 제품도 제공합니다. 제품 표준인 IEC61643-21에 따라 테스트된 바이드뮬러의 VARITECTOR는 유연하고 가변적인 서지 보호를 제공합니다. VARITECTOR 시리즈는 IEC 61643-22/VDE 0845-3에 따라 클래스 C1, C2, C3 및 D1 용도에서 사용할 수 있습니다. VARITECTOR SPC, SSC 및 MCZ OVP 제품군은 전기적 특성과 기계적 특성의 결합이 최적화되어 있습니다. 사이즈 그리고 취급의 용이성이 뛰어납니다. 이 서지보호기는 빌딩 자동화 부문을 비롯하여 산업 및 공정 자동화 부문에서 제한된 공간에 사용하기에 적합합니다.

일반 주문 데이터

· -	계측제어 용 서지 보호기, 측정 및 제어용 서지 보호,
	UP(L/N-PE) ≤ 1550 V
주문 번호	1064320000
유형	VSSC6TRCLFG48VAC/DC0.5A
GTIN (EAN)	4032248829682
수량	10 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인	C Course		
	C CSAEX	(OVE)	
ROHS	<u>준</u> 수	LISTED	
JL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>		
인증 번호(UL)	E311081		
치수 및 중량			<u> </u>
깊이	81 mm	깊이 (인치)	3.189 inch
높이	88.5 mm	<u>높</u> 이 (인치)	3.4842 inch
너비	6.2 mm	폭 (인치)	0.2441 inch
순중량	44 g		
온도			
보관 온도	-40 °C80 °C	작동 온도	-40 °C70 °C
<u> </u>	5~96%	10 22	10 070 0
장애 확률			
00 UE 0 0 4 E 0 0 T A)			
SIL(IEC 61508 준수)	3	MTTF	3936 a
SFF PFH(1*10)-9 시간당	93.28 % 1.95	λges	29
	1.55		
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재		
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	7a, 7cl		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	71e97bb7-979f-4330-94c	0-20c629bb05e3	
정격 데이터 UL			
alt were		017	
인증 번호(UL)	E311081	UL 인증	UL Zertifikat - PDF/ E311081VOL1SEC3.pdf (application/pdf)
EN 50178에 따른 절연			
서지 전압 범주	III	오염 심각도	2
시시 전급 요구 일반 데이터			
크긴 베이니			
광학 기능 디스플레이	아니요	세그먼트	계측 및 제어
) - : () · <u> </u>	측정 및 제어용 서지 보호	 설계	단자대
JL 94 가연성 등급	V-0	컬러 코드	검정
보호 등급	IP20	장착 레일	TS 35
절연 기능	ଜା	테스트 옵션	테스트 플러그 단자가 있는 기능적 스크류, 결선 1, 2, 4

카탈로그 상태 / 도면 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

CSA 보호 데이터

가스 그룹 D	IIA	가스 그룹 A, B	IIC	
입력-전류, 최대 Ⅱ	500 mA	 가스 그룹 C	IIB	
내부 유도 용량, 최대 LI	Ο μΗ	내부 용량, 최대 CI	1 nF	
입력 전압, 최대 Ui	85 V			

정격 데이터 IEC / EN

극 수	1	정격 전압(AC)	48 V
정격 전압(DC)	68 V	정격 전류 IN	500 mA
출력측 와이어-와이어 1 kV/µs의 보호 레벨, 일반	150 V	보호 레벨, UP 와이어 - 와이어	200 V
보호 레벨 UP (일반)	≤ 1550 V	전압 유형	AC/DC
퓨즈 보호	0.5 A	볼륨 저항	1.8 Ω 10 %
표준 규격	IEC 61643-21, HART- compatible	낙뢰 테스트 전류 limp (10/350 μs)	0.5 kA
방전 전류, 최대 (8/20 μs)	10 kA	PE에 대한 FG에서 절연 내력	≥ 500 V
IEC 61643-21에 따른 요구 조건 범주	C2, C3, D1	- 삽입 손실	250 MHz
최대 연속 전압, Uc(AC)	60 V	최대 연속 전압, Uc(DC)	85 V
서지 전류 전달 용량 D1	0.5 kA 10/350 μs	보호 레벨, UP GND - PE	800 V
서지 전류 전달 용량 C3	50 A 10/1000 μs	펄스-리셋 커패시티ㄴ	≤ 20 ms
신호 전송 속성(-3 dB)	270 Mhz	낙뢰 테스트 전류, limp (10/350 μs) 와이어-PE	0.5 kA
과부하 - 장애 모드	모드 2	방전 전류 In (8/20µs) 와이어-와이어	2.5 kA
방전 전류 In (8/20μs) 와이어-PE	2.5 kA	방전 전류 I최대 (8/20μs) 와이어-PE	5 kA
방전 전류 I최대 (8/20µs) 와이어-와이어	5 kA	서지 전류 전달 용량 C2	2.5 kA 8/20 μs 5 kV 1.2/50 μs

인증의 추가 세부 사항

GOST 인증	GOST-Zertifikat -	
	PDF/7950_n1-n4.pdf	
	(application/pdf)	

결선 데이터

탈피 길이	10 mm	결선 유형	스크류 결선
조임 토크, 최소	0.5 Nm	조임 토크, 최대	0.8 Nm
클램프 범위, 최소	0.5 mm ²	클램프 범위, 최대	4 mm²
와이어 단면, 솔리드, 최소	0.5 mm ²	와이어 단면, 솔리드, 최대	6 mm²
컨덕터 단면, 연선, AEH(DIN 46228-1),	0.5 mm ²	컨덕터 단면, 연선, AEH(DIN 46228-1),	4 mm ²
최소		최대	
결선 단면적, 꼬임, 최소	0.5 mm ²	결선 단면적, 꼬임, 최대	4 mm ²

일반 데이터

극 수	1	보호 등급	IP20	
컬러 코드	검정			

전기 데이터

전압 유형	AC/DC

정격 IECEx/ATEX/cUL

cUL 인증 cUL Certificate - pdf/ VSSC.PDF (application/		
ραί)	cUL 인증	

카탈로그 상태 / 도면 3

Weidmüller **₹**

VSSC6TRCLFG48VAC/DC0.5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

ETIM 7.0	EC000943	ETIM 8.0	EC000943
ETIM 9.0	EC000943	ETIM 10.0	EC000943
ECLASS 12.0	27-17-15-01	ECLASS 13.0	27-17-15-01
ECLASS 14.0	27-17-15-01	ECLASS 15.0	27-17-15-01

입찰 사양 시트

긴 사양

1피스로 된 서지 보호기, 48 V UC, 2와이어 기술을 사용한 부동 접지 중심의 신호 회로를 위한 6.2 mm 폭의 DIN 레일 모듈. 각각의 신호 경로는 아이솔레이터를 사용하여 열 수 있습니다. 각각의 신호 경로는 아이솔레이터를 사용하여 열수 있습니다. 최대 0.5 A의 전류 루프가 여기에서 보호될 수 있습니다. 단자대가 장착될 때 보호 스위치의 기준 전위 (그라운드)와 장착 레일 (접지) 사이의 고 임피던스 접지에 동시 스파크오버 격차가 생성됩니다. 보호 스위칭 유형과 전압 레벨을 기준으로 단자대 광학 식별. 단자대는 라벨링하거나 표시할 수 있습니다.

짧은 사양

1피스로 된 서지 보호기, 2와이어 기술 및 무전위 접지 케이블을 사용한 부동 접지 중심의 신호 회로를 위한 6.2 mm 폭의 DIN 레일 모듈. 각각의 신호 경로는 아이솔레이터를 사용하여 열 수 있습니다. 버전: 48V UC

작성 날짜 28.11.2025 05:55:44 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





그림과 유사



Circuit diagram







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

액세서리(엔드 플레이트)



밝은 청색 및 흑색의 VSSC 제품 시리즈용 엔드 플레이트 (AP)

일반 주문 데이터

유형 AP VSSC6 주문 번호 1063110000

4032248947553

50 ST 수량

GTIN (EAN)

버전

VSSC, 엔드 플레이트

테스트 어댑터 및 테스트 소켓







테스트 어댑터와 테스트 플러그는 단자대 블록과 테스트 장비 간의 전기 결선에 사용됩니다. 이러한 방식으로 유선 상태에서 전기적 접점을 설정할 수 있으며 측정을 쉽게 수행할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형 PS 2.3 RT 주문 번호 0180400000 GTIN (EAN) 4008190060121 버전

테스트 어댑터 (단자대), 230 V, 20 mA

수량

20 ST

블랭크



Dekafix(DEK) 마커는 모든 도체와 플러그인 커넥터 및 전자 서브어셈블리용 범용 마커입니다. 시스템은 짧은 번호에 적합하며 인쇄 준비된 다양한 범위의 마커를 사용할 수 있습니다.

단 한 번의 작업 단계로 신속하게 설치할 수 있는 스트립 인쇄는 읽기 쉽고, 대비가 풍부하며, 다양한 너비에서 사용 가능합니다.

- 바로 사용할 수 있는 다양한 범위의 마커
- 빠른 설치를 위한 스트립 구성
- 커넥터 마커, 모든 바이드뮬러 케이블 커넥터에 적합
- 빈 MultiCard 또는 표준 인쇄 카드로 제공

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

6

작성 날짜 28.11.2025 05:55:44 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형 DEK 5/5 MC NE WS 주문 번호

1000 ST

1609801044

4008190397111

버전

Dekafix, 단자대 마커, 5 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, 흰색

SnapMark

GTIN (EAN)

수량



SnapMark - 이 태그 캐리어는 I-시리즈 2층 단자대 IDK 1.5N용으로 개발되었습니다. 유연한 피봇 메커니즘을 통해 점프바를 쉽게 설치하거나 제거할 수 있습니다. 4개의 DEK 5 라벨링 태그 또는 2개의 WS 10/5 Middle 커넥터 마커를 담을 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형 SNAPMARK I 버전 주문 번호

1805880000 GTIN (EAN) 4032248273614

그룹 마커, 단자대 마커, 23 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller,

흰색

50 ST 수량

7 카탈로그 상태 / 도면