

ACT20P BRIDGE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ACT20P: 유연한 솔루션

- 정밀하고 기능이 뛰어난 신호 컨버터
- 릴리스 레버를 통한 간편한 조작

일반 주문 데이터

버전	측정 브리지 컨버터, 입력 : 저항 측정 브리지, 출력 : 0(4)-20 mA, 0-10 V
주문 번호	1067250000
유형	ACT20P BRIDGE
GTIN (EAN)	4032248820856
수량	1 items

ACT20P BRIDGE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

인증	CE
인증 사항	CULUS;
승인	



ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	113.6 mm	깊이 (인치)	4.4724 inch
높이	119.2 mm	높이 (인치)	4.6929 inch
너비	22.5 mm	폭 (인치)	0.8858 inch
순중량	255.59 g		

온도

보관 온도	-40 °C...85 °C	작동 온도	-40 °C...70 °C
습도	10 ~ 90 % (응결 없음)		

장애 확률

SIL(IEC 61508 준수)	없음	MTTF	543 a
-------------------	----	------	-------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

입력

브리지 공급 전압	5 V 또는 10 V	센서	Strain gauge resistance, 저항 측정, Total resistance of all parallel resistance measuring bridges: min. 87 Ω
수량 입력	1	센서 공급	120 mA @ 10 V (= 4 x 35 Ω 브리지 저항기)
브릿지 감도	1.0 mV / V ~ 5.0 mV / V	입력 신호	±10 mV / ±20 mV / ±30 mV / ±50 mV

일반 데이터

정확도	측정 범위의 <0.05 %	보호 등급	IP20
공급 전압	10 ~ 60 V DC	장기 드리프트	0.1 % / 10.000 h
선형성	보통 신호 범위의 ± 0.05 %	스텝 반응 시간	<400 ms (10...90%)
장착 레일	TS 35	전력 소비	3 W @ 24 V DC
온도 계수	대개 0.005 % / °C	공칭 소비 전력	4 VA
구성	DIP 스위치 및 버튼	작동 고도	≤ 2000 m

ACT20P BRIDGE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

절연 조정

EMC 표준	EN 61326	서지 전압 범주	III
오염 심각도	2	절연 전압	5.7 kV(입력/출력, 입력/공급)
정격 전압	300 V		

결선 데이터

결선 유형	스크류 결선	조임 토크, 최소	0.4 Nm
조임 토크, 최대	0.6 Nm	클램프 범위, 정격 결선	2.5 mm ²
클램프 범위, 최소	0.5 mm ²	클램프 범위, 최대	2.5 mm ²
결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 26	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 12

부품 설명

제품 설명	ACT20P-BRIDGE-S 브리지 측정 변환기가 측정 브리지 전압을 표준 신호로 변환함. 버튼을 사용해 연결된 측정 브리지를 조정합니다. 브리지 측정 변환기는 최대 4개까지 평행 연결된 측정 브리지에 각각 350 Ω을 공급할 수 있음. 장치는 외부 버튼 또는 외부 PLC 신호에 대한 별도 입력을 사용해 무부하 중량의 단순 보상을 지원합니다. 전원 공급 장치는 전기 아연 도금하여 입력과 출력으로부터 절연됨(3 방향 절연). 속성 • 4 와이어 및 6 와이어 측정 • 최대 4개까지 평행 연결된 측정 브리지에 각각 350 Ω을 공급 • DIP 스위치를 통해 입력 및 출력 범위 조절 가능 • 외부 버튼 또는 PLC 신호를 통한 무부하 중량 보상 • 전면부 패널 LED에 작동 상태 표시 • 입력, 출력 및 전원 공급 간 3 방향 전기적 절연.
-------	---

분류

ETIM 8.0	EC002653	ETIM 9.0	EC002653
ETIM 10.0	EC002653	ECLASS 14.0	27-21-01-20
ECLASS 15.0	27-21-01-20		

입찰 사양 시트

긴 사양	전기 3웨이 절연이 적용된 브릿지 측정 변압기, 22.5 mm 폭, 외부 전원 공급을 갖춘 구성 가능한 측정 절연 변압기, 산업용 스트레인 게이지의 측정 기록, 전송 및 절연용. 표준 DC 전류/전압 신호를 출력 측에서 사용할 수 있습니다. 최대 3 x 350 Ohm의 측정 브릿지를 입력 회로를 통해 공급할 수 있습니다. 외부 스위치 신호를 통한 자동 용기 중량 캘리브레이션, 또는 버튼을 눌러 수동 캘리브레이션. 와이어 저항 차이를 위한 6-와이어 결선 보상. 브릿지 여자 전압을 5 v 및 10 V 간에 스위치 기능 전면의 버튼을 사용하여 부하 셀을 캘리브레이션 가능. DIP 스위치를 통해 I/O 신호를 구성할 수 있습니다.	짧은 사양	전기 3웨이 절연이 적용된 브릿지 측정 변압기, 22.5 mm 폭, 외부 전원 공급을 갖춘 구성 가능한 측정 절연 변압기, 산업용 스트레인 게이지의 측정 기록, 전송 및 절연용. 표준 DC 전류/전압 신호를 출력 측에서 사용할 수 있습니다. 최대 3 x 350 Ohm의 측정 브릿지를 입력 회로를 통해 공급할 수 있습니다. 외부 스위치 신호를 통한 자동 용기 중량 캘리브레이션, 또는 버튼을 눌러 수동 캘리브레이션. 와이어 저항 차이를 위한 6-와이어 결선 보상. 브릿지 여자 전압을 5 v 및 10 V 간에 스위치 기능 전면의 버튼을 사용하여 부하 셀을 캘리브레이션 가능. DIP 스위치를 통해 I/O 신호를 구성할 수 있습니다.
------	---	-------	---

기술 데이터

TS 35 레일 장착용 애드온
 하우징
 크기: L/W/H 119.2/
 22.5/ 113.6 mm
 스크류 결선 / 공칭 단면적
 2.5 mm²
 보호 등급: IP 20
 입력 저항
 측정 브릿지 / 1 mV / V~ 5
 mV / V
 브릿지 감도 +/- 10 mV /
 +/- 20 mV / +/- 30 mV /
 +/- 50 mV(조정 가능)
 입력 저항 > 1 MΩ
 브릿지 공급 5 V 또는 10
 V
 출력
 0~11 V / 0~22 mA 구성
 가능
 부하 저항 < 600
 Ω/ Strom /> 1 kΩ/
 전압
 온도 계수 일반적으로 50
 ppm / K
 전송
 오류 일반적으로
 입력의 0.05 %
 스텝 반응 시간 < 400
 ms(10~90 %)
 보조
 전원 10~60
 VDC
 주변
 온도 범위 -40 °C~+70 °C
 절연
 EN 50178, 서로 간 모든
 회로의 최대 5.7 kV 3-웨이
 절연
 테스트 전압
 보조
 전원에 대해 출력에 대해 4
 kV 입력
 정격
 전압
 범주 III 및 오염 등급 2에서
 300 V AC/DC
 인증 cULus
 유형
 ACT20P-BRIDGE-S


ACT20P BRIDGE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

전기 기호





DIP switch setting

DIP switch									
Excitation		1	2	3	4	5	6	7	8
10 V		<input checked="" type="checkbox"/>							
5 V			<input type="checkbox"/>						
Output									
mA				<input checked="" type="checkbox"/>					
V					<input type="checkbox"/>				
Input span									
10 mV				<input checked="" type="checkbox"/>					
20 mV					<input checked="" type="checkbox"/>				
30 mV						<input checked="" type="checkbox"/>			
50 mV							<input checked="" type="checkbox"/>		
Measuring method									
4-wire				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			
6-wire					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

■ = ON

치수 도면



example for DIP switch setting (with ACT20 tool)


ACT20P BRIDGE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

블랭크



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다.

Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다.

장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
 - 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
 - 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄
- 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮐러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형	ESG 8/13.5/43.3 SAI AU	버전
주문 번호	1912130000	ESG, 디바이스 마커 x 13.5 mm, PA 66, 컬러 코드: 투명, 플러그형
GTIN (EAN)	4032248541164	
수량	5 ST	
유형	ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04	버전
주문 번호	1082540000	ESG, 디바이스 마커 x 20 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 플러그형
GTIN (EAN)	4032248845439	
수량	200 ST	