

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 제품 이미지



















솔더 핀 길이가 웨이브 플로우 솔더링에 최적화된 수형 커넥터. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

버전	PCB 플러그인 커넥터, 결선 요소, 우측, 수형 헤더, 개방 측, THT/THR 용접 결선, 5.00 mm, 극 수: 2, 90°, 솔더 핀 길이(I): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, Tape
- 주문 번호	1069720000
유형	SHL-SMT 5.00/02GR 5.9RL
GTIN (EAN)	4032248825134
수량	260 items
제품 데이터	IEC: 400 V
	UL: 300 V / 9 A / AWG 26 - AWG 12
패키징	Tape



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

## 승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>
인증 번호(cURus)	E60693

#### 치수 및 중량

깊이	21.2 mm	깊이 (인치)	0.8346 inch
높이	14.4 mm	높이 (인치)	0.5669 inch
가장 낮은 버전의 높이	6.2 mm	너비	10.6 mm
폭 (인치)	0.4173 inch	 길이	0 mm
 순중량	1.42 g		

### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음
NLACI1 3VIIC	0.1 Wt/0 이상의 3VIIC 配音

### 시스템 매개변수

제품군	OMNIMATE 하우징 - 시리즈 CH20M	결선 유형	보드 결선
피치(mm)(P)	5.00 mm	 피치(인치)(P)	0.197 "
<del>-</del> 구 수	2	L1(mm)	5.00 mm
L1(인치)	0.197 "	 행 수	1
핀 시리즈 수량	1	보호 등급	IP20
볼륨 저항	≤5 mΩ	코딩 가능	ଜା

#### 자재 데이터

절연재	LCP	컬러 코드	검정
컬러 차트(유사)	RAL 9011	_ 절연재 그룹	IIIa
CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수)	175 ≤ CTI <400	Moisture Level (MSL)	1
UL 94 가연성 등급	V-0	접점 재질	구리 합금
접점 표면	주석 도금	보관 온도, 최소	-40 °C
보관 온도, 최대	70 °C	작동 온도, 최소	-40 °C
작동 온도, 최대	120 °C	온도 범위, 설치, 최소	-30 °C
온도 범위, 설치, 최대	120 °C		

## IEC 정격데이터

표준에 따라 시험완료	IEC 60664-1, IEC 61984	정격 전류, 최대 극 수(Tu=20°C)	10 A
정격 전류, 최대 극 수(Tu=40°C)	9 A	서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급	400 V
		II/2	
서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급	320 V	서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급	250 V
III/2		III/3	
서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 /	4 kV	서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 /	4 kV
오염 등급 II/2		오염 등급 III/2	
서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 /	4 kV		
오염 등급 III/3			



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

<b>CSA에</b>	따른	정격	데0	旧
-------------	----	----	----	---

협회(CSA)	CSA	인증 번호(CSA)	200039-70153051
정격 전압(사용 그룹 B / CSA)	300 V	정격 전압(사용 그룹 C / CSA)	50 V
정격 전압(사용 그룹 D / CSA)	300 V	정격 전류(사용 그룹 B / CSA)	9 A
정격 전류(사용 그룹 C / CSA)	9 A	정격 전류(사용 그룹 D / CSA)	9 A
와이어 단면적, AWG, 최소	AWG 26	와이어 단면적, AWG, 최대	AWG 12
승인값 참조	사양은 최대값, 상세정보 - 승인서 참조		

### UL 1059에 따른 정격 데이터

협회(cURus)	CURUS	인증 번호(cURus)	E60693
정격 전압(사용 그룹 B / UL 1059)	300 V	정격 전압(사용 그룹 C / UL 1059)	50 V
정격 전압(사용 그룹 D / UL 1059)	300 V	정격 전류(사용 그룹 B / UL 1059)	9 A
정격 전류(사용 그룹 C / UL 1059)	9 A	정격 전류(사용 그룹 D / UL 1059)	9 A
와이어 단면적, AWG, 최소	AWG 26	와이어 단면적, AWG, 최대	AWG 12
승인값 참조	사양은 최대값, 상세정보 - 승인서 참조		

### 재료 데이터

UL 94 가연성 등급	V-0	절연재	LCP
절연재 그룹	Illa	CTI(Comparative Tracking Index, 비교	175 ≤ CTI <400
		추적 지수)	

### 일반 데이터

컬러 코드	검정	보호 등급	IP20
컬러 차트(유사)	RAL 9011	캡슐화 옵션	아니요

## 중요 참고 사항

IPC 준수	적합성:본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된
• = 1	보증 특성을 준수하며 IPC-A-6 10 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가
	클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다.

#### 분류

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 9.0	27-44-04-02
ECLASS 9.1	27-44-04-02	ECLASS 10.0	27-44-04-02
ECLASS 11.0	27-46-02-01	ECLASS 12.0	27-46-02-01
ECLASS 13.0	27-46-02-01	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

도면

사용 예



치수 도면



사용 예 사용 예



delivery



delivery



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 대응물

#### 암형 플러그 - PUSH IN 스프링 결선




기능과 혁신을 위한 최적의 프레임워크: 모듈방식 CH20M 하우징의 결선 기술은 귀사의 프로젝트를 더욱 효율적으로 만들어 줄 수 있는 수많은 장점을 제공합니다. PCB 단자대 블록과 커넥터를 사용하면 유연하고 신뢰성 있는 결선 기술의 이점을 누릴 수 있습니다.

THT 및 THR 납땜, 릴 패키징과 같은 자동화된 제조 공정 덕분에 높은 품질과 정밀도를 보장할 수 있습니다. 이를 통해 시스템에 빠르고 간단하게 통합할 수 있습니다. 또한, 다양한 색상과 코딩 및 인쇄 옵션을 제공하여 하우징을 맞춤화할 수 있습니다. 이를 통해 제품이 기능적일 뿐 아니라 시각적인 매력을 확보할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

유형	BHF 5.00/02/180LH BK/OR	버전
주문 번호	1988380000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.00 mm, 극 수: 2, 180°,
GTIN (EAN)	4050118534955	액추에이터 탑재 PUSH IN, 박스
수량	150 ST	
유형	BHF 5.00/02/180LH BK/BL	버전
주문 번호	1989220000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.00 mm, 극 수: 2, 180°,
GTIN (EAN)	4050118373721	액추에이터 탑재 PUSH IN, 박스
수량	150 ST	
유형	BHF 5.00/02/180LH BK/BK	버전
주문 번호	1497740000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.00 mm, 극 수: 2, 180°,
GTIN (EAN)	4050118306835	액추에이터 탑재 PUSH IN, 박스
GIIIV (LAIV)	4030110300033	

#### 암형 플러그 - 클램프 요크 스크류 결선



기능과 혁신을 위한 최적의 프레임워크: 모듈방식 CH20M 하우징의 결선 기술은 귀사의 프로젝트를 더욱 효율적으로 만들어 줄 수 있는 수많은 장점을 제공합니다. PCB 단자대 블록과 커넥터를 사용하면 유연하고 신뢰성 있는 결선 기술의 이점을 누릴 수 있습니다.

THT 및 THR 납땜, 릴 패키징과 같은 자동화된 제조 공정 덕분에 높은 품질과 정밀도를 보장할 수 있습니다. 이를 통해 시스템에 빠르고 간단하게 통합할 수 있습니다. 또한, 다양한 색상과 코딩 및 인쇄 옵션을 제공하여 하우징을 맞춤화할 수 있습니다. 이를 통해 제품이 기능적일 뿐 아니라 시각적인 매력을 확보할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

유형	BHZ 5.00/02/90LH BK/OR	버전
주문 번호	1063260000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.00 mm, 극 수: 2, 90°, 클램프
GTIN (EAN)	4032248814923	요크 결선, cod. 02, 박스
수량	150 ST	
유형	BHZ 5.00/02/90LH BK/BL	버전
유형 주문 번호	BHZ 5.00/02/90LH BK/BL 1069360000	버전 PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.00 mm, 극 수: 2, 90°, 클램프
	, , ,	

작성 날짜 26.11.2025 04:19:28 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

6

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

대응물

유형 BHZ 5.00/02/90LH BK/BK 버전

주문 번호 <u>1069330000</u> PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.00 mm, 극 수: 2, 90°, 클램프

GTIN (EAN) 4032248824939 요크 결선, cod. 02, 박스

수량 150 ST