


**SHL-SMT 5.00/02GR 5.9RL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**제품 이미지**

솔더 핀 길이가 웨이브 플로우 솔더링에 최적화된 수형 커넥터. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

**일반 주문 데이터**

버전	PCB 플러그인 커넥터, 결선 요소, 우측, 수형 헤더, 개방 측, THT/THR 용접 결선, 5.00 mm, 극 수: 2, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, Tape
주문 번호	<a href="#">1069720000</a>
유형	SHL-SMT 5.00/02GR 5.9RL
GTIN (EAN)	4032248825134
수량	260 items
제품 데이터	IEC: 400 V UL: 300 V / 9 A / AWG 26 - AWG 12
패키징	Tape

**SHL-SMT 5.00/02GR 5.9RL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****승인**

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cURus)	E60693

**치수 및 중량**

깊이	21.2 mm	깊이 (인치)	0.8346 inch
높이	14.4 mm	높이 (인치)	0.5669 inch
가장 낮은 버전의 높이	6.2 mm	너비	10.6 mm
폭 (인치)	0.4173 inch	길이	0 mm
순중량	1.42 g		

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

**시스템 매개변수**

제품군	OMNIMATE 하우징 - 시리즈 CH20M	결선 유형	보드 결선
피치(mm)(P)	5.00 mm	피치(인치)(P)	0.197 "
극 수	2	L1(mm)	5.00 mm
L1(인치)	0.197 "	행 수	1
핀 시리즈 수량	1	보호 등급	IP20
볼륨 저항	≤5 mΩ	코딩 가능	예

**자재 데이터**

절연재	LCP	컬러 코드	검정
컬러 차트(유사)	RAL 9011	절연재 그룹	IIIa
CTI(Comparative Tracking Index, 비교	175 ≤ CTI <400	Moisture Level (MSL)	1
추적 지수)			
UL 94 가연성 등급	V-0	점점 재질	구리 합금
점점 표면	주석 도금	보관 온도, 최소	-40 °C
보관 온도, 최대	70 °C	작동 온도, 최소	-40 °C
작동 온도, 최대	120 °C	온도 범위, 설치, 최소	-30 °C
온도 범위, 설치, 최대	120 °C		

**IEC 정격데이터**

표준에 따라 시험완료	IEC 60664-1, IEC 61984	정격 전류, 최대 극 수( $T_u=20^\circ\text{C}$ )	10 A
정격 전류, 최대 극 수( $T_u=40^\circ\text{C}$ )	9 A	서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급	400 V
서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/2	320 V	II/2	
서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 II/2	4 kV	서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/3	250 V
서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/3	4 kV	서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/2	4 kV

**SHL-SMT 5.00/02GR 5.9RL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**기술 데이터****CSA에 따른 정격 데이터**

협회(CSA)	CSA	인증 번호(CSA)	200039-70153051
정격 전압(사용 그룹 B / CSA)	300 V	정격 전압(사용 그룹 C / CSA)	50 V
정격 전압(사용 그룹 D / CSA)	300 V	정격 전류(사용 그룹 B / CSA)	9 A
정격 전류(사용 그룹 C / CSA)	9 A	정격 전류(사용 그룹 D / CSA)	9 A
와이어 단면적, AWG, 최소	AWG 26	와이어 단면적, AWG, 최대	AWG 12
승인값 참조	사양은 최대값, 상세정보 - 승인서 참조		

**UL 1059에 따른 정격 데이터**

협회(cURus)	CURUS	인증 번호(cURus)	E60693
정격 전압(사용 그룹 B / UL 1059)	300 V	정격 전압(사용 그룹 C / UL 1059)	50 V
정격 전압(사용 그룹 D / UL 1059)	300 V	정격 전류(사용 그룹 B / UL 1059)	9 A
정격 전류(사용 그룹 C / UL 1059)	9 A	정격 전류(사용 그룹 D / UL 1059)	9 A
와이어 단면적, AWG, 최소	AWG 26	와이어 단면적, AWG, 최대	AWG 12
승인값 참조	사양은 최대값, 상세정보 - 승인서 참조		

**자료 데이터**

UL 94 가연성 등급	V-0	절연재	LCP
절연재 그룹	IIIa	CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수)	175 ≤ CTI <400

**일반 데이터**

컬러 코드	검정	보호 등급	IP20
컬러 차트(유사)	RAL 9011	캡슐화 옵션	아니요

**중요 참고 사항**

IPC 준수	적합성: 본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다.
--------	---

**분류**



ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

**SHL-SMT 5.00/02GR 5.9RL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**도면**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**사용 예****치수 도면****사용 예**

delivery


**사용 예**

delivery

**SHL-SMT 5.00/02GR 5.9RL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


**대응물****암형 플러그 - PUSH IN 스프링 결선**

기능과 혁신을 위한 최적의 프레임워크:  
모듈방식 CH20M 하우징의 결선 기술은 귀사의  
프로젝트를 더욱 효율적으로 만들어 줄 수 있는 수많은  
장점을 제공합니다. PCB 단자대 블록과 커넥터를 사용하면  
유연하고 신뢰성 있는 결선 기술의 이점을 누릴 수  
있습니다.

THT 및 THR 납땜, 릴 패키징과 같은 자동화된 제조 공정  
덕분에 높은 품질과 정밀도를 보장할 수 있습니다. 이를  
통해 시스템에 빠르고 간단하게 통합할 수 있습니다.  
또한, 다양한 색상과 코딩 및 인쇄 옵션을 제공하여  
하우징을 맞춤화할 수 있습니다. 이를 통해 제품이  
기능적일 뿐 아니라 시각적인 매력을 확보할 수 있습니다.

**일반 주문 데이터**

유형	BHF 5.00/02/180LH BK/OR	버전
주문 번호	<a href="#">1988380000</a>	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.00 mm, 극 수: 2, 180°,
GTIN (EAN)	4050118534955	액추에이터 탑재 PUSH IN, 박스
수량	150 ST	
유형	BHF 5.00/02/180LH BK/BL	버전
주문 번호	<a href="#">1989220000</a>	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.00 mm, 극 수: 2, 180°,
GTIN (EAN)	4050118373721	액추에이터 탑재 PUSH IN, 박스
수량	150 ST	
유형	BHF 5.00/02/180LH BK/BK	버전
주문 번호	<a href="#">1497740000</a>	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.00 mm, 극 수: 2, 180°,
GTIN (EAN)	4050118306835	액추에이터 탑재 PUSH IN, 박스
수량	150 ST	

**암형 플러그 - 클램프 요크 스크류 결선**

기능과 혁신을 위한 최적의 프레임워크:  
모듈방식 CH20M 하우징의 결선 기술은 귀사의  
프로젝트를 더욱 효율적으로 만들어 줄 수 있는 수많은  
장점을 제공합니다. PCB 단자대 블록과 커넥터를 사용하면  
유연하고 신뢰성 있는 결선 기술의 이점을 누릴 수  
있습니다.

THT 및 THR 납땜, 릴 패키징과 같은 자동화된 제조 공정  
덕분에 높은 품질과 정밀도를 보장할 수 있습니다. 이를  
통해 시스템에 빠르고 간단하게 통합할 수 있습니다.  
또한, 다양한 색상과 코딩 및 인쇄 옵션을 제공하여  
하우징을 맞춤화할 수 있습니다. 이를 통해 제품이  
기능적일 뿐 아니라 시각적인 매력을 확보할 수 있습니다.

**일반 주문 데이터**

유형	BHZ 5.00/02/90LH BK/OR	버전
주문 번호	<a href="#">1063260000</a>	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.00 mm, 극 수: 2, 90°, 클램프
GTIN (EAN)	4032248814923	요크 결선, cod. 02, 박스
수량	150 ST	
유형	BHZ 5.00/02/90LH BK/BL	버전
주문 번호	<a href="#">1069360000</a>	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.00 mm, 극 수: 2, 90°, 클램프
GTIN (EAN)	4032248824625	요크 결선, cod. 02, 박스
수량	150 ST	

**SHL-SMT 5.00/02GR 5.9RL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**대응물**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

유형	BHZ 5.00/02/90LH BK/BK	버전
주문 번호	<a href="#">1069330000</a>	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.00 mm, 극 수: 2, 90°, 클램프
GTIN (EAN)	4032248824939	요크 결선, cod. 02, 박스
수량	150 ST	