

## Q 3 WDL2.5S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 제품 이미지



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 폴리 분리되더라도 단자대 블록의 접점 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을 제공합니다.

## 일반 주문 데이터

|            |   |
|------------|---|
| 버전         | 점프바 (단자대), 스크류, 노란색, 24 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 6.10, 절연: 예, 너비: 4 mm |
| 주문 번호      | <a href="#">1071600000</a>  |
| 유형         | Q 3 WDL2.5S   |
| GTIN (EAN) | 4008190424923   |
| 수량         | 50 items  |

## Q 3 WDL2.5S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

RoHS 준수

## 치수 및 중량

|     |         |         |             |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이  | 9.5 mm  | 깊이 (인치) | 0.374 inch  |
| 높이  | 16.2 mm | 높이 (인치) | 0.6378 inch |
| 너비  | 4 mm    | 폭 (인치)  | 0.1575 inch |
| 순중량 | 2.3 g   |         |             |

## 온도

보관 온도 -25 °C...55 °C 주변 온도 -5 °C...40 °C

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 등급 데이터

정격 전류 24 A

## 시스템 사양

버전 단자대용

## 일반

극 수 3 설치 권고 간선 관통(부싱), 직접 장착

## 자재 데이터

기본 재질 주석 도금 구리 컬러 코드 노란색

## 추가 기술 데이터

장착물 유형 스크류 설치 권고 간선 관통(부싱), 직접 장착  
폭발 테스트 버전 아니요

## 크기

피치(mm)(P) 6.10 mm

## 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |