

## WQB PEN 70N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 제품 이미지



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 폴이 분리되더라도 단자대 블록의 접점 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을 제공합니다.

## 일반 주문 데이터

버전	점프바(단자대), 스크류, 은회색, 192 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 20.50, 절연: 아니요, 너비: 30.4 mm
주문 번호	<a href="#">1079700000</a>
유형	WQB PEN 70N
GTIN (EAN)	4008190370114
수량	5 items

## WQB PEN 70N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

RoHS 준수

## 치수 및 중량

깊이	2 mm	깊이 (인치)	0.0787 inch
높이	32.15 mm	높이 (인치)	1.2657 inch
너비	30.4 mm	폭 (인치)	1.1968 inch
순중량	20.2 g		

## 온도

보관 온도 -25 °C...55 °C 주변 온도 -5 °C...40 °C

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 등급 데이터

정격 전류 192 A

## 시스템 사양

버전 점프바

## 일반

극 수 2

## 자재 데이터

기본 재질 주석 도금 구리 컬러 코드 은회색

## 추가 기술 데이터

장착물 유형 스크류 폭발 테스트 버전 아니요  
장착 유형 스크류

## 크기

피치(mm)(P) 20.50 mm

## 분류

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECCLASS 15.0	27-25-03-03		