

HDC IP65 06B FRAME M4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



IP65



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.

빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.

하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.

레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 3, 보호 등급: IP65, 삽입될 상태., 클램프 요크 결선, 케이블 엔트리 사이즈: none
주문 번호	1081550000
유형	HDC IP65 06B FRAME M4
GTIN (EAN)	4032248844302
수량	1 items

HDC IP65 06B FRAME M4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

깊이	96 mm
높이	13 mm
너비	58 mm
마운팅 치수 - 높이	32 mm
순중량	62 g

깊이 (인치)	3.7795 inch
높이 (인치)	0.5118 inch
폭 (인치)	2.2835 inch
마운팅 치수 - 너비	70 mm

온도

한계 온도

-50 °C ... 125 °C

환경 제품 규정 준수

버전

케이블 글랜드 수	0
상단부/하단부/리드	하부
측면 케이블 인입 수	0
설치 사이즈	3
유형	벌크헤드(간선 관통)
컬러(RAL)	RAL 7001

케이블 앤트리 사이즈	none
커버	커버 미포함
잠금 시스템 디자인	클램프 요크 결선
케이블 인입	아니요
실링	밀봉 없음
BG	3

HDC IP65 06B FRAME M4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**일반 데이터**

하우징 기본 재질 EMC 하우징	주조 알루미늄 예	보호 등급	IP65, 삽입됨 상태
----------------------	--------------	-------	--------------

크기

구멍 피치 길이 A2 총 길이 하우징	70 mm 96 mm	케이블 인입	아니요
-------------------------	----------------	--------	-----

분류

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC IP65 06B FRAME M4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

