




그림과 유사

MultiCard 형식의 ClipCard 장치 마커는 전기 설치와 스위치기어 시스템의 라벨링에 사용되며 각인에 대한 유용한 대안이 됩니다. 입증된 MultiCard 형식을 사용하므로 PrintJet CONNECT 또는 Plotter를 사용한 라벨링이 가능합니다.

- 각인을 대신하여 PrintJet을 사용할 때 내구성이 뛰어난 인쇄 품질 가능
- 범용 고정
- 캐리어(스크류 또는 케이블 타이로 고정)
- 태그 레일(접착식 또는 스크류 고정)
- 또는 접착식 태그

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

### 일반 주문 데이터

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| 버전         | ClipCard, 디바이스 마커, 15 x 45 mm, 레일, 고객 사양 |
| 주문 번호      | <a href="#">1111190000</a>               |
| 유형         | CC 15/45 MC SDR                          |
| GTIN (EAN) | 4032248887866                            |
| 수량         | 8 items                                  |

### 기술 데이터

#### 승인

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

#### 치수 및 중량

|     |        |         |             |
|-----|--------|---------|-------------|
| 깊이  | 1.2 mm | 깊이 (인치) | 0.0472 inch |
| 높이  | 15 mm  | 높이 (인치) | 0.5906 inch |
| 너비  | 45 mm  | 폭 (인치)  | 1.7716 inch |
| 순중량 | 1.88 g |         |             |

#### 온도

|          |              |
|----------|--------------|
| 작동 온도 범위 | -40...100 °C |
|----------|--------------|

#### 환경 제품 규정 준수

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재                  |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음         |
| 제품 탄소 발자국  | 요람에서 게이트까지 0.020 kg CO2 eq. |

#### 일반 데이터

|               |                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 인쇄 방법         | MC 레이저                                                                                      |
| 버전            | 플러그형                                                                                        |
| 너비            | 45 mm                                                                                       |
| UL 94 가연성 등급  | V-2                                                                                         |
| 작동 온도 범위, 최대  | 100 °C                                                                                      |
| 작동 온도 범위, 최소  | -40 °C                                                                                      |
| 컬러 코드         | 고객 사양                                                                                       |
| 할로겐           | 아니요                                                                                         |
| 기본 재질         | 폴리아미드 66                                                                                    |
| 인쇄 색상         | 검정                                                                                          |
| 인쇄 문자         | M-Print PRO 파일 요건                                                                           |
| 패키지 단위당 조합 개수 | 공급 형태 MultiCard                                                                             |
| 호환 가능 프린터     | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |
| 콤비네이션당 마커 개수  | 1 MultiCard = Device markers                                                                |
| 작동 온도 범위      | -40...100 °C                                                                                |
| 응용 분야/제조사     | 레일                                                                                          |

#### 디바이스 마커

|     |     |
|-----|-----|
| 할로겐 | 아니요 |
|-----|-----|

#### 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

도면

사용 예



그림과 유사