

## RSM 8RS 24VDC LP GEM.-

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

### 제품 이미지



### 그림과 유사

PLC 또는 다른 유형의 제어장치에 결선될 공통 양극 및 음극이 있는 릴레이 베이스(RSM) 4, 8 또는 16개의 RCL 릴레이(12.7 mm) 또는 RSS(6.1 mm)로 구성된 인터페이스 제어장치로의 결선은 플러그형 커넥터를 사용하거나 IEC 60603-13 커넥터가 있는 직접 배선을 사용해 구성할 수 있습니다. 광범위한 옵션:

- 1 또는 2개의 CO 접점(16/8/6 A 릴레이 포함)
- 5 ~ 230 V의 전압
- 스크류, 텐션 클램프 또는 PUSH IN 결선
- 바이드물러의 반도체 릴레이와 호환 가능

여러 종류의 릴레이는 입력 및 출력 간은 물론 릴레이 상의 인접 접점 간의 전기적 절연을 제공합니다. 이러한 점은 제어장치에서 다양한 전압 사용을 가능하게 하며, 여러 필드 요소가 안전하게 적응하는 데 필요한 환경을 조성합니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 버전         | RSM-시리즈, 릴레이 모듈, 접점 개수: 8, CO 접점 AgNi 90/10, 정격 제어 전압: 24 V DC, 연속 전류: 6 A/6 A, 스크류 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No |
| 주문 번호      | <a href="#">1113561001</a>                                                                               |
| 유형         | RSM 8RS 24VDC LP GEM.-                                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4032248047611                                                                                            |
| 수량         | 1 items                                                                                                  |
| 이용가능 기간    | 2025-07-01T00:00:00+02:00                                                                                |

RSM 8RS 24VDC LP GEM.-

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

|     |          |         |             |
|-----|----------|---------|-------------|
| 길이  | 76 mm    | 길이 (인치) | 2.9921 inch |
| 높이  | 87 mm    | 높이 (인치) | 3.4252 inch |
| 너비  | 145 mm   | 폭 (인치)  | 5.7086 inch |
| 순중량 | 148.72 g |         |             |

온도

|       |                            |       |                |
|-------|----------------------------|-------|----------------|
| 보관 온도 | -40 °C...60 °C             | 작동 온도 | -25 °C...50 °C |
| 습도    | 40 °C / 93 % 상대 습도,<br>비응축 |       |                |

환경 제품 규정 준수

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| RoHS 준수 상태            | 준수, 예외 존재                                           |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 7a, 7cl                                             |
| REACH SVHC            | Lead 7439-92-1, 4,4'-isopropylidenediphenol 80-05-7 |
| SCIP                  | 66e752f3-a24f-4fef-89c4-f29f52d01390                |

정격 데이터 UL

|                  |       |                  |       |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 작동 온도 UL, 최소     | 0 °C  | 작동 온도 UL, 최대     | 50 °C |
| 정격 전압 DC UN (입력) | 24 V  | 정격 전압 AC UN (출력) | 250 V |
| 정격 전류 I 최대 (출력)  | 5.5 A |                  |       |

정격 데이터

|            |                  |       |       |
|------------|------------------|-------|-------|
| 기계적 서비스 수명 | 30 x 106 스위칭 사이클 | 켜기 지연 | <8 ms |
| 끄기 지연      | <7 ms            |       |       |

정격 데이터 입력

|       |        |
|-------|--------|
| 전원 정격 | 0.75 W |
|-------|--------|

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001437    | ETIM 9.0    | EC001437    |
| ETIM 10.0   | EC001437    | ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 |             |             |