데이터 시트

SAIE-M12B-5-1.0V-HW-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



센서/액추에이터 케이블링의 장치 측 결선에는 다양한 내장 커넥터가 필요합니다. 이것은 버전 M12, M8 및 M5에서 사용할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	내장 플러그, M12, 암형 소켓, 직선, 장착 나사산: PG 9, 극 수: 5, 가닥/케이블 길이: 1 m, 후방패널 장착
주문 번호	1115620000
유형	SAIE-M12B-5-1.0V-HW-PG9
GTIN (EAN)	4032248895670
수량	10 items

데이터 시트

SAIE-M12B-5-1.0V-HW-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수

치수 및 중량

순중량	46.8 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

케이블의 기술 사양

코어 단면적	0.5 mm²	가닥/케이블 길이	1 m
컬러 코딩	갈색, 흰색, 파란색, 검은색, 회색, 녹색/노란색	폴 수	5

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수	5	코딩	A-코딩
접점 표면	Ni/Au	하우징 기본 재질	CuZn, 니켈 도금
접점 재질	CuSn	공칭 전압	60 V
정격 전류	4 A	보호 등급	IP67, 스크류된 경우
오염 심각도	3		

표준

커넥터 표준	IEC 61076-2-101

일반 데이터

극 수	5	코딩	A-코딩
결선 나사산	M12	접점 표면	Ni/Au
코어 단면적	0.5 mm²	하우징 기본 재질	CuZn, 니켈 도금
접점 재질	CuSn	장착 유형	후방패널 장착
공칭 전압	60 V	정격 전류	4 A
AF 사이즈	19 mm	보호 등급	IP67, 스크류된 경우
오염 심각도	3	결선 1	M12
결선 2	Flying wires	가닥/케이블 길이	1 m
장착 나사산	PG 9	컨덕터 O.D.	-

분류

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		


SAIE-M12B-5-1.0V-HW-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

도면


배선도




폴 계획



치수 도면



치수 도면



상세 도면

