



크림프는 확실하고 안정적인 와이어 및 접점 간 전기적/기계적 결선을 제공합니다. 최적의 크림프 결선은 기밀(gas-tight)하고 부식에 강합니다.

일반 주문 데이터

버전	HDC 인서트, 수형, 크림프 결선, 설치 사이즈: 250
주문 번호	1119080000
유형	HDC HP 250 M 50
GTIN (EAN)	4032248900343
수량	1 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

길이	82.6 mm	길이 (인치)	3.252 inch
직경	32 mm	순중량	107.36 g

온도

한계 온도	-50 °C ... 120 °C
-------	-------------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

일반 데이터

플러그 주기, 은	≥ 500	결선 유형	크림프 결선
설치 사이즈	250	UL 94 가연성 등급	V-0
불꽃 저항	≤0.1 mΩ	컬러 코드	검정
절연 저항	1010 Ω	절연재	PA GF
컨덕터 단면적	50 mm²	표면 마감	실버 패시베이션 처리
플러그 주기	≥ 500	유형	수형
오염 심각도	PD 2 (PD 3)	기본 재질	구리 합금
시리즈	HighPower	정격 임펄스 전압(DIN EN 61984)	15 kV
작동 전압, 최대(한계 온도=60°C)	2300 V	할로겐 불포함	false
DIN EN 61984에 의거한 정격 전류 (외기 온도=20°C)	200 A	BG	250

결선 데이터 PE

결선 유형 PE	크림프 결선, 스크류 결선
----------	----------------

전원 접점

결선의 유형, 전원 접점	크림프 결선	탈피 길이, 성능 접점	24 mm
정격 임펄스 전압(DIN EN 61984), 전원 접점	15 kV		

버전

탈피 길이, 정격 결선	24 mm	결선 유형	크림프 결선
설치 사이즈	250	불꽃 저항	≤0.1 mΩ
전선 굵기, 최대	50 mm²	전선 굵기, 최소	50 mm²
표면 마감	실버 패시베이션 처리	기본 재질	구리 합금
BG	250		

중요 참고 사항

제품 정보	의도한 작동에 따라서 내부적으로 생성된 전압이 작동 전압과 겹쳐져 이에 해당하는 피크를 포함할 수 있습니다. 이러한 피크 전압이 정격 전압을 초과하지 않도록 하는 것이 매우 중요합니다. 해당 사양을 벗어난 사용 사례의 경우, 문의 부탁드립니다.
-------	--

기술 데이터

분류

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

