


HDC S8/0 FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



MixMate 커넥터 시리즈는 높은 정격 전류, 전압 및 시그널을 동시에 전송할 수 있습니다. 측 스크류를 사용하여 전선을 고정할 수 있습니다.
측방향 스크류 결선/TOP 연결부

일반 주문 데이터

버전	HDC 인서트, 암형(Female), 690 V, 110 A, 극 수: 8, 측 스크류 결선, 설치 사이즈: 8
주문 번호	1023350000
유형	HDC S8/0 FAS
GTIN (EAN)	4032248739493
수량	1 items

10 of 10

승인

ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cURus)	E92202

치수 및 중량

깊이	111 mm	깊이 (인치)	4.3701 inch
높이	52.4 mm	높이 (인치)	2.063 inch
너비	34 mm	폭 (인치)	1.3386 inch
순중량	271.04 g		

온도

한계 온도 -40 °C ... 125 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	b67daa31-7dca-434d-8290-da7fb52f83a2

화학 내성	물질	아세톤
화학 내성	화학 내성	내성
화학 내성	물질	암모니아, 끓은 상태
화학 내성	화학 내성	조건부 내성
화학 내성	물질	휘발유
화학 내성	화학 내성	내성
화학 내성	물질	벤젠
화학 내성	화학 내성	내성
화학 내성	물질	디젤 오일
화학 내성	화학 내성	조건부 내성
화학 내성	물질	아세트산, 농축
화학 내성	화학 내성	내성
화학 내성	물질	수산화칼륨
화학 내성	화학 내성	조건부 내성
화학 내성	물질	메탄올
화학 내성	화학 내성	조건부 내성
화학 내성	물질	엔진 오일
화학 내성	화학 내성	조건부 내성
화학 내성	물질	가성소다, 희석
화학 내성	화학 내성	내성
화학 내성	물질	수소염화불화탄소
화학 내성	화학 내성	조건부 내성
화학 내성	물질	육외용
화학 내성	화학 내성	조건부 내성

일반 데이터

극 수	8
플러그 주기, 은	≥ 500
플러그 주기, 금	≥ 500

HDC S8/0 FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

결선 유형	축 스크류 결선	
설치 사이즈	8	
UL 94 가연성 등급	V-0	
볼륨 저항	$\leq 1 \text{ m}\Omega$	
컬러 코드	베이지색	
절연 저항	1010Ω	
절연재	PC 유리섬유 강화(UL 등재 및 철로 인증)	
절연재 그룹	IIIa	
컨덕터 단면적	25 mm^2	
표면 마감	실버 패시베이션 처리	
유형	암형(Female)	
오염 심각도	3	
기본 재질	구리 합금	
시리즈	MixMate	
정격 전압(DIN EN 61984)	690 V	
UL/CSA에 따른 정격 전압	600 V AC/DC	
정격 임펄스 전압(DIN EN 61984)	8 kV	
정격 전압(DIN EN 61984)	110 A	
정격 전류(UR)	와이어 연결 단면적 AWG	AWG 8
	정격 전류	50 A
	와이어 연결 단면적 AWG	AWG 6
	정격 전류	65 A
	와이어 연결 단면적 AWG	AWG 4
	정격 전류	85 A
정격 전류(cUR)	와이어 연결 단면적 AWG	AWG 8
	정격 전류	44 A
	와이어 연결 단면적 AWG	AWG 6
	정격 전류	56 A
	와이어 연결 단면적 AWG	AWG 4
	정격 전류	66 A
	와이어 연결 단면적 AWG	AWG 2
	정격 전류	83 A
할로겐 불포함	true	
연기 누적 적음. DIN EN 45545-2	예	
BG	8	
전원 접점 개수	8	

치수

너비	34 mm	총 길이 베이스	111 mm
소켓 높이	52.4 mm		

결선 데이터 PE

결선 유형 PE	스크류 결선, 기타	탈피 길이 PE 결선	12 mm
조임 토크, 최대 PE 결선	7 Nm	조임 토크, 최소 PE 결선	6 Nm
정격 단면적	25 mm^2	전선 단면, AWG(PE), 최소	AWG 8
전선 단면, AWG(PE), 최대	AWG 4		

전원 접점

결선의 유형, 전원 접점	축 스크류 결선	극 수, 성능 접점	8
탈피 길이, 성능 접점	12 mm	수용 전선 범위, 전원 접점, 최대	25 mm^2
수용 전선 범위, 전원 접점, 최소	10 mm^2	정격 전압(DIN EN 61984), 전원 접점	690 V
정격 임펄스 전압(DIN EN 61984), 전원 접점	8 kV	정격 전류(DIN EN 61984), 전원 접점	110 A
육각 소켓	4 mm		

HDC S8/0 FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**버전**

결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 4	탈피 길이, 정격 결선	12 mm
결선 유형	축 스크류 결선	설치 사이즈	8
볼륨 저항	$\leq 1 \text{ m}\Omega$	클램프 스크류	M 8 x 0.75 mm
결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 8	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	25 mm ²
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	10 mm ²	전선 굽기, 최대	25 mm ²
전선 굽기, 최소	10 mm ²	표면 마감	실버 패시베이션 처리
기본 재질	구리 합금	BG	8


분류

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		

HDC S8/0 FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리**일자 스크류드라이버**

VDE 절연 일자 스크류드라이버, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 드라이브 출력.
 SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

유형	SDIS 0.6X3.5X100	버전
주문 번호	9008390000	스크류드라이버, 스크류드라이버
GTIN (EAN)	4032248056354	
수량	1 ST	
유형	SDS 0.6X3.5X100	버전
주문 번호	9008330000	스크류드라이버, 스크류드라이버
GTIN (EAN)	4032248056286	
수량	1 ST	