
데이터 시트

FAD CTLX HE40 32DI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



20- 및 36-극 커넥터가 장착된 Rockwell의 Control-Logix 카드용 전면 어댑터입니다. 전원을 전면 어댑터로 직접 공급할 수 있으며 공통적 또는 개별적으로 바이트에 따라 분배할 수 있습니다(8개 신호).

일반 주문 데이터

버전	인터페이스, FAD, 특정, IEC 60603-13 / DIN 41651 40p에 따른 플러그인 커넥터
주문 번호	1127940000
유형	FAD CTLX HE40 32DI
GTIN (EAN)	4032248909452
수량	1 items
배송 상태	단종

데이터 시트

FAD CTLX HE40 32DI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인	
ROHS	준수

치수 및 중량

너비	110 mm	폭 (인치)	4.3307 inch
길이	34.5 mm	길이 (인치)	1.3583 inch
순중량	1371.51 g		

온도

보관 온도	-40...60 °C	작동 온도	-25...50

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

결선 데이터

공급 플러그인 커넥터	SL/BLZ 3.5 mm	카드에 결선	1756-IB32
결선(필드 측)	IEC 60603-13 / DIN 41651 40p에 따른 플러그인 커넥터	PLC에 결선	Rockwell Control-Logix

정격 데이터

작동 전압	30 V AC/60 V DC	채널당 최대 전류	1 A
바이트당 최대 전류	2 A		

공급 결선

결선의 유형	스크류 결선	클램프 범위, 최소	0.08 mm²
클램프 범위, 최대	1.5 mm²	경질, 최소 H05(07) V-U	0.5 mm²
경질, 최대 H05(07) V-U	1.5 mm²	연질, 최소 H05(07) V-K	0.5 mm²
연질, 최대 H05(07) V-K	1.5 mm²	슬리브 채용 연질, 최대	1.5 mm²
와이어 단면적, 최소 AWG	AWG 28	와이어 단면적, 최대 AWG	AWG 14
조임 토크, 최소	0.2 Nm	조임 토크, 최대	0.25 Nm
탈피 길이	6 mm		

분류

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

절연 조정(EN50178)

준수	DIN EN 50178	정격 절연 전압	< 50 V AC
서지 전압 범주	III	오염 심각도 수준	2
펄스 전압 테스트(1,2/50µs)	0.5 kV	절연 테스트 전압 AC	0.35 kV

FAD CTLX HE40 32DI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

