


**BCL-SMT 3.81/05/180LFI 1.5SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**제품 이미지**

PCB용 역방향 BCL-SMT 소켓 블럭은 세 가지 중요한 이점을 제공합니다.

- BCL-SMT는 PCB에서 접촉 안전 보안 기능을 제공하며 작동 전류 출력에 이상적입니다.
  - BCL-SMT는 콤포넌트 어셈블리 사이의 보드-보드 결선을 통해 응용 범위를 확대시켜 줍니다.
  - BCL-SMT는 리플로우와 호환되며 자동 조립 및 솔더링 프로세스에 원활하게 통합될 수 있습니다.
- 두 가지 아웃렛 방향을 통해 위치를 선택할 수 있으므로 설계 유연성이 향상됩니다.

- 180° 서 있는 상태
- 90° 가로 누운 상태

두 가지 하우징을 BCL-SMT에 사용할 수 있습니다.

- 플랜지 없음
- 역방향 솔더 플랜지 있음("LFI", 너트 포함)
- 추가 스크류 없이 PCB에 조여짐
- SCZ FI에 스크류를 사용하여 조여짐

Weidmüller의 3.81-mm-피치(0.15 인치) 플러그인 커넥터는 기존의 커넥터 레이아웃과 호환되며 라벨링 및 코딩을 위한 공간을 제공합니다.

**일반 주문 데이터**

버전	PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, 반전 용접 플랜지, THT/THR 용접 결선, 3.81 mm, 극 수: 5, 180°, 솔더핀 길이(l): 1.5 mm, 주석 도금, 검정, 박스
주문 번호	<a href="#">1029290000</a>
유형	BCL-SMT 3.81/05/180LFI 1.5SN BK BX
GTIN (EAN)	4032248758593
수량	50 items
제품 데이터	IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A
파키징	박스

**BCL-SMT 3.81/05/180LFI 1.5SN BK BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****승인**

승인



ROHS

준수

UL File Number Search

[UL 웹사이트](#)

인증 번호(cURus)

E60693

**치수 및 중량**

순중량

2.34 g

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태

준수, 예외 미존재

REACH SVHC

0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

**시스템 사양**

제품군

OMNIMATE 시그널 - 시리즈 BC/SC 3.81

결선 유형

보드 결선

PCB에 장착

THT/THR 용접 결선

피치(mm)(P)

3.81 mm

피치(인치)(P)

0.150 "

외향 엘보

180°

극 수

5

풀당 용접 핀 수

2

솔더 핀 길이(l)

1.5 mm

솔더핀 길이 공차

0 / -0.02 mm

솔더핀 크기

d = 0.8 mm

솔더핀 크기 = d 공차

+0.05 / -0.05 mm

솔더 구멍 직경(D)

1.2 mm

솔더 구멍 직경 공차(D)

+ 0.1 mm

솔더 패드 외경

1.9 mm

템플릿 구멍 직경

1.6 mm

L1(mm)

15.24 mm

L1(인치)

0.600 "

행 수

1

핀 시리즈 수량

1

DIN VDE 57 106에 따른 터치 안전 보호

손등 터치 안전

DIN VDE 0470에 따른 터치 안전 보호

IP20 플러그드

볼륨 저항

≤5 mΩ

코딩 가능

예

풀러깅 힘/풀, 최대

9.5 N

당기는 힘 / 풀, 최대

6 N

조임 토크

토크 유형

장착 스크류, PCB

사용 정보

조임 토크

최소 0.1 Nm

권장 스크류

최대 0.15 Nm

부품 번호 PTSC KA

2.2X4.5

WN1412

**자재 데이터**

절연재

LCP GF

컬러 코드

검정

컬러 차트(유사)

RAL 9011

절연재 그룹

IIIa

**BCL-SMT 3.81/05/180LFI 1.5SN BK BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터**

CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수)	$\geq 175$	Moisture Level (MSL)	1
UL 94 가연성 등급	V-0	접점 재질	구리 합금
접점 표면	주석 도금	용접 결선의 레이어 구조	1...3 $\mu\text{m}$ Ni / 2...4 $\mu\text{m}$ Sn matt
플러그 접점의 레이어 구조	1...3 $\mu\text{m}$ Ni / 2...4 $\mu\text{m}$ Sn matt	보관 온도, 최소	-40 °C
보관 온도, 최대	70 °C	작동 온도, 최소	-50 °C
작동 온도, 최대	120 °C	온도 범위, 설치, 최소	-25 °C
온도 범위, 설치, 최대	120 °C		

**IEC 정격데이터**

표준에 따라 시험완료	IEC 60664-1, IEC 61984	정격 전류, 극 수( $T_u=20^\circ\text{C}$ )	17.5 A
정격 전류, 최대 극 수( $T_u=20^\circ\text{C}$ )	15.4 A	정격 전류, 극 수( $T_u=40^\circ\text{C}$ )	17.5 A
정격 전류, 최대 극 수( $T_u=40^\circ\text{C}$ )	13.8 A	서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 II/2	320 V
서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/2	160 V	서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/3	160 V
서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 II/2	2.5 kV	서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/2	2.5 kV
서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/3	2.5 kV	단시간 내전류 저항	3 x 1s, 76 A

**CSA에 따른 정격 데이터**

정격 전압(사용 그룹 B / CSA)	300 V	정격 전압(사용 그룹 C / CSA)	50 V
정격 전류(사용 그룹 B / CSA)	11 A	정격 전류(사용 그룹 C / CSA)	11 A

**UL 1059에 따른 정격 데이터**

협회(cURus)	CURUS	인증 번호(cURus)	E60693
정격 전압(사용 그룹 B / UL 1059)	300 V	정격 전압(사용 그룹 D / UL 1059)	300 V
정격 전류(사용 그룹 B / UL 1059)	10 A	정격 전류(사용 그룹 D / UL 1059)	10 A
승인값 참조	사양은 최대값, 상세정보 - 승인서 참조		

**패키징**

패키징	박스	VPE 길이	122.00 mm
VPE 폭	101.00 mm	VPE 높이	24.00 mm

**중요 참고 사항**

IPC 준수	적합성: 본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다.
--------	---

참고 사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul>
-------	---

**분류**

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01

**BCL-SMT 3.81/05/180LFI 1.5SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터**

ECLASS 15.0

27-46-02-01

**BCL-SMT 3.81/05/180LFI 1.5SN BK BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 도면


## 제품 이미지



## Dimensional drawing



## Graph



## Graph

