

## IE-C5ES8UG0022M40M40-G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



조립된 IE 케이블, 패치 케이블 Cabinet Line, Cat. 5, PUR,  
녹색

## 일반 주문 데이터

주문 번호	1166000022
유형	<a href="#">IE-C5ES8UG0022M40M40-G</a>
GTIN (EAN)	4064675855132
수량	1 items

## IE-C5ES8UG0022M40M40-G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

승인



RoHS

준수

## 치수 및 중량

길이	2.2 m	길이 (인치)	86.6142 inch
순중량	89 g		

## 온도

설치 온도	-10 °C...60 °C
-------	----------------

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 전기 속성

PoE / PoE+	IEEE 802.3at 준수
------------	-----------------

## 표준

커넥터 표준	IEC 60603-7-51
--------	----------------

## 일반 표준

커넥터 표준	IEC 60603-7-51
--------	----------------

## 케이블 구조

꼬임	7	외피 색상	녹색
단면적	4*2*AWG 26/7 - 4*2*0.128 mm <sup>2</sup>	차폐	SF/UTP
와이어 개수	8	절연재 단면적	0.98 mm
절연	PE	외피 직경, 최대	6 mm
외피 직경, 최소	5.6 mm	재질 외피	PUR
와이어 쌍 차폐	알루미늄 호일	와이어 코어의 배치	꼬임 쌍
완전 차폐	구리 배선으로 제조된 차폐 편수	와이어 재질	주석 도금 구리 연선
컬러 시퀀스 또는 와이어 - 와이어 쌍	흰색/파란색 - 파란색, 흰색/주황색 - 주황색, 흰색/녹색 - 녹색, 흰색/갈색 - 갈색		

## 케이블의 기계적 및 재질 속성

오일 저항	EN 50305	무실리콘	예
UV-차단	예	할로겐	무 할로겐, IEC 60754-2 규격
최소 구부림 반경, 반복 내마모성	10 x 케이블 직경 매우 좋음	최소 구부림 반경, 한 번만 화염 내성	5 x 케이블 직경 in accordance with IEC 60332-1

## IE-C5ES8UG0022M40M40-G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 케이블의 전기 속성

전송 속도	10/100 MBit/s, 1000 MBit/s	범주	Cat.5(ISO/IEC 11801)
테스트 전압: 와이어-와이어-차폐	750 V DC, 1 min		

## 플러그, 우

플러그 우측	RJ45, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 차폐
--------	--

## 플러그, 좌

플러그 좌측	RJ45, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 차폐
--------	--

## 플러그

플러그 우측	RJ45, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 차폐	플러그 좌측	RJ45, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 차폐
--------	--	--------	--

## 분류

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

## 도면


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 결선

RJ45			RJ45
1	white, orange		1
2	orange		2
3	white, green		3
4	blue		4
5	white, blue		5
6	green		6
7	white, brown		7
8	brown		8

## 액세서리

## 블랭크



TM-I는 교통 엔지니어링 응용 분야에 널리 알려지고 입증된 마커 유형입니다. 긴 문자열을 사용한 개별 라벨링에 다양한 길이의 태그를 사용할 수 있습니다. 프로젝트 마커 필드 덕분에 분리 및 설치가 간편합니다. 슬리브 사전 장착 및 태그 개장으로 용도가 넓습니다.

TM-I의 특별한 모양 덕분에 조립이 쉽고 견고한 배치가 가능합니다. 시판되는 다양한 슬리브와 호환됩니다.

MultiCard 형식 덕분에 SMark 레이저 프린터, PrintJet CONNECT, 플로터 또는 STI 펜으로 태그를 쉽게 편리하게 인쇄할 수 있습니다.

- 프로젝트 마커 필드 덕분에 분리 및 설치가 간편합니다.
- 교통 엔지니어링 응용 분야에 널리 알려지고 입증
- 슬리브 사전 장착 및 태그 개장으로 용도가 넓습니다.
- CLI T 슬리브와 연계하여 P-잉크 또는 STI 펜으로 라벨링하기에 적합하지 않음

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

## 일반 주문 데이터

유형	TM-I 12 MC NE WS	버전
주문 번호	<a href="#">1718411044</a>	TM-I, 인서트 마커, 12 x 4 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190348977	
수량	320 ST	
유형	TM-I 18 MC NE WS	버전
주문 번호	<a href="#">1718431044</a>	TM-I, 인서트 마커, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190349011	
수량	320 ST	