데이터 시트

A2LCS/63S/NPT2-1/2-NPT2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A2LC 타입 케이블 글랜드는 무피복 케이블에 적합한 제품으로 콘듀잇 연결용 암형 스레드를 제공하며, 내염(Flameproof) Ex d 및 안전성 강화(Increased Safety) Ex e 방폭 보호 기능을 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	A2LC(Klippon 비외장, 도관 결선 스레드 포함, Ex e/d 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, 2 1/2" NPT, 19.2 mm, OD min. 43.5 - OD max. 50.1 mm, 스테인레스 스틸 1.4404
주문 번호	1187890000
유형	A2LCS/63S/NPT2-1/2-NPT2
GTIN (EAN)	4050118084993
수량	4 items
배송 상태	단종
마지막 주문 날짜	2024-08-31T00:00:00+02:00

A2LCS/63S/NPT2-1/2-NPT2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인	
ROHS	준수

치수 및 중량

높이	60.8 mm	높이 (인치)	2.3937 inch
너비	83 mm	폭 (인치)	3.2677 inch
길이	79.8 mm	길이 (인치)	3.1417 inch
순중량	846 g		

온도

작동 온도	-50 °C...120 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

케이블 외경, 최대	50.1 mm	케이블 외경, 최소	43.5 mm
O-링	실리콘	조임 토크	130 Nm
실리콘	예	작동 온도 범위, 최대	120 °C
작동 온도 범위, 최소	-50 °C	나사산 피치	3.18 mm
할로겐	아니요	표준 규격	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
AF 크기 1	75 mm	AF 크기 2	75 mm
보호 등급	IP66, IP68	케이블 글랜드	NPT 2"
기본 재질	스테인레스 스틸 1.4404	실 인서트	실리콘
실링	실리콘	외부 스레드	2 1/2" NPT
나사선 길이	19.2 mm	방폭 유형	Ex d - 방염, Ex e - 안전성 향성
설치 지침	조립 안내 참조	도관 스레드 크기(인치)	NPT 2"

케이블 글랜드 인증 번호

식별	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	케이블 글랜드(ATEX) 인증 번호	TÜV IT 16ATEX 059X
케이블 글랜드(IECEx) 인증 번호	IECEx TPS 16.0004X	케이블 글랜드(CCC) 인증 번호	2020322313000069
인증 번호(IECEX)	IECEXTPS16.0004X		

분류

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-04
ECLASS 15.0	27-14-08-04		