

SAIL-M12GM12G-4S8.2U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



센서/액추에이터 케이블은 다양한 용도에서 센서와 액추에이터를 배선하고 데이터 또는 동력을 전달하는 데 사용됩니다. 주조된 케이블은 테스트를 통해 입증된 플러그 커넥터 결선을 제공합니다. 케이블은 습도, 먼지, 열, 냉기, 충격, 진동과 같은 다양한 조건에 노출될 수 있습니다. 바이드물러 개발자들은 이 문제에 특별히 집중하여 다양한 유형의 M8/M12 센서-액추에이터 케이블을 설계했습니다. 따라서 고객은 필요에 맞는 솔루션을 찾을 수 있습니다. 당사의 센서 케이블은 전자기 간섭을 방지하는 전방위 실드를 제공합니다. 찾을 수 없거나 설명이 필요한 정보가 있습니까? 저희에게 알려 주십시오!

일반 주문 데이터

버전	센서/액추에이터 라인, 연결선, M12 / M12, 풀 수 : 4, 8.2 m, 핀, 직선형 - 소켓, 직선형, 차폐: 예, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요
주문 번호	1058500820
유형	SAIL-M12GM12G-4S8.2U
GTIN (EAN)	4050118619676
수량	1 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
마지막 주문 날짜	2026-09-30T00:00:00+02:00
대체용 제품	SAIL-M12GM12G-4S10U

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

순중량

325.6 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수, 예외 존재

RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

케이블의 기술 사양

케이블 길이

8.2 m

오일 저항

Yes

코어 단면적

0.34 mm²

차폐

예

절연

PP

가속

5 m/s²

구부림 반경, 최소, 고정

5 x 케이블 직경

화염 내성

in accordance with IEC 60332-1 / UL 1581 FT2, IEC 60332-2-2 규격 적합

외피 재질

PUR

무 LABS

예

UL AWM 방식 규격 외부 클래딩

20549 (80 °C / 300 V)

하이브리드 케이블 유형

아니요

용접 스파크 저항

아니요

컬러 코딩

갈색, 흰색, 파란색, 검은색

온도 범위, 고정

-40...80 °C

비틀림 지점 힘 주기

> 1 Mio.

비틀림 길이

1 m

폴 수

4

외피 색상

검정

케이블 캐리어에 적합

예

와이어 개수

4

할로겐

아니요

케이블 재질

PUR 무할로겐

구부림 반경, 최소, 이동

10 x 케이블 직경

구부림 주기

2 Mio

속도

3 m/s

케이블 길이 구성 가능

아니요

가수분해 및 미생물 내성

예

UL AWM 방식 규격 코어

10493 (80 °C / 300 V)

조사 교차결합

아니요

드레인 와이어 통합

아니요

비틀림 저항

180 °/m

용접 비드 내성

아니요

온도 범위, 이동

-25...80 °C

외피 재질의 흡습성

아니요

외경

5.4 mm ± 0.2 mm

일반 기술 데이터

코딩

A-코딩

접점 표면

금도금

버전

핀, 직선형 - 소켓, 직선형

절연 저항

109 Ω

공칭 전압

250 V

보호 등급

IP65, IP66, IP67, IP68, 스크류된 경우

오염 심각도

3

하우징의 온도 범위

-25...+85 °C

결선 나사산

M12 / M12

LED

아니요

하우징 기본 재질

PUR

접점 재질

구리 합금

정격 전류

4 A

플러그 주기

≥ 100

나사선 링 재질

황동, 니켈 도금

조임 토크

M12: 0.8 - 1.2 Nm

전기 속성

절연 저항

109 Ω

공칭 전압

250 V

기술 데이터

표준

커넥터 표준 IEC 61076-2-101

일반 표준

커넥터 표준 IEC 61076-2-101

플러그, 우

플러그 우측 한쪽 끝, M12, A-코딩, 폴
수[In-Block]: 4, 암형 접점,
직선, 차폐

플러그, 좌

플러그 좌측 한쪽 끝, M12, A-코딩, 폴
수[In-Block]: 4, 수형 접점,
직선, 차폐

분류

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-11
ECLASS 15.0	27-06-03-11		


SAIL-M12GM12G-4S8.2U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

도면

치수 도면




치수 도면




Straight socket

폴 계획



폴 계획



SAIL-M12GM12G-4S8.2U


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

배선도

이상적 톨: **Screwty®** (토크 기능 탑재)



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F