

그림과 유사



Abbildung ähnlich

Klippon® TB 인클로저는 가장 까다로운 환경 조건에서도 탁월한 성능 특성을 제공합니다. 또한 프로세스 또는 발전 산업에서 발견되는 폭발 위험성이 있는 대기의 엄격한 요구 수준도 준수합니다. Klippon® TB FS 인클로저 제품군은 이미 시장을 선도하고 있는 제품 라인을 한층 더 개선한 것입니다.

Klippon® TB FS 인클로저 제품군의 장점:

- 12개 사이즈 및 3가지 표준 깊이
- 최대 4개의 글랜드 플레이트 장착
- 압착으로부터 개스킷 보호
- 실 처리된 영역 외부에서 커버 잠금
- 온도 특성 개선
- IP66/IP67 보호
- 인클로저의 베이스 및 커버에 용접된 접지 스테드
- 용접된 장착 풋

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---|
| 버전 | Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), 빈 인클로저, 스테인레스 스틸 인클로저, 높이: 458 mm, 너비: 382 mm, 깊이: 200 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4404(316L), 전자 연마, 은색 |
| 주문 번호 | 1196150000 |
| 유형 | KTB FS 453820 S4E0 |
| GTIN (EAN) | 4032248978700 |
| 수량 | 1 items |

기술 데이터

승인

승인



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS | 준수 |
| UL File Number Search | UL 웹사이트 |
| 인증 번호(cULus) | E256877 |

치수 및 중량

| | | | |
|-------------|---------|-------------|--------------|
| 깊이 | 200 mm | 깊이 (인치) | 7.874 inch |
| 높이 | 458 mm | 높이 (인치) | 18.0315 inch |
| 너비 | 382 mm | 폭 (인치) | 15.0393 inch |
| 마운팅 치수 - 높이 | 305 mm | 마운팅 치수 - 너비 | 408 mm |
| 순중량 | 10609 g | | |

온도

| | | | |
|-------|-----------------|-------------|---|
| 작동 온도 | -60 °C...135 °C | 참고: 실온(서비스) | 105°C를 초과하는 온도에서 사용할 경우 IP66 보호로 제한됩니다. |
|-------|-----------------|-------------|---|

환경 제품 규정 준수

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd |

수직 어셈블리

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 2x37 | WDU 16 / ZDU 16 | 2x31 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 3x73 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x23 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 2x62 | WDU 6 / ZDU 6 | 2x46 |

수평 어셈블리

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 2x29 | WDU 16 / ZDU 16 | 2x24 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 4x58 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x18 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 3x48 | WDU 6 / ZDU 6 | 3x36 |

인클로저 인증 번호

| | | | |
|--------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 인증 번호 UL Haz.Loc. | E223792 | 적합성 선언 번호(DoC LVD) | DE PS261X 160412 001ISS03 |
| 인증 번호 UL Ord.Loc. | E243298 | 인증 번호 UL 508A | E223801 |
| 적합성 증명서 번호(AoC) | DE PS261X 160309 001ISS06 | 인증 번호 UL 단자함 | E223792 |
| 인증 번호 전자 상자(NEPSI) | 2020322303003289 | 인증 번호 빈 인클로저(ECAS) | 21-09-25241/ E21-09-053807 |

기술 데이터

| | | | |
|--------------------|--|-----------------------|--------------------|
| 인증 번호 단자함(KOSHA) | 16-AV4BO-0245X | 빈 인클로저(INMETRO) 인증 번호 | LMP 21.0016U |
| 인증 번호(DNV) | TAE000013S | 인증 번호 단자함(AEx) | E223792 |
| 인증 번호 단자함(ATEX) | IBExU14ATEX1050 | 빈 인클로저(ATEX) 인증 번호 | IBExU14ATEX1028 U |
| 인증 번호 단자함(INMETRO) | LMP 21.0017 | 인증 번호(INMETRO) | IEX13.0007 |
| 인증 번호 단자함(IECEX) | IECEXIBE14.0013 | 빈 인클로저(IECEX) 인증 번호 | IECEX IBE 14.0004U |
| 인증 번호(IECEX) | IECEXKEM10.0013U | 인증 번호(ATEX) | KEMA10ATEX0048 |
| DEF 승인 조건 | ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus | 인증 번호(cULus) | E256877 |

일반 정보

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 커버 재질 두께 | 1.5 mm | 박스 재질 두께 | 1.5 mm |
| 작동 온도, 최대 | 135 °C | 작동 온도, 최소 | -60 °C |
| 커버 부착 | M6 육각 헤드 일자 스크류 SW10 | 표준 규격 | DIN EN 62208 - 빈 박스 표준, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 |
| 표면 마감 | 전자 연마 | 충격 저항 | 7 J ATEX 버전, 10 J 버전 표준 |
| AF 사이즈 | 10 mm | 보호 등급 | IP66, IP67 |
| 기본 재질 | 스테인레스 스틸 1.4404(316L) | 실링 자재 | 실리콘 |
| 커버 스크류 토크 | 2.5 Nm | 통합 고정 | 4, 6 또는 9 볼트 M6 내부 (암형) 나사산 |
| 인클로저 장착 | 11-mm 구멍 포함 4개의 용접된 장착 못(2개의 일자 못 및 2개의 십자 못) | 참고: 보호 등급 | 105 °C를 초과하는 온도에서 사용하는 경우 IP 보호는 IP 66로 제한됩니다. |
| 보호 등급 (UL) | Type 3, Type 4X, Type 12 | 리드 스크류의 수 | 4 |
| 박스 치수 | 580x620x290 | 액세스 구멍: 폭 | 352 mm |
| 전체 치수 | 458 x 433 x 208.5 | 플랜지 플레이트 | 아니요 |
| 최대 페이로드 | 70 kg | 액세스 구멍: 높이 | 428 mm |
| 위치 PE 볼트 | 박스 C면 | 사용 영역 | 폭발 위험 구역, 공정 산업, 석유 및 가스 산업, 화학 산업, 해양, 내륙 |

케이블 글랜드, 상부/하부

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M20 | 23 | M12 | 50 |
| M63 | 3 | M40 | 8 |
| M32 | 10 | M25 | 18 |
| M50 | 4 | M75 | 2 |
| M16 | 34 | | |

케이블 글랜드, 오른쪽

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M25 | 21 | M63 | 3 |
| M75 | 3 | M16 | 38 |
| M40 | 9 | M50 | 4 |
| M32 | 11 | M20 | 24 |
| M12 | 55 | | |

케이블 글랜드, 왼쪽

| | | | |
|-----|----|-----|---|
| M63 | 3 | M75 | 3 |
| M12 | 55 | M50 | 4 |

기술 데이터

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M16 | 38 | M32 | 11 |
| M25 | 21 | M20 | 24 |
| M40 | 9 | | |


하우징 접지

| | |
|------------|---|
| 접지, 박스, 내부 | 인클로저 바디 및 커버 내부에 용접된 M6 스테인리스 스틸 접지 스터드, 바디 인클로저 내부의 연속 M10 접지 스터드 |
|------------|---|

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002503 | ETIM 9.0 | EC002503 |
| ETIM 10.0 | EC002503 | ECLASS 14.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-05-02 | | |

치수 도면



KTB FS 453820 S4E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

458 x 382mm



통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야에 적합한 확장 새로운 Klippon® TB 인클로저용 액세서리는 통일성 있는 구조를 갖고 있어 각 응용 부문별 요구 사항에 따라 인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.
 장착 플레이트
 구멍 패턴이 있거나 없는 장착 플레이트, DIN 레일 또는 컴포넌트를 장착 플레이트에 직접 세로/가로로 장착 가능.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | KTB MOPL 4538 MSZN | 버전 |
| 주문 번호 | 1193990000 | Klippon TB (Terminal Box), 장착 플레이트, 높이: 403 mm, 너비: 321 mm, 깊이: 1.5 mm, 기본 재질: 시트 스틸, 용융아연도금, 은색 |
| GTIN (EAN) | 4050118028591 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | KTB MOPL 4538 S2N | 버전 |
| 주문 번호 | 1193860000 | Klippon TB (Terminal Box), 장착 플레이트, 높이: 403 mm, 너비: 321 mm, 깊이: 1.5 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4301(304), 미처리, 은색 |
| GTIN (EAN) | 4050118028461 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | KTB MOPL 4538 MSZN H | 버전 |
| 주문 번호 | 2022590000 | Klippon TB (Terminal Box), 장착 플레이트, 사전천공, 높이: 403 mm, 너비: 321 mm, 깊이: 1.5 mm, 기본 재질: 시트 스틸, 용융아연도금, 은색 |
| GTIN (EAN) | 4050118403657 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | KTB MOPL 4538 S2N H | 버전 |
| 주문 번호 | 1257700000 | Klippon TB (Terminal Box), 장착 플레이트, 사전천공, 높이: 403 mm, 너비: 321 mm, 깊이: 1.5 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4301(304), 미처리, 은색 |
| GTIN (EAN) | 4050118049411 | |
| 수량 | 1 ST | |

스테인리스 스틸 1.4301



통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야에 적합한 확장 새로운 Klippon® TB 인클로저용 액세서리는 통일성 있는 구조를 갖고 있어 각 응용 부문별 요구 사항에 따라 인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.
 빗물 가리개
 빗물 가리개는 예를 들어 폭우가 잦거나 직사광선이 심하게 내리쬐는, 예외적인 기후 환경에 인클로저를 설치한 경우 인클로저를 추가적으로 보호합니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | KTB RNHD 453820 R | 버전 |
| 주문 번호 | 1281460000 | Klippon TB (Terminal Box), 레인 후드, 높이: 55.9 mm, 너비: 387 mm, 깊이: 211.2 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4301, 미러 광택, 은색 |
| GTIN (EAN) | 4050118072228 | |
| 수량 | 1 ST | |

KTB FS 453820 S4E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

스테인레스 스틸 1.4404(316L)



통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야에 적합한 확장 새로운 Klippon® TB 인클로저용 액세서리는 통일성 있는 구조를 갖고 있어 각 응용 부문별 요구 사항에 따라 인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.
빗물 가리개
 빗물 가리개는 예를 들어 폭우가 잦거나 직사광선이 심하게 내리쬐는, 예외적인 기후 환경에 인클로저를 설치한 경우 인클로저를 추가적으로 보호합니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | KTB RNHD XX3820V S4E R | 버전 |
| 주문 번호 | 1314200000 | Klippon TB (Terminal Box), 레인 후드, 높이: 55.9 mm, 너비: 387 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118117523 | 깊이: 211.2 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4404(316L), 전자 |
| 수량 | 1 ST | 연마, 은색 |

타입 라벨 홀더



통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야에 적합한 확장 새로운 Klippon® TB 인클로저용 액세서리는 통일성 있는 구조를 갖고 있어 각 응용 부문별 요구 사항에 따라 인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.
네임플레이트 홀더
 가시성을 높이고 필요에 따라 네임플레이트를 추가할 수 있도록 다양하게 설계된 라벨 홀더를 사용할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | TPSDHA KTB 100X25 S2 R | 버전 |
| 주문 번호 | 1257640000 | Klippon TB (Terminal Box), 레이팅 플레이트 홀더, 리벳, 높이: 25 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118070354 | 너비: 141 mm, 깊이: 16.5 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4301, |
| 수량 | 1 ST | 스테인레스 스틸 1.4301(304), 미러 광택, 은색 |
| 유형 | TPSDHA KTB 130X50 S2 R | 버전 |
| 주문 번호 | 1283450000 | Klippon TB (Terminal Box), 레이팅 플레이트 홀더, 리벳, 높이: 50 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118073621 | 너비: 171 mm, 깊이: 16.5 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4301, |
| 수량 | 1 ST | 스테인레스 스틸 1.4301(304), 미러 광택, 은색 |
| 유형 | TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R | 버전 |
| 주문 번호 | 1279320000 | Klippon TB (Terminal Box), 레이팅 플레이트 홀더, 리벳, 높이: 70 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118070101 | 너비: 70 mm, 깊이: 20 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4301, |
| 수량 | 1 ST | 스테인레스 스틸 1.4301(304), 미러 광택, 은색 |

KTB FS 453820 S4E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

장착 부품



통합, 확장 및 맞춤화 - 모든 응용 분야를 완벽하게 보완
 완전하게 구조화된 새로운 Klippon® TB 인클로저
 시리즈용 시스템 액세서리를 사용하면 특정 작업 요건에
 맞게 인클로저를 쉽게 변경할 수 있습니다.

하드웨어 장착 키트

타입 라벨 홀더, 문서 홀더 및 빗물 가리개의 신속하고
 간편한 설치를 위해 하드웨어 장착 키트가 제공됩니다.
 라벨 고정 세트 - SD는 플라스틱(Trafolyte) ID 또는 타입
 라벨을 장착하는 데 필요합니다. 이 세트를 이용하면
 ID 또는 타입 라벨을 박스 커버에 직접 장착할 수
 있습니다. 라벨 고정 키트는 이러한 목적을 위해 특별히
 개발되었습니다. 반드시 이 고정 키트를 사용해야 인클로저
 안으로 새어 들어가거나 라벨이 손상되는 것을 방지할 수
 있습니다.

범용 고정 세트 - TPSD는 타입 라벨 홀더, 빗물 커버 또는
 문서 홀더 등을 안전하고 신속하게 설치할 수 있도록
 개발되었습니다. 이 고정 세트를 사용하면 누설의 위험을
 방지하거나 최소화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | SD FIXING SET | 버전 |
| 주문 번호 | 1285200000 | Klippon TB (Terminal Box), 인식 플레이트 고정 세트, 높이: 12 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118075472 | 너비: 12 mm, 깊이: 16.4 mm, 기본 재질: 녹방지 처리 스틸, 미처리, |
| 수량 | 1 ST | 은색 |
| 유형 | TPSD FIXING SET KTB | 버전 |
| 주문 번호 | 1252190000 | Klippon TB (Terminal Box), 타입 플레이트 고정장치 세트, 기본 재질: |
| GTIN (EAN) | 4050118043969 | 스테인레스 스틸, 미처리, 은색 |
| 수량 | 20 ST | |

접지 볼트



통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야에 적합한 확장
 새로운 Klippon TB® 인클로저는 일관된 액세서리 구조를
 통해 특정 작업 요건에 맞게 인클로저를 쉽게 변경할 수
 있습니다.

접지 볼트

완전한 콤포넌트로 교환이 가능한 접지 볼트에는는 황동과
 스테인리스 스틸의 두 가지 버전이 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 유형 | PEBZ M10 KTB BR SET | 버전 |
| 주문 번호 | 1192680000 | Klippon TB (Terminal Box), 접지 볼트, 기타, 높이: 21 mm, 너비: 21 |
| GTIN (EAN) | 4032248974641 | mm, 깊이: 48.7 mm, 기본 재질: 황동, 미처리, 은색 |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PEBZ M10 KTB S4 SET | 버전 |
| 주문 번호 | 1192690000 | Klippon TB (Terminal Box), 접지 볼트, 기타, 높이: 21 mm, 너비: 21 |
| GTIN (EAN) | 4032248974658 | mm, 깊이: 48.7 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4404(316L), |
| 수량 | 1 ST | 미처리, 은색 |

액세서리

문서 홀더



통합, 확장 및 맞춤화 - 모든 응용 분야를 완벽하게 보완
완전하게 구조화된 새로운 Klippon® TB 인클로저
시리즈용 시스템 액세서리를 사용하면 특정 작업 요건에
맞게 인클로저를 쉽게 변경할 수 있습니다.
문서 홀더
인클로저 내에서 문서를 적절하게 보관할 수 있는 문서
홀더

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|----|--|
| 유형 | DOHA KTB A6 S2 R | 버전 | |
| 주문 번호 | 1252780000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118045512 | | |
| 수량 | 1 ST | | |
| 유형 | DOHA KTB A5 S2 R | 버전 | |
| 주문 번호 | 1252750000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118045390 | | |
| 수량 | 1 ST | | |

접지 스트랩

새로운 Klippon® TB 박스 시리즈용으로 완전히 구조화된
시스템 액세서리를 사용하면 특정 작업 요건에 맞게 박스를
쉽게 변경할 수 있습니다. 사용 가능한 옵션은 다음과
같습니다.
• 클로저 부품
• 문서 홀더
• 접지 볼트
• 글랜드 플레이트
• 장착 부품
• 장착 플레이트
• 빗물 가리개
• 스페이서
• 단자대 레일
• 타입 라벨 홀더

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|----|--|
| 유형 | PECD WIRE 6/200/D6 SET | 버전 | |
| 주문 번호 | 2475490000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118487206 | | |
| 수량 | 1 ST | | |

KTB FS 453820 S4E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

깊이 7.5mm



통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야에 적합한 확장 새로운 Klippon® TB 인클로저용 액세서리는 통일성 있는 구조를 갖고 있어 각 응용 부문별 요구 사항에 따라 인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.
 단자대 레일
 인클로저 내에 DIN 레일(예: 전자 장치, 단자대 등) 구성요소 장착을 위해 두 가지 크기의 장착 레일이 제공됩니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 유형 | TS35X7.5 ST KTB4538 HOR | 버전 | |
| 주문 번호 | 8000006724 | 장착 레일, TS 35, TS 35 x 7.5, 너비: 321 mm, 슬롯 미포함, 스틸, 용융아연도금, 크롬 도금 | |
| GTIN (EAN) | 4050118652925 | | |
| 수량 | 20 ST | | |
| 유형 | TS35X7.5 ST KTB4538 VER | 버전 | |
| 주문 번호 | 8000006713 | 장착 레일, TS 35, TS 35 x 7.5, 너비: 403 mm, 슬롯 미포함, 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리 | |
| GTIN (EAN) | 4050118652864 | | |
| 수량 | 20 ST | | |

장착 플레이트



구멍 패턴이 있거나 없는 장착 플레이트, DIN 레일 또는 콤포넌트를 장착 플레이트에 직접 세로/가로로 장착 가능.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형 | GFSC M5X10 TX20 SET | 버전 | |
| 주문 번호 | 1274150000 | Klippon EB (Essential Box), 고정 스크류, 높이: 13.3 mm, 너비: 8.5 mm, 깊이: 8.5 mm, 기본 재질: 스틸, 용융아연도금, 전기 아연 도금 및 보호막 처리, 은색 | |
| GTIN (EAN) | 4050118063820 | | |
| 수량 | 1 ST | | |

깊이 15mm



통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야에 적합한 확장 새로운 Klippon® TB 인클로저용 액세서리는 통일성 있는 구조를 갖고 있어 각 응용 부문별 요구 사항에 따라 인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.
 단자대 레일
 인클로저 내에 DIN 레일(예: 전자 장치, 단자대 등) 구성요소 장착을 위해 두 가지 크기의 장착 레일이 제공됩니다.

KTB FS 453820 S4E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | TS35X15 ST KTB4538 HOR | 버전 |
| 주문 번호 | 8000073117 | 장착 레일, TS 35, TS 35 x 15, 너비: 321 mm, 슬롯 미포함, 스틸, 전기 |
| GTIN (EAN) | 4064675340720 | 아연 도금 및 보호막 처리 |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | TS35X15 ST KTB4538 VER | 버전 |
| 주문 번호 | 8000073118 | 장착 레일, TS 35, TS 35 x 15, 너비: 403 mm, 슬롯 미포함, 스틸, 전기 |
| GTIN (EAN) | 4064675340737 | 아연 도금 및 보호막 처리 |
| 수량 | 20 ST | |

장착 부품



통합, 확장 및 맞춤화 - 모든 응용 분야를 완벽하게 보완
 완전하게 구조화된 새로운 Klippon® TB 인클로저
 시리즈용 시스템 액세서리를 사용하면 특정 작업 요건에
 맞게 인클로저를 쉽게 변경할 수 있습니다.

하드웨어 장착 키트

타입 라벨 홀더, 문서 홀더 및 빗물 가리개의 신속하고
 간편한 설치를 위해 하드웨어 장착 키트가 제공됩니다.
 라벨 고정 세트 - SD는 플라스틱(Trafolyte) ID 또는 타입
 라벨을 장착하는 데 필요합니다. 이 세트를 이용하면
 ID 또는 타입 라벨을 박스 커버에 직접 장착할 수
 있습니다. 라벨 고정 키트는 이러한 목적을 위해 특별히
 개발되었습니다. 반드시 이 고정 키트를 사용해야 인클로저
 안으로 새어 들어가거나 라벨이 손상되는 것을 방지할 수
 있습니다.

범용 고정 세트 - TPSD는 타입 라벨 홀더, 빗물 커버 또는
 문서 홀더 등을 안전하고 신속하게 설치할 수 있도록
 개발되었습니다. 이 고정 세트를 사용하면 누설의 위험을
 방지하거나 최소화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | FKSC M6X8 D9/SW3 | 버전 |
| 주문 번호 | 0642600000 | Klippon TB (Terminal Box), 고정 스크류, 기본 재질: 스틸 |
| GTIN (EAN) | 4008190058258 | |
| 수량 | 50 ST | |