

SAIL-M8GRJ45-4S6.0UIE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



두 I/O 슬레이브 사이 또는 컨트롤과 하나의 I/O 모듈 사이를 결선하는 가장 안정적인 방법은 선조립 케이블을 사용하는 것입니다. 케이블 라인은 PROFIBUS, CANopen, DeviceNet™, EtherCAT 및 이더넷을 포함합니다.

일반 주문 데이터

버전	버스 라인, 극 수: 4, 6 m, 핀, 직선형, RJ45, 차폐: 예, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요
주문 번호	1201210600
유형	SAIL-M8GRJ45-4S6.0UIE
GTIN (EAN)	4050118703740
수량	1 items

SAIL-M8GRJ45-4S6.0UIE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



RoHS

준수

치수 및 중량

순중량 160.46 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 존재

RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

케이블의 기술 사양

케이블 길이	6 m
오일 저항	Yes
코어 단면적	0.15 mm ²
할로겐	아니요
가속	5 m/s ²
구부림 반경, 최소, 고정	4 x 케이블 직경
화염 내성	in accordance with IEC 60332-1-2
외피 재질	PUR
하이브리드 케이블	아니요
온도 범위, 고정	-40..80 °C
외경	4.8 mm ± 0.3 mm

외피 색상	녹색
케이블 캐리어에 적합	예
차폐	예
절연	PP
구부림 반경, 최소, 이동	7.5 x 케이블 직경
구부림 주기	5 Mio
속도	180 m/s
UL AWM 방식 규격 외부 클래딩	20963 (80 °C / 30 V)
컬러 코딩	파란색, 주황색, 흰색/파란색, 흰색/주황색
풀 수	4

일반 기술 데이터

코딩	없음
LED	아니요
하우징 기본 재질	PUR
정격 전류	4 A
오염 심각도	3
나사선 링 재질	황동, 니켈 도금
조임 토크	M8: 0.6 Nm

접점 표면	금도금
버전	핀, 직선형, RJ45
공칭 전압	30 V
보호 등급	IP67
점퍼 연결	아니요
하우징의 온도 범위	-25...+80 °C

전기 속성

공칭 전압 30 V

플러그, 우

플러그 우측 한쪽 끝, RJ45, IP20, 수형
접점, 직선, 차폐

SAIL-M8GRJ45-4S6.0UIE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**플러그, 좌**

플러그 좌측	한쪽 끝, M8, 플 수[In-Block]: 4, IP67, 수형 접점, 직선, 차폐
--------	---


분류

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		


SAIL-M8GRJ45-4S6.0UIE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

도면**치수 도면**


Male, straight



RJ45

풀 계획


Pin

풀 계획

RJ45

SAIL-M8GRJ45-4S6.0UIE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면www.weidmueller.com**배선도****이상적 툴: Screwty® (토크 기능 탑재)**

Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F