



그림과 유사



MultiCard 형식의 ClipCard 장치 마커는 전기 설치와 스위치기어 시스템의 라벨링에 사용되며 각인에 대한 유용한 대안이 됩니다. 입증된 MultiCard 형식을 사용하므로 PrintJet CONNECT 또는 Plotter를 사용한 라벨링이 가능합니다.

- 각인을 대신하여 PrintJet을 사용할 때 내구성이 뛰어난 인쇄 품질 가능
- 범용 고정
- 캐리어(스크류 또는 케이블 타이로 고정)
- 태그 레일(접착식 또는 스크류 고정)
- 또는 접착식 태그

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

버전	ClipCard, 디바이스 마커, 15 x 27 mm, 회색
주문 번호	1079560000
유형	CC 15/27 K MC NE GR
GTIN (EAN)	4032248840960
수량	80 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	1 mm	깊이 (인치)	0.0394 inch
높이	15 mm	높이 (인치)	0.5906 inch
너비	27 mm	폭 (인치)	1.063 inch
순중량	1.49 g		

온도

작동 온도 범위	-40...60 °C
----------	-------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재	
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음	
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지	0.009 kg CO2 eq.

일반 데이터

접착물	양면 접착 테이프	
저항 코드에 따른 자재 컬러	8	
버전	자체 접착	
너비	27 mm	
UL 94 가연성 등급	V-2	
작동 온도 범위, 최대	60 °C	
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	
컬러 코드	회색	
할로겐	아니요	
기본 재질	폴리아미드 66	
인쇄 문자	없음	
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	MultiCard
권장 산업	기계	
호환 가능 프린터	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2	
콤비네이션당 마커 개수	1 MultiCard = Device markers	
작동 온도 범위	-40...60 °C	

디바이스 마커

할로겐	아니요
-----	-----

분류

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



액세서리

액세서리



일반 주문 데이터

유형	ETO CC 15/27 TRANSPAR.	버전	
주문 번호	1880810000	ClipCard, 액세서리, 15 x 27 mm, 투명	
GTIN (EAN)	4032248480890		
수량	10 ST		