

## HDC IP68 16B SS 2M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



새로운 RockStar® 인클로저는 해수에 내성이 있으며, 높은 수준의 충격 내성을 제공하며, IP 68 및 IP 69K를 충족하며, 가혹한 환경 조건에서 사용하도록 설계되었고 DIN EN 61373 cat. 2(bogie)에 따른 높은 진동 요구 조건에 맞게 설계되었습니다. 따라서 이 하우징 제품군은 운송 및 교통 엔지니어링, 전력 엔지니어링 및 극한의 요구 조건을 가지는 응용 분야에 사용되는 사각커넥터의 오류 및 유지 보수 불필요 작동에 이상적입니다. 개발 시 EMC에 매우 강한 인클로저를 만들기 위한 측정도 구현되었습니다.

## 일반 주문 데이터

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP66, IP68, IP69, 삽입됨 상태, 베이스 하우징, 클램프 요크 결선, 표준, 케이블 인트리 사이즈: M 32
주문 번호	<a href="#">1081390000</a>
유형	HDC IP68 16B SS 2M32
GTIN (EAN)	4032248877447
수량	1 items

## 기술 데이터

승인

승인



ROHS

## 준수

## 치수 및 중량

높이	111.5 mm
너비	80 mm
마운팅 치수 - 높이	60 mm
순중량	1036 g

높이 (인치)	4.3898 inch
폭 (인치)	3.1496 inch
마운팅 치수 - 너비	160 mm

온도

한계 온도

-50 °C ... 125 °C

## 환경 제품 규정 준수

버전

케이블 글랜드 수	0
상단부/하단부/리드	하부
상단 케이블 인입 수	0
하우징 디자인	베이스 하우징
설계	표준
케이블 인입	w. 스레드
클램프 버전	클램프 요크 결선
내부 나사산	M 32
BG	6

케이블 엔트리 사이즈	M 32
커버	커버 미포함
측면 케이블 인입 수	2
잠금 시스템 디자인	클랩프 요크 결선
설치 사이즈	6
유형	베이스 하우징
실링	실리콘
컬러(RAL)	RAL 9011, RAL 9005
ModuPlug®에 적합함	예

## HDC IP68 16B SS 2M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 일반 데이터

하우징 기본 재질	주조 알루미늄	표면 마감	파우더 코팅
보호 등급	IP66, IP68, IP69, 삽입됨 상태	EMC 하우징	예

## 크기

구멍 피치 길이 A2	160 mm	케이블 인입	w. 스레드
총 길이 하우징	189 mm	하우징 B의 높이	111.5 mm

## 분류


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC IP68 16B SS 2M32**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면



## HDC IP68 16B SS 2M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 액세서리

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## IP68 O-링 실



바이드뮬러는 실을 포함한 다양한 액세서리를 하우징과 함께 제공합니다.

바이드뮬러의 하우징은 탁월한 실링 처리가 돋보이는 제품입니다.

RockStar®는 광범위한 테스트를 통해 수중 50미터에서 불침투성을 유지하는 것으로 확인되었습니다. 따라서 고객들은 이전의 고정형 전선설치가 요구되는 환경에서 사각 커넥터를 사용할 수 있습니다.

## 일반 주문 데이터

유형	HDC DG 16B IP68	버전
주문 번호	<a href="#">1987530000</a>	액세서리, 인클로저 액세서리
GTIN (EAN)	4050118379181	
수량	10 ST	