


HDC HE 16 FC 17-32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



크림프 결선의 경우, 결선 레벨이 크림프 접점용으로 설계되어 있습니다. 입증받은 크림프 결선 방법은 수 십년 동안 표준으로 사용되어 왔습니다. 크림프 접점은 인서트 제공 범위에는 포함되지 않습니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 버전 | HDC 인서트, 암형(Female), 500 V, 16 A, 극 수: 16, 크림프 결선, 설치 사이즈: 6 |
| 주문 번호 | 1216700000 |
| 유형 | HDC HE 16 FC 17-32 |
| GTIN (EAN) | 4008190073091 |
| 수량 | 1 items |

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|-------------|
| 길이 | 84.5 mm | 길이 (인치) | 3.3268 inch |
| 높이 | 33.5 mm | 높이 (인치) | 1.3189 inch |
| 너비 | 34 mm | 폭 (인치) | 1.3386 inch |
| 순중량 | 47.52 g | | |

온도

한계 온도 -40 °C ... 125 °C

환경 제품 규정 준수

| | | |
|------------|--|-------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 | |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 | |
| SCIP | 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd | |
| 화학 내성 | 물질 | 아세톤 |
| | 화학 내성 | 내성 |
| | 물질 | 암모니아, 묽은 상태 |
| | 화학 내성 | 조건부 내성 |
| | 물질 | 휘발유 |
| | 화학 내성 | 내성 |
| | 물질 | 벤젠 |
| | 화학 내성 | 내성 |
| | 물질 | 디젤 오일 |
| | 화학 내성 | 조건부 내성 |
| | 물질 | 아세트산, 농축 |
| | 화학 내성 | 내성 |
| | 물질 | 수산화칼륨 |
| | 화학 내성 | 조건부 내성 |
| | 물질 | 메탄올 |
| | 화학 내성 | 조건부 내성 |
| | 물질 | 엔진 오일 |
| | 화학 내성 | 조건부 내성 |
| | 물질 | 가성소다, 희석 |
| | 화학 내성 | 내성 |
| 물질 | 수소염화불화탄소 | |
| 화학 내성 | 조건부 내성 | |
| 물질 | 옥외용 | |
| 화학 내성 | 조건부 내성 | |

일반 데이터

| | |
|--------------|--------|
| 극 수 | 16 |
| 플러그 주기, 은 | ≥ 500 |
| 플러그 주기, 금 | ≥ 500 |
| 결선 유형 | 크림프 결선 |
| 설치 사이즈 | 6 |
| UL 94 가연성 등급 | V-0 |

HDC HE 16 FC 17-32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|--------|--|
| 불륨 저항 | ≤2 mΩ | | |
| 컬러 코드 | 베이지색 | | |
| 절연 저항 | 1010 Ω | | |
| 절연재 | PC 유리섬유 강화(UL 등재 및 철틀로 인증) | | |
| 절연재 그룹 | IIIa | | |
| 컨덕터 단면적 | 4 mm ² | | |
| 유형 | 암형(Female) | | |
| 오염 심각도 | 3 | | |
| 기본 재질 | 구리 합금 | | |
| 시리즈 | HE | | |
| 정격 전압(DIN EN 61984) | 500 V | | |
| UL/CSA에 따른 정격 전압 | 600 V AC/DC | | |
| 정격 임펄스 전압(DIN EN 61984) | 6 kV | | |
| 정격 전압(DIN EN 61984) | 16 A | | |
| 정격 전류(UR) | 와이어 연결 단면적 AWG | AWG 12 | |
| | 정격 전류 | 20 A | |
| | 와이어 연결 단면적 AWG | AWG 14 | |
| | 정격 전류 | 15 A | |
| | 와이어 연결 단면적 AWG | AWG 16 | |
| | 정격 전류 | 10 A | |
| | 와이어 연결 단면적 AWG | AWG 18 | |
| | 정격 전류 | 7 A | |
| 정격 전류(cUR) | 와이어 연결 단면적 AWG | AWG 20 | |
| | 정격 전류 | 5 A | |
| | 와이어 연결 단면적 AWG | AWG 12 | |
| | 정격 전류 | 18 A | |
| | 와이어 연결 단면적 AWG | AWG 14 | |
| | 정격 전류 | 14.5 A | |
| | 와이어 연결 단면적 AWG | AWG 16 | |
| | 정격 전류 | 12 A | |
| 정격 전류(AWG) | 와이어 연결 단면적 AWG | AWG 18 | |
| | 정격 전류 | 7.5 A | |
| | 와이어 연결 단면적 AWG | AWG 20 | |
| | 정격 전류 | 8 A | |
| | 할로겐 불포함 | true | |
| | 연기 누적 적응. DIN EN 45545-2 | 예 | |
| BG | 6 | | |
| 신호 접점 개수 | 0 | | |
| 전원 접점 개수 | 16 | | |

치수

| | | | |
|-------|---------|----------|---------|
| 너비 | 34 mm | 총 길이 베이스 | 84.5 mm |
| 소켓 높이 | 33.5 mm | | |

결선 데이터 PE

| | | | |
|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 결선 유형 PE | 스크류 결선 | 블레이드 사이즈, 일자(PE 결선) | SD 0.8 x 4.0 |
| 탈피 길이 PE 결선 | 10 mm | 조임 토크, 최대 PE 결선 | 1.5 Nm |
| 조임 토크, 최소 PE 결선 | 1.2 Nm | 고정 스크류 | M 4 |
| 정격 단면적 | 4 mm ² | 전선 단면, AWG(PE), 최소 | AWG 20 |
| 전선 단면, AWG(PE), 최대 | AWG 12 | | |

버전


| | | | |
|-----------------|--------|--------------|--------|
| 결선 단면규격 AWG, 최대 | AWG 12 | 탈피 길이, 정격 결선 | 7.5 mm |
| 결선 유형 | 크림프 결선 | 설치 사이즈 | 6 |

기술 데이터

| | | | |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| 블롬 저항 | ≤2 mΩ | 결선 단면규격 AWG, 최소 | AWG 20 |
| 와이어 단면, 솔리드, 최대 | 4 mm ² | 와이어 단면, 솔리드, 최소 | 0.5 mm ² |
| 와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최대 | 4 mm ² | 와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대 | 4 mm ² |
| 와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소 | 0.5 mm ² | 전선 굵기, 최대 | 4 mm ² |
| 전선 굵기, 최소 | 0.5 mm ² | 기본 재질 | 구리 합금 |
| BG | 6 | | |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000438 | ETIM 9.0 | EC000438 |
| ETIM 10.0 | EC000438 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-05 | | |



HDC HE 16 FC 17-32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일자 스크류드라이버



VDE 절연 일자 스크류드라이버, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 드라이브 출력. SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------|--|
| 유형 | SDIS 0.6X3.5X100 | 버전 | |
| 주문 번호 | 9008390000 | 스크류드라이버, 스크류드라이버 | |
| GTIN (EAN) | 4032248056354 | | |
| 수량 | 1 ST | | |
| 유형 | SDS 0.6X3.5X100 | 버전 | |
| 주문 번호 | 9008330000 | 스크류드라이버, 스크류드라이버 | |
| GTIN (EAN) | 4032248056286 | | |
| 수량 | 1 ST | | |
| 유형 | SDIS 0.8X4.0X100 | 버전 | |
| 주문 번호 | 9008400000 | 스크류드라이버, 스크류드라이버 | |
| GTIN (EAN) | 4032248056361 | | |
| 수량 | 1 ST | | |
| 유형 | SDS 0.8X4.0X100 | 버전 | |
| 주문 번호 | 9008340000 | 스크류드라이버, 스크류드라이버 | |
| GTIN (EAN) | 4032248056293 | | |
| 수량 | 1 ST | | |

십자 스크류드라이버 Phillips



VDE 절연 십자 스크류드라이버, Phillips 스크류용, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, ISO 8764-PH에 따른 출력, SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------|--|
| 유형 | SDIK PH1 | 버전 | |
| 주문 번호 | 9008570000 | 스크류드라이버, 스크류드라이버 | |
| GTIN (EAN) | 4032248056569 | | |
| 수량 | 1 ST | | |
| 유형 | SDK PH1 | 버전 | |
| 주문 번호 | 9008480000 | 스크류드라이버, 스크류드라이버 | |
| GTIN (EAN) | 4032248056477 | | |
| 수량 | 1 ST | | |

액세서리

Crimping tools



회전가공 접점(핀)용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능
- 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는 엔드 스톱 장치.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|----|---|
| 유형 | CTX CM 1.6/2.5 | 버전 | |
| 주문 번호 | 9018490000 | | 압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.14mm², 4mm², W 압착 |
| GTIN (EAN) | 4008190884598 | | |
| 수량 | 1 ST | | |
| 유형 | CTIN CM 1.6/2.5 | 버전 | |
| 주문 번호 | 9205430000 | | 압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.14mm², 6mm², 4-인덴트 압착 |
| GTIN (EAN) | 4032248733446 | | |
| 수량 | 1 ST | | |

접점 제거 공구



바이드뮐러는 다양한 압착공구, 접착 제거 공구 및 광섬유 공구를 공급합니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|----|--------------|
| 유형 | REMOVAL TOOL HE | 버전 | |
| 주문 번호 | 1866750000 | | 공구, 접점 제거 공구 |
| GTIN (EAN) | 4032248437078 | | |
| 수량 | 1 ST | | |

HE

바이드뮐러의 인서트에는 다양한 액세서리를 사용할 수 있습니다. 여기에는 인서트용 코딩 부품이 포함됩니다.



HDC HE 16 FC 17-32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------|
| 유형 | HDC HE CP | 버전 |
| 주문 번호 | 1003240000 | 사각 커넥터, 액세서리, 코딩 시스템 |
| GTIN (EAN) | 4032248698233 | |
| 수량 | 100 ST | |

크림프 접점 HE



크림프는 확실하고 안정적인 와이어 및 접점 간 전기적/기계적 결선을 제공합니다. 최적의 크림프 결선은 기밀(gas-tight)하고 부식에 강합니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | HDC-C-HE-BM0.5AG | 버전 |
| 주문 번호 | 1201100000 | 사각 커넥터, 크림프 접점, HE, HEE, HQ, MixMate, 암형(Female), 전선 굵기, 최대: 0.5, 회전됨, 구리 합금 |
| GTIN (EAN) | 4008190142698 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | HDC-C-HE-BM0.75-1.00AG | 버전 |
| 주문 번호 | 1201200000 | 사각 커넥터, 크림프 접점, HE, HEE, HQ, MixMate, 암형(Female), 전선 굵기, 최대: 1, 회전됨, 구리 합금 |
| GTIN (EAN) | 4008190044480 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | HDC-C-HE-BM1.5AG | 버전 |
| 주문 번호 | 1201300000 | 사각 커넥터, 크림프 접점, HE, HEE, HQ, MixMate, 암형(Female), 전선 굵기, 최대: 1.5, 회전됨, 구리 합금 |
| GTIN (EAN) | 4008190100346 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | HDC-C-HE-BM2.5AG | 버전 |
| 주문 번호 | 1201400000 | 사각 커넥터, 크림프 접점, HE, HEE, HQ, MixMate, 암형(Female), 전선 굵기, 최대: 2.5, 회전됨, 구리 합금 |
| GTIN (EAN) | 4008190047078 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | HDC-C-HE-BM4.0AG | 버전 |
| 주문 번호 | 1201500000 | 사각 커넥터, 크림프 접점, HE, HEE, HQ, MixMate, 암형(Female), 전선 굵기, 최대: 4, 회전됨, 구리 합금 |
| GTIN (EAN) | 4008190148096 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | HDC-C-HE-BM0.5AU | 버전 |
| 주문 번호 | 1651470000 | 사각 커넥터, 크림프 접점, HE, HEE, HQ, MixMate, 암형(Female), 전선 굵기, 최대: 0.5, 회전됨, 구리 합금 |
| GTIN (EAN) | 4008190400149 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | HDC-C-HE-BM0.75-1.00AU | 버전 |
| 주문 번호 | 1651480000 | 사각 커넥터, 크림프 접점, HE, HEE, HQ, MixMate, 암형(Female), 전선 굵기, 최대: 1, 회전됨, 구리 합금 |
| GTIN (EAN) | 4008190400156 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | HDC-C-HE-BM1.5AU | 버전 |
| 주문 번호 | 1651490000 | 사각 커넥터, 크림프 접점, HE, HEE, HQ, MixMate, 암형(Female), 전선 굵기, 최대: 1.5, 회전됨, 구리 합금 |
| GTIN (EAN) | 4008190400163 | |
| 수량 | 100 ST | |

HDC HE 16 FC 17-32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | HDC-C-HE-BM2.5AU | 버전 |
| 주문 번호 | 1651500000 | 사각 커넥터, 크림프 접점, HE, HEE, HQ, MixMate, 암형(Female), 전선 |
| GTIN (EAN) | 4008190400170 | 굽기, 최대: 2.5, 회전됨, 구리 합금 |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | HDC-C-HE-BM4.0AU | 버전 |
| 주문 번호 | 1651510000 | 사각 커넥터, 크림프 접점, HE, HEE, HQ, MixMate, 암형(Female), 전선 |
| GTIN (EAN) | 4008190400187 | 굽기, 최대: 4, 회전됨, 구리 합금 |
| 수량 | 100 ST | |

DSTV



바이드물러의 인서트에는 다양한 액세서리를 사용할 수 있습니다. 여기에는 인서트용 코딩 부품이 포함됩니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------|
| 유형 | DSTV COBU5 | 버전 |
| 주문 번호 | 1471500000 | 사각 커넥터, 액세서리, 코딩 요소 |
| GTIN (EAN) | 4008190178543 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | DSTV COST4 | 버전 |
| 주문 번호 | 1471300000 | 사각 커넥터, 액세서리, 코딩 시스템 |
| GTIN (EAN) | 4008190017354 | |
| 수량 | 100 ST | |