


SAIL-VSA-M8G-3-0.5U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



바이드뮬러에서는 M8/M12 플러그와 커넥터 없는 종단이 적용된 결선 라인으로 밸브 플러그를 제공할 수 있습니다. 밸브 플러그의 상태는 LED로 표시됩니다. 밸브 플러그에는 보호 회로가 있습니다. 바이드뮬러 제품군에는 밸브 플러그 유형 A, B 및 C 그리고 DIN과 산업 표준이 포함됩니다. 나사로 고정하면 보호 등급 IP 67이 총족됩니다. 아웃렛 방향도 중요한 요소이므로 바이드뮬러는 다양한 버전을 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	밸브 케이블 (선조립), 직선형 플러그 - 밸브 플러그, 디자인 A(18 mm), M8 = 없음, 케이블 길이: 0.5 m, PUR, 검정
주문 번호	1099760050
유형	SAIL-VSA-M8G-3-0.5U
GTIN (EAN)	4032248874675
수량	1 items

SAIL-VSA-M8G-3-0.5U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**승인**

승인



RoHS

준수

치수 및 중량

순중량

44 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수, 예외 존재

RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

케이블의 기술 사양

케이블 길이	0.5 m
케이블 캐리어에 적합	예
할로겐	아니요
온도 범위, 고정	-50...80 °C
풀 수	3

외피 색상	검정
코어 단면적	0.5 mm ²
외피 재질	PUR
온도 범위, 이동	-25...80 °C
외경	4.6 mm ± 0.2 mm

일반 기술 데이터

코딩	디자인 A(18 mm), M8 = 없음
점점 표면	주석 도금
버전	직선형 플러그 - 밸브 플러그
공칭 전압	24 V
보호 등급	IP67, 스크류된 경우
모든 밸브 플러그에는 보호 회로가 장착	억제 다이오드

결선 나사산	M8
LED	예
점점 재질	CuZn
정격 전류	4 A
나사선 링 재질	황동, 니켈 도금
하우징의 온도 범위	-25...+80 °C

분류






ETIM 8.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
ECLASS 15.0	27-06-03-12

ETIM 9.0	EC001855
ECLASS 14.0	27-06-03-12

SAIL-VSA-M8G-3-0.5U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면**치수 도면****치수 도면****풀 계획****풀 계획****배선도**

24V AC/DC_ 4A