

IE-SW-BL06-2TX-4POE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지

- 4 x IEEE 802.3af/at 준수 PoE 포트
- 12/24/48 VDC 이중화 광범위 전원 공급
- 12~57 VDC의 모든 입력 전압에 48 V PoE 장치를 공급하는 통합형 DC/DC 컨버터
- 지능형 전원 소비 감지 및 분류
- 구리 및 광섬유 인터페이스 포함 제품(멀티모드 및 싱글모드)

일반 주문 데이터

버전	네트워크 스위치, 비관리형 PoE, Fast Ethernet, 포트 수: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -10 °C...60 °C
주문 번호	1241380000
유형	IE-SW-BL06-2TX-4POE
GTIN (EAN)	4050118029093
수량	1 items

IE-SW-BL06-2TX-4POE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E141197

치수 및 중량

깊이	70 mm	깊이 (인치)	2.7559 inch
높이	114 mm	높이 (인치)	4.4882 inch
너비	50 mm	폭 (인치)	1.9685 inch
순중량	375 g		

온도

보관 온도	-40 °C...85 °C	작동 온도	-10 °C...60 °C
습도	5 ~ 95 %(비응축)		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

기술

데이터 스위칭	보관 및 전송	흐름 제어	IEEE 802.3x 흐름 제어, 배압 흐름 제어
표준	IEEE 802.3af for Power-over-Ethernet, IEEE 802.3at for Power-over-Ethernet, IEEE 802.3 for 10BaseT, IEEE 802.3u for 100BaseT(X), IEEE 802.3x for flow control		

기술 데이터

하우징 기본 재질	알루미늄	장착 유형	DIN 레일
보호 등급	IP30	속도	Fast Ethernet
스위치	비관리형 PoE		

보증

시간 간격	5년
-------	----

스위치 특성

MAC 테이블 크기	2 K	패킷 버퍼 크기	768 kBit
------------	-----	----------	----------

IE-SW-BL06-2TX-4POE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

인터페이스

RJ45 포트	10/100BaseT(X), 자동 협상, 풀/하프 듀플렉스 모드, Auto MDI/MDI-X 포트	DIP 스위치 기능	브로드캐스트 스톰 보호 활성/비활성
포트 수	2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+	LED 표시기	PWR1, PWR2, 10/100M(TP-포트), PoE

전원 공급

역극성 보호	예												
공급 전압	12/24/48 V DC, 이중화 입력 2개												
전력 소비	최대 13.2 W (PD 소모 없음)												
유입 전류	64.56 A @ 48 V DC (0.1 ~ 1 ms)												
전력 손실	36.4 BTU/h												
과부하 전류 보호	예												
결선 유형	탈착식 4-핀 단자대 1개												
전압 공급 범위	<table border="1"> <tr><td>전압 유형</td><td>DC</td></tr> <tr><td>전압, 최소</td><td>12 V</td></tr> <tr><td>전압, 최대</td><td>57 V</td></tr> </table>	전압 유형	DC	전압, 최소	12 V	전압, 최대	57 V						
전압 유형	DC												
전압, 최소	12 V												
전압, 최대	57 V												
전류 소비량	<table border="1"> <tr><td>전압</td><td>12 V</td></tr> <tr><td>전류</td><td>6.19 A</td></tr> <tr><td>전압</td><td>24 V</td></tr> <tr><td>전류</td><td>5.55 A</td></tr> <tr><td>전압</td><td>48 V</td></tr> <tr><td>전류</td><td>2.71 A</td></tr> </table>	전압	12 V	전류	6.19 A	전압	24 V	전류	5.55 A	전압	48 V	전류	2.71 A
전압	12 V												
전류	6.19 A												
전압	24 V												
전류	5.55 A												
전압	48 V												
전류	2.71 A												

환경 조건

작동 온도, 최대	60 °C	작동 온도, 최소	-10 °C
습도	5 ~ 95 %(비응축)	보관 온도, 최대	85 °C
보관 온도, 최소	-40 °C		

EMC 준수 및 인증

자유 낙하	IEC 60068-2-32 규격	EMC 표준	FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55032, EN 55024, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, EN 61000-4-8
진동 안전 표준	IEC 60068-2-6 준수 UL 508	충격	IEC 60068-2-27 준수

MTBF

MTBF	기준에 따름 작동 시간(시간), 최소	Telcordia (Bellcore), GB 1398743 h
------	-------------------------	---------------------------------------

PoE(Power over Ethernet)

PoE 출력 전력	표준	IEEE 802.3af
-----------	----	--------------

IE-SW-BL06-2TX-4POE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

PoE 출력 전류	출력 전력	15.4 W
	표준	IEEE 802.3at
	출력 전류	30 W
	표준	IEEE 802.3af
총 PoE 예상 전력	출력 전류	350 mA
	표준	IEEE 802.3at
	출력 전류	600 mA
	전압 유형	DC
PoE 핀 할당	전압, 최소	12 V
	전압, 최대	17 V
	예상 전력	62 W
	전압 유형	DC
PoE 핀 할당	전압, 최소	18 V
	전압, 최대	57 V
	예상 전력	120 W
	모드 A: 핀 1, 2 (V+); 핀 3, 6 (V-); 대안 A; MDI	

분류

ETIM 8.0	EC000734	ETIM 9.0	EC000734
ETIM 10.0	EC000734	ECLASS 14.0	19-17-04-02
ECLASS 15.0	19-17-04-02		

IE-SW-BL06-2TX-4POE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리**19" 랙 조립 키트**

- 19" 랙에 DIN 레일 기반 장치 조립용

**일반 주문 데이터**

유형	RM-KIT	버전
주문 번호	1241440000	Kit for 19"-rack mounting
GTIN (EAN)	4050118029154	
수량	1 ST	

Ethernet

- Cat. 5(최대 100 MHz) 및 Cat. 6(최대 250 MHz Class E)에 적합
- PoE+에 적합(IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Type 3 및 4에 부합)
- 모든 와이어 쌍 보호
- RJ 45 소켓을 통해 연결
- 금속 하우징

일반 주문 데이터

유형	VDATA CAT6	버전
주문 번호	1348590000	Terminal rail fixing, Surge protection, Cat.6, PoE, 802.3 bt at Type 1,
GTIN (EAN)	4050118153002	802.3 bt at Type 2, 802.3 bt at Type 3, 802.3 bt at Type 4
수량	1 ST	