

THM WO VIN 25.4/95.2 WS IW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



릴 형태의 THM WriteOn 케이블 마커는 최대 외경 36 mm의 도체 및 케이블 라벨링에 사용됩니다. 투명한 접착식 스트립이 마커 표면에 인쇄를 고정하고 보호합니다.

- 마킹을 투명 접착 스트립으로 감싸서 먼지 및 마손으로부터 보호
- 고품질 열전사 프린터로 간편하고 빠른 인쇄

일반 주문 데이터

버전	THM, 컨덕터 및 케이블 마커, 8.1 - 22.3 mm, 25.4 x 95.2 mm, 흰색
주문 번호	1110610000
유형	THM WO VIN 25.4/95.2 WS IW
GTIN (EAN)	4032248885978
수량	1 ROL

THM WO VIN 25.4/95.2 WS IW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

RoHS 준수

치수 및 중량

깊이	0.07 mm	깊이 (인치)	0.0026 inch
높이	25.4 mm	높이 (인치)	1 inch
너비	95.2 mm	폭 (인치)	3.748 inch
순중량	557 g		

온도

작동 온도 범위 -40...80 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

접착물	폴리아크릴 접착제	
저항 코드에 따른 자재 컬러	9	
인쇄 유형	검은색	
버전	자체 접착	
너비	95.2 mm	
UL 94 가연성 등급	V-0	
작동 온도 범위, 최대	80 °C	
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	
컬러 코드	흰색	
할로겐	예	
기본 재질	비닐 필름	
인쇄 문자	없는	
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	라벨 릴
라벨링 필드의 크기	25.4 x 25.4 mm	
UL 969에 따른 인증	예	
호환 가능 프린터	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS	
콤비네이션당 마커 개수	1 Label reel = Conductor and cable markers	
작동 온도 범위	-40...80 °C	
롤당 수	1000	

컨덕터 및 케이블 마커

할로겐	예	전선 굽기, 최대	400 mm ²
전선 굽기, 최소	0.75 mm ²	컨덕터 O.D., 최대	22.3 mm
컨덕터 O.D., 최소	8.1 mm	컨덕터 O.D.	8.1 - 22.3 mm
결선된 와이어의 단면적	0.75 - 400 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

THM WO VIN 25.4/95.2 WS IW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com



THM WO VIN 25.4/95.2 WS IW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

잉크 리본



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	RIBBON MM 110/360 SW	버전
주문 번호	2005070000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
수량	1 ST	