



RSM 4R 24VDC LP GEM.-

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



그림과 유사

PLC 또는 다른 유형의 제어장치에 결선될 공통 양극 및 음극이 있는 릴레이 베이스(RSM) 4, 8 또는 16개의 RCL 릴레이(12.7 mm) 또는 RSS(6.1 mm)로 구성된 인터페이스 제어장치로의 결선은 플러그형 커넥터를 사용하거나 IEC 60603-13 커넥터가 있는 직접 배선을 사용해 구성할 수 있습니다. 광범위한 옵션:

- 1 또는 2개의 CO 접점(16/8/6 A 릴레이 포함)
- 5 ~ 230 V의 전압
- 스크류, 텐션 클램프 또는 PUSH IN 결선
- 바이드물러의 반도체 릴레이와 호환 가능

여러 종류의 릴레이는 입력 및 출력 간은 물론 릴레이 상의 인접 접점 간의 전기적 절연을 제공합니다. 이러한 점은 제어장치에서 다양한 전압 사용을 가능하게 하며, 여러 필드 요소가 안전하게 적응하는 데 필요한 환경을 조성합니다.

일반 주문 데이터

버전	RSM-시리즈, 릴레이 모듈, 접점 개수: 4, CO 접점 AgNi 90/10, 정격 제어 전압: 24 V DC, 연속 전류: 6 A 6 A, 스크류 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
주문 번호	<a href="#">1112361001</a>
유형	RSM 4R 24VDC LP GEM.-
GTIN (EAN)	4032248047697
수량	1 items

RSM 4R 24VDC LP GEM.-

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	76 mm	길이 (인치)	2.9921 inch
높이	87 mm	높이 (인치)	3.4252 inch
너비	75 mm	폭 (인치)	2.9527 inch
순중량	190 g		

온도

보관 온도	-40 °C...60 °C	작동 온도	-25 °C...50 °C
습도	40 °C / 93 % 상대 습도, 비응축		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	71d9bdc4-a0b5-4af0-93bd-2ad4e523fb14

정격 데이터 UL

정격 전압 DC UN (입력)	24 V	정격 전압 AC UN (출력)	250 V
정격 전류 I <sub>최대</sub> (출력)	6 A		

정격 데이터

기계적 서비스 수명	30 x 106 스위칭 사이클	켜기 지연	<8 ms
끄기 지연	<7 ms		

정격 데이터 입력

전원 정격	0.45 W
-------	--------

분류

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		