



IP68



RockStar® HighPower 하우징은 고강도 금형 주조 알루미늄으로 제조되며 지속적인 최적화 덕분에 엄격한 환경 조건에서 최적의 보호를 제공합니다. 멀티파트 하우징을 통해 사용자는 작업 흐름의 마지막 단계까지 작업 프로세스를 검사할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP68, IP69, 삽입된 상태, 벌크헤드 하우징, 클램프 요크 결선, 표준
주문 번호	1120040000
유형	HDC IP68 HP 24B A
GTIN (EAN)	4032248901418
수량	1 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	216 mm	깊이 (인치)	8.5039 inch
높이	49.8 mm	높이 (인치)	1.9606 inch
너비	72 mm	폭 (인치)	2.8346 inch
순중량	643 g		

온도

한계 온도	-50 °C ... 120 °C
-------	-------------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
화학 내성	물질	아세톤	
	화학 내성	내성	
	물질	디젤 오일	
	화학 내성	불안정	
	물질	에틸 알코올	
	화학 내성	내성	
	물질	변속기 오일	
	화학 내성	조건부 내성	
	물질	유압유	
	화학 내성	조건부 내성	
	물질	석유 벤젠	
	화학 내성	불안정	
	물질	땀	
	화학 내성	조건부 내성	
	물질	프리미엄 휘발유	
	화학 내성	불안정	
	물질	물	
	화학 내성	내성	
	물질	UV	
	화학 내성	내성	
	물질	오존	
	화학 내성	내성	

일반 데이터

극 수	0	하우징 디자인	벌크헤드 하우징
설치 사이즈	8	컬러 코드	검정, 검은색(RAL 9005와 유사)
표면 마감	파우더 코팅	유형	벌크헤드(간선 관통)
시리즈	HighPower	할로겐 불포함	false
BG	8	보호 등급	IP68, IP69, 삽입됨 상태

버전

상단부/하단부/리드	하부	커버	커버 미포함
측면 케이블 인입 수	0	하우징 디자인	벌크헤드 하우징
잠금 시스템 디자인	클램프 요크 결선	설계	표준
설치 사이즈	8	케이블 인입	아니요

기술 데이터

유형	벌크헤드(간선 관통)	클램프 버전	클램프 요크 결선
실링	실리콘 고무	컬러(RAL)	RAL 9011, RAL 9005
BG	8		

일반 데이터

하우징 기본 재질	주조 알루미늄	표면 마감	파우더 코팅
보호 등급	IP68, IP69, 삽입됨 상태	시리즈	HighPower
EMC 하우징	예	잠금 요소의 재질	녹방지 처리 스틸



중요 참고 사항

제품 정보	의도한 작동에 따라서 내부적으로 생성된 전압이 작동 전압과 겹쳐져 이에 해당하는 피크를 포함할 수 있습니다. 이러한 피크 전압이 정격 전압을 초과하지 않도록 하는 것이 매우 중요합니다. 해당 사양을 벗어난 사용 사례의 경우, 문의 부탁드립니다.
-------	--

분류

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

도면



접점 및 절연 슬리브 손상을 피하기 위해 케이블을 고정하는 것이 좋습니다. 해당 거리는 다음 도면과 같습니다. 케이블 고정 장치는 배송 범위에 포함되지 않습니다.

