


CC 15/60 K MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



그림과 유사

MultiCard 형식의 ClipCard 장치 마커는 전기 설치와 스위치기어 시스템의 라벨링에 사용되며 각인에 대한 유용한 대안이 됩니다. 입증된 MultiCard 형식을 사용하므로 PrintJet CONNECT 또는 Plotter를 사용한 라벨링이 가능합니다.

- 각인을 대신하여 PrintJet을 사용할 때 내구성이 뛰어난 인쇄 품질 가능
- 범용 고정
- 캐리어(스크류 또는 케이블 타이로 고정)
- 태그 레일(접착식 또는 스크류 고정)
- 또는 접착식 태그

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주시시오.

일반 주문 데이터

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| 버전         | ClipCard, 디바이스 마커, 15 x 60 mm, 노란색 |
| 주문 번호      | <a href="#">1131890000</a>         |
| 유형         | CC 15/60 K MC NE GE                |
| GTIN (EAN) | 4032248915026                      |
| 수량         | 40 items                           |

CC 15/60 K MC NE GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

|     |        |         |             |
|-----|--------|---------|-------------|
| 깊이  | 1.2 mm | 깊이 (인치) | 0.0472 inch |
| 높이  | 15 mm  | 높이 (인치) | 0.5906 inch |
| 너비  | 60 mm  | 폭 (인치)  | 2.3622 inch |
| 순중량 | 3.3 g  |         |             |

온도

작동 온도 범위 -40...60 °C

환경 제품 규정 준수

|            |                     |                  |  |
|------------|---------------------|------------------|--|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |                  |  |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |                  |  |
| 제품 탄소 발자국  | 요람에서 게이트까지          | 0.020 kg CO2 eq. |  |

일반 데이터

|                 |   |           |  |
|-----------------|---|-----------|--|
| 접착물             | 양면 접착 테이프   |           |  |
| 저항 코드에 따른 자재 컬러 | 4   |           |  |
| 버전              | 자체 접착   |           |  |
| 너비              | 60 mm   |           |  |
| UL 94 가연성 등급    | V-2   |           |  |
| 작동 온도 범위, 최대    | 60 °C   |           |  |
| 작동 온도 범위, 최소    | -40 °C  |           |  |
| 컬러 코드           | 노란색   |           |  |
| 할로겐             | 아니요   |           |  |
| 기본 재질           | 폴리아미드 66  |           |  |
| 인쇄 문자           | 없음  |           |  |
| 패키지 단위당 조합 개수   | 공급 형태   | MultiCard |  |
| 권장 산업           | 기계  |           |  |
| 호환 가능 프린터       | <a href="#">PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2</a> |           |  |
| 조합네이션당 마커 개수    | 1 MultiCard = Device markers                              |           |  |
| 작동 온도 범위        | -40...60 °C   |           |  |

디바이스 마커

할로겐 아니요

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |



## 액세서리

### 액세서리



### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                |  |
|------------|----------------------------|--------------------------------|--|
| 유형         | ETO CC 15/60 TRANSPAR.     | 버전                             |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1880840000</a> | ClipCard, 액세서리, 15 x 60 mm, 투명 |  |
| GTIN (EAN) | 4032248481217              |                                |  |
| 수량         | 10 ST                      |                                |  |