

HDC 32B DODQ 4B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.
 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.
 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.
 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다.
 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 10, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 하우징 하단부용 커버, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준
주문 번호	1165790000
유형	HDC 32B DODQ 4B0
GTIN (EAN)	4032248964512
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	94 mm	길이 (인치)	3.7008 inch
높이	17 mm	높이 (인치)	0.6693 inch
너비	98.3 mm	폭 (인치)	3.8701 inch
순중량	117 g		

온도

한계 온도 -40 °C ... 125 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재	
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음	
화학 내성	물질	아세톤
	화학 내성	조건부 내성
	물질	석유 시추
	화학 내성	내성
	물질	디젤
	화학 내성	내성
	물질	에틸 알코올
	화학 내성	내성
	물질	변속기 오일
	화학 내성	내성
	물질	유압유
	화학 내성	내성
	물질	냉각수
	화학 내성	내성
	물질	석유 벤젠
	화학 내성	내성
	물질	땀
	화학 내성	내성
	물질	프리미엄 휘발유
	화학 내성	조건부 내성
물질	물	
화학 내성	내성	
물질	UV	
화학 내성	불안정	
물질	오존	
화학 내성	불안정	

버전

케이블 글랜드 수	0	상단부/하단부/리드	커버
커버	커버 포함	조임 토크	2 Nm
측면 케이블 인입 수	0	하우징 디자인	하우징 하단부용 커버
잠금 시스템 디자인	하단 측면의 측면 록킹 클램프	설계	표준

HDC 32B DODQ 4B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

설치 사이즈	10	케이블 인입	베이스용
유형	커버	클램프 버전	사이드 록킹 클램프
실링	NBR	컬러(RAL)	RAL 7035
BG	10	ModuPlug®에 적합함	예

일반 데이터

표면 마감	파우더 코팅	보호 등급	IP65, 삽입됨 상태
-------	--------	-------	--------------

크기

케이블 인입	베이스용	폭 하우징 C	82.5 mm
총 길이 하우징	94 mm	하우징 B의 높이	17 mm

분류

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

도면

