

## IE-C5ES8VG0005M40M40-G



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





조립된 IE 케이블, 패치 케이블 Cabinet Line, Cat. 5, PVC, 녹색

### 일반 주문 데이터

버전	시스템 케이블, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5(ISO/ IEC 11801), PVC, 0.5 m
주문 번호	<u>1166020005</u>
유형	IE-C5ES8VG0005M40M40-G
GTIN (EAN)	4032248956500
수량	1 items

# Weidmüller **3**

## IE-C5ES8VG0005M40M40-G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데	0 E	i
------	-----	---

승인			
A 01			
승인	<b>(€</b>		
	CH		
ROHS	준수		
치수 및 중량	<u> </u>		
<b>ベナ ま 5</b> 8			
길이	0.5 m	길이 (인치)	19.685 inch
<u> </u>	36 g		TOTOGO IIION
0 -			
온도			
보관 온도		작동 온도	-40 °C75 °C
<u> </u>		<u> 10 F</u> +	-40 C75 C
환경 제품 규정 준수			
D-UC 조스 사태	조스 에이 미조제		
RoHS 준수 상태 REACH SVHC	준수, 예외 미존재 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
	0.1 WE 0 0 0 3 3 3 VIIC WE		
전기 속성			
PoE / PoE+	IEEE 802.3at 준수		
표준			
표준, 절연 재질	DIN EN 50290-2-23 (VDE	커넥터 표준	IEC 60603-7-51
	0819) Table 2/A (HD 624.3)		
표준, 와이어 재질	DIN EN 13602 Cu-ETP-A	표준, 어셈블리	UL-Style 2879 (80°C/30V)
표준, 차펴 재질	DIN EN 13602 Cu-ETP-	일반 통신 케이블 설비	ISO / IEC 11801:2002, EN
	AB		50173-1:2007
일반 표준			
커넥터 표준	IEC 60603-7-51		
케이블 특정 표준			,
**************************************			
표준, 절연 재질	DIN EN 50290-2-23 (VDE	표준, 와이어 재질	DIN EN 13602 Cu-ETP-A
	0819) Table 2/A (HD		
	624.3) UL-Style 2879 (80°C/30V)	표준, 차펴 재질	DIN EN 13602 Cu-ETP-
프론, 이유필디	02 Style 2073 (00 0/30 V)	쇼문, 시작 세월	AB
일반 통신 케이블 설비	ISO / IEC 11801:2002, EN		
	50173-1:2007		
케이블 구조			
꼬임	7	외피 색상	녹색(RAL 6018)
표준 명칭	LI02YSCY 4X2X0.15 PIMF GN, SF/UTP	단면적	4*2*AWG 26/7 - 4*2*0.128 mm²
 차펴	SF/UTP	와이어 개수	8
저어게 다면저	0.00 mm	저여	DE

절연재 단면적

카탈로그 상태 / 도면 2

0.98 mm

절연

# Weidmüller **₹**

## IE-C5ES8VG0005M40M40-G

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

 외피 직경, 최대	5.8 mm	외피 직경, 최소	5.4 mm
<u> </u>	PVC	와이어 쌍 차펴	 알루미늄 호일, 플라스틱
제는 되다.	1 10	4000 8 714	호일
와이어 코어의 배치	꼬임 쌍	와이어 코어 절연 두께	0.25 mm
완전 차펴	구리 배선으로 제조된 차펴 편주	와이어 쌍의 직경	2.40 mm
차펴 편조물의 겹침	70 %	와이어 재질	주석 도금 구리 연선
외피 재질 두께	0.5 mm	컬러 시퀀스 또는 와이어 - 와이어 쌍	흰색/파란색 - 파란색, 흰색/주황색 - 주황색, 흰색/녹색 - 녹색, 흰색/갈색 - 갈색
차펴 편조물 두께	0.1 mm		
케이블의 기계적 및 재질 속성	4		
-1	211		
할로겐	예 - 기이보 지경	최소 구부림 반경, 반복	10 x 케이블 직경
최소 구부림 반경, 한 번만	5 x 케이블 직경	내마모성	양호
화염 내성	in accordance with IEC 60332-1		
케이블의 전기 속성			
전송 속도	10/100 MBit/s, 1000 MBit/s	범주	Cat.5(ISO/IEC 11801)
1 kHz에서 용량	48 nF/km	루프 저항	150 Ω/km
	5.13 ns/m	테스트 전압: 와이어-와이어-차펴	750 V DC, 1 min
저항 차이	3 %	작동 전압, UL	30 V
차펴 감쇠	30-600 MHz에서 55 dB	지연 스큐	25 ns/100m
작동 전압 (UL 정격)	30 V	전송 임피던스	15 mΩ/m, 1 MHz에서, 20 mΩ/m, 10 MHz에서, 30 mΩ/m, 30 MHz에서
특성 임피던스	100 ± 5 Ω (100MHz에서)		,,
플러그, 우			
플러그 우측	RJ45, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 차펴		
플러그, 좌			
	BLAE IBOO 스윙 워크		
플러그 좌측	RJ45, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 차펴		
플러그			
エココ 0 太	DIAE IDOO 스윙 워크	프리그 지초	DIAE IDOO 스윙 펀딩
플러그 우측	RJ45, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 차펴	플러그 좌측	RJ45, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 차펴
분류			
ETIMA C.O.	F0002F02	ETINA 7.0	F0003F00
ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLACE 0.1			
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08

카탈로그 상태 / 도면 3







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

결선 치수 도면





#### IE-C5ES8VG0005M40M40-G




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 액세서리

#### 블랭크



TM-I는 교통 엔지니어링 응용 분야에 널리 알려지고 입증된 마커 유형입니다. 긴 문자열을 사용한 개별 라벨링에 다양한 길이의 태그를 사용할 수 있습니다. 프로젝트 마커 필드 덕분에 분리 및 설치가 간편합니다. 슬리브 사전 장착 및 태그 개장으로 용도가 넓습니다.

TM-I의 특별한 모양 덕분에 조립이 쉽고 견고한 배치가 가능합니다. 시판되는 다양한 슬리브와 호환됩니다. MultiCard 형식 덕분에 SMark 레이저 프린터, PrintJet CONNECT, 플로터 또는 STI 펜으로 태그를 쉽게 편리하게 인쇄할 수 있습니다.

- 프로젝트 마커 필드 덕분에 분리 및 설치가 간편합니다.
- 교통 엔지니어링 응용 분야에 널리 알려지고 입증
- 슬리브 사전 장착 및 태그 개장으로 용도가 넓습니다.
- CLI T 슬리브와 연계하여 P-잉크 또는 STI 펜으로 라벨링하기에 적합하지 않음

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

#### 일반 주문 데이터

유형	TM-I 12 MC NE WS	버전
주문 번호	<u>1718411044</u>	TM-I, 인서트 마커, 12 x 4 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190348977	
수량	320 ST	
유형	TM-I 18 MC NE WS	버전
주문 번호	<u>1718431044</u>	TM-I, 인서트 마커, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190349011	