



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

PGK 4 장치 기본연결 단자대는 하우징에서 간선 관통을 위한 가장 빠르고 가장 컴팩트한 솔루션입니다. 바이드뮬러의 혁신적 PUSH IN 결선 시스템을 사용하면 장치 내외부에서 공구 없이 간단하게 결선이 가능합니다. 슬라이스 디자인과 직관적 조임 메커니즘을 통해 고밀도 블록을 쉽고 빠르게 구성할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	OMNIMATE 파워 - 시리즈 PGK, 기본 연결 단자대, 정격 단면적: 4 mm², Wemid(PA), 직접 장착, 간선 관통(부싱)
주문 번호	<u>1288470000</u>
유형	PGK 4 BK
GTIN (EAN)	4050118188905
수량	100 items
제품 데이터	IEC: 500 V / 32 A / 0.5 - 4 mm ²
	UL: 300 V / 30 A / AWG 24 - AWG 10
패키징	박스



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

ᄉ	^	ı
$\overline{}$	Ÿ	ı

승인	
ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cURus)	E60693

치수 및 중량

높이	24.3 mm	높이 (인치)	0.9567 inch
가장 낮은 버전의 높이	24.3 mm	너비	5.1 mm
폭 (인치)	0.2008 inch	 길이	5.1 mm
길이 (인치)	0.2008 inch	 순중량	6.34 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재	
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음	

시스템 매개변수

제품군	OMNIMATE 파워 - 시리즈	와이어 결선 방식	액추에이터 불포함 PUSH
	PGK		IN
도체 아웃렛 방향	180°	- 구 수	1
핀 시리즈 수량	1	고객 맞춤	예
스크류드라이버 블레이드	0.4 x 2.5	탈피 길이	12 mm
DIN VDE 0470에 따른 터치 안전 보호	IP 20	보호 등급	IP20
결선의 유형 1	PUSH IN	- 결선의 유형 2	PUSH IN

자재 데이터

절연재 절연재	Wemid(PA)	컬러 코드	검정
컬러 차트(유사)	RAL 9011	Moisture Level (MSL)	
UL 94 가연성 등급	V-0	 접점 재질	구리 합금
접점 표면	주석 도금	 보관 온도, 최소	-40 °C
보관 온도, 최대	70 °C	 작동 온도, 최소	-50 °C
작동 온도, 최대	120 °C	온도 범위, 설치, 최소	-25 °C
온도 범위, 설치, 최대	120 °C		

결선에 적합한 컨덕터

클램프 범위, 최소	0.5 mm ²
클램프 범위, 최대	4 mm ²
결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 24
결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 10
단선, 최소 H05(07) V-U	0.5 mm ²
단선, 최대 H05(07) V-U	4 mm ²
연선, 최소 H05(07) V-K	0.5 mm ²
연선, 최대 H05(07) V-K	4 mm ²
플라스틱 소매 페럴 포함, DIN 46228 pt	0.5 mm ²
4, 최소	
플라스틱 소매 페럴 포함, DIN 46228 pt	2.5 mm ²
4. 최대	

4, 최대

와이어 엔드 페룰 포함, DIN 46228 pt 1, 0.5 mm²

최소

페럴 포함, DIN 46228 pt 1, 최대 4 mm²

클램프형 도체 도체 결선 단면적 유형 미세 와이어



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

	공칭	0.5 mm ²	
와이어 종단 페룰	탈피 길이	공칭	14 mm
	권장 와이어 종단 페룰	H0,5/18 O	R
도체 결선 단면적	유형	미세 와이어	
	공칭	1 mm ²	
와이어 종단 페룰	탈피 길이	공칭	15 mm
	권장 와이어 종단 페룰	H1,0/18 G	
도체 결선 단면적	유형	미세 와이어	
	공칭	1.5 mm ²	
와이어 종단 페룰	탈피 길이	공칭	15 mm
	권장 와이어 종단 페룰	H1,5/18D	<u>SW</u>
	탈피 길이	공칭	12 mm
	권장 와이어 종단 페룰	H1,5/12	
도체 결선 단면적	유형	미세 와이어	
	공칭	0.75 mm ²	
와이어 종단 페룰	탈피 길이	공칭	14 mm
	권장 와이어 종단 페룰	H0,75/18\	N
도체 결선 단면적	유형	미세 와이어	
	공칭	2.5 mm ²	
와이어 종단 페룰	탈피 길이	공칭	14 mm
	권장 와이어 종단 페룰	H2,5/19D	<u>BL</u>
	탈피 길이	공칭	12 mm
	권장 와이어 종단 페룰	H2,5/12	
도체 결선 단면적	유형	미세 와이어	
	공칭	4 mm ²	
와이어 종단 페룰	탈피 길이	공칭	12 mm
	권장 와이어 종단 페룰	H4,0/12	
페뤀 길이는 제품과 정격 전안에 따라 선택합니다.	플라스틱 칼라의 외경은	피치(P) 보디	· 커서는 아

참조 텍스트

페룰 길이는 제품과 정격 전압에 따라 선택합니다., 플라스틱 칼라의 외경은 피치(P) 보다 커서는 안됩니다

IEC 정격데이터

표준에 따라 시험완료	IEC 60664-1	정격 전류, 극 수(Tu=20°C)	32 A
정격 전류, 최대 극 수(Tu=20°C)	32 A	서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/3	500 V
서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 Ⅲ/3	6 kV		

CSA에 따른 정격 데이터

협회(CSA)	CSA	인증 번호(CSA)	200039-70000589
정격 전압(사용 그룹 B / CSA)	300 V	정격 전압(사용 그룹 C / CSA)	150 V
정격 전압(사용 그룹 D / CSA)	300 V	정격 전류(사용 그룹 B / CSA)	30 A
정격 전류(사용 그룹 C / CSA)	30 A	정격 전류(사용 그룹 D / CSA)	10 A
와이어 단면적, AWG, 최소	AWG 24	와이어 단면적, AWG, 최대	AWG 10
승인값 참조	사양은 최대값, 상세정보 - 승인서 참조		

UL 1059에 따른 정격 데이터

협회(cURus)	CURUS	인증 번호(cURus)	E60693
정격 전압(사용 그룹 B / UL 1059)	300 V	정격 전압(사용 그룹 C / UL 1059)	150 V
정격 전압(사용 그룹 D / UL 1059)	300 V	정격 전류(사용 그룹 B / UL 1059)	30 A
정격 전류(사용 그룹 C / UL 1059)	30 A	정격 전류(사용 그룹 D / UL 1059)	10 A
와이어 단면적, AWG, 최소	AWG 24	와이어 단면적, AWG, 최대	AWG 10
승인값 참조	사양은 최대값, 상세정보 - 승인서 참조		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

팺	7	囚
_	-	_

패키징	박스	VPE 길이	186.00 mm
VPE 폭	118.00 mm	VPE 높이	90.00 mm

중요 참고 사항

참고 사항

- End plate required
- Clearance and creepage distances to other components must be devised in accordance with the
 relevant application standard. This can be achieved in the device by full encapsulation or by the
 use of additional spacer plates.
- Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
- Colours: SW = black; GN/YL = green/yellow; GY = grey
- · Additional variants on request
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

ETIM 6.0	EC001283	ETIM 7.0	EC001283
ETIM 8.0	EC001283	ETIM 9.0	EC001283
ETIM 10.0	EC001283	ECLASS 9.0	27-14-11-34
ECLASS 9.1	27-14-11-34	ECLASS 10.0	27-14-11-34
ECLASS 11.0	27-14-11-34	ECLASS 12.0	27-14-11-34
ECLASS 13.0	27-14-11-34	ECLASS 14.0	27-14-11-34
ECLASS 15.0	27-14-11-34		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dimensional drawing Dimensional drawing 제품 장점 제품 장점 Secure and reliable installation Clear marking position 제품 장점 제품 장점

Available test points

Intuitive fastening mechanismLower assembly costs





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

제품 장점

Space-saving with disk design