

SAIE-7/8S-4-0.2U-PG11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사



센서/액추에이터 케이블링의 장치 측 결선에는 다양한 내장 커넥터가 필요합니다. 이것은 버전 M12, M8 및 M5에서 사용할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---|
| 버전 | 내장 플러그, 7/8", 핀, 직선형, 장착 나사산: PG 11, 극 수: 4, 가닥/케이블 길이: 0.2 m |
| 주문 번호 | 1292400000 |
| 유형 | SAIE-7/8S-4-0.2U-PG11 |
| GTIN (EAN) | 4050118088533 |
| 수량 | 1 items |

기술 데이터

승인

승인



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS | 준수 |
| UL File Number Search | UL 웹사이트 |
| 인증 번호(cURus) | E307231 |

치수 및 중량

| | |
|-----|---------|
| 순중량 | 37.84 g |
|-----|---------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수 |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

케이블의 기술 사양

| | | | |
|--------|----------------------|-----------|-------|
| 코어 단면적 | 0.75 mm ² | 가닥/케이블 길이 | 0.2 m |
| 컬러 코딩 | 검은색, 파란색, 갈색, 흰색 | 폴 수 | 4 |

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

| | | | |
|------------|---------------|--------|------------------------|
| 극 수 | 4 | 코딩 | 없음 |
| 접점 표면 | 금도금 | 결선 유형 | 핀 |
| 하우징 기본 재질 | 아연 주조, 니켈 도금 | 접점 재질 | CuZn |
| 공칭 전압 | 300 V | 정격 전류 | 8 A |
| 보호 등급 | IP67, 스크류된 경우 | 플러그 주기 | ≥ 100 |
| 케이블 글랜드 | PG 11 | 정격 전류 | 8 A(4폴 및 5폴), 10 A(3폴) |
| 하우징의 온도 범위 | -25...+85 °C | | |

일반 데이터

| | |
|-----------|------------------------|
| 극 수 | 4 |
| 코딩 | 없음 |
| 결선 나사산 | 7/8" |
| 접점 표면 | 금도금 |
| 조임 토크 | 1.5 Nm |
| 코어 단면적 | 0.75 mm ² |
| 결선 유형 | 핀 |
| 하우징 기본 재질 | 아연 주조, 니켈 도금 |
| 접점 재질 | CuZn |
| 공칭 전압 | 300 V |
| 정격 전류 | 8 A |
| 보호 등급 | IP67, 스크류된 경우 |
| 플러그 주기 | ≥ 100 |
| 케이블 글랜드 | PG 11 |
| 기본 재질 | PUR/ PUR |
| 정격 전압 | 300 V |
| 정격 전류 | 8 A(4폴 및 5폴), 10 A(3폴) |
| 결선 1 | 7/8" |
| 결선 2 | Flying wires |
| 가닥/케이블 길이 | 0.2 m |
| 정격 임펄스 전압 | 4000 V |

SAIE-7/8S-4-0.2U-PG11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



기술 데이터

| | | | |
|------------|---------------|---------|--|
| 장착 나사산 | PG 11 | | |
| 마운팅 토크 범위 | 6 ... 6.25 Nm | | |
| 정격 전압(UL) | 600 V | | |
| 마운팅 토크 | 최소 | 6 Nm | |
| | 최대 | 6.25 Nm | |
| 하우징의 온도 범위 | -25...+85 °C | | |
| 컨덕터 O.D. | - | | |


분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003570 | ETIM 9.0 | EC003570 |
| ETIM 10.0 | EC003570 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-03 | | |

배선도



폴 계획



SAIE-7/8S-4-0.2U-PG11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

황동 락 너트, 니켈 도금



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|----|---|
| 유형 | SKMU PG 11-MS | 버전 | |
| 주문 번호 | 1694090000 | | SKMU MS(황동 고정 나사), 너트, PG 11, 3 mm, 황동, 니켈 도금 |
| GTIN (EAN) | 4008190872250 | | |
| 수량 | 100 ST | | |