

**A2LS/50S/M50-WM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**그림과 유사**

A2L 타입 케이블 글랜드는 무피복 케이블에 적합하며, 내염 (Flameproof) Ex d 및 안전성 강화(Increased Safety) Ex e 방폭 보호 기능을 제공합니다.

**일반 주문 데이터**

버전	A2L(Klippon 비외장 Ex e/d 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 50 x 1.5, 16 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, 스테인레스 스틸 1.4404
주문 번호	<a href="#">1185340000</a>
유형	A2LS/50S/M50-WM
GTIN (EAN)	4050118080568
수량	6 items

## A2LS/50S/M50-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

승인



RoHS

준수

## 치수 및 중량

높이	41.8 mm	높이 (인치)	1.6457 inch
길이	59.3 mm	길이 (인치)	2.3346 inch
순중량	460 g		

## 온도

작동 온도 -50 °C...120 °C

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 일반 정보

케이블 외경, 최대	38.2 mm	케이블 외경, 최소	31.5 mm
O-링	실리콘	조임 토크	95 Nm
작동 온도 범위, 최대	120 °C	작동 온도 범위, 최소	-50 °C
나사산 피치	1.5 mm	할로겐	아니요
표준 규격	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7	AF 크기 1	60 mm
AF 크기 2	60 mm	보호 등급	IP66, IP68
기본 재질	스테인레스 스틸 1.4404	실 인서트	실리콘
실링	실리콘	외부 스레드	M 50 x 1.5
나사선 길이	16 mm	방폭 유형	Ex d - 방염, Ex e - 안전성 향상
설치 지침	조립 안내 참조		

## 케이블 글랜드 인증 번호

식별	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	케이블 글랜드(ATEX) 인증 번호	TÜV IT 16ATEX 059X
케이블 글랜드(IECEx) 인증 번호	IECEx TPS 16.0004X	케이블 글랜드(CCC) 인증 번호	2020322313000069

## 분류

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-04
ECLASS 15.0	27-14-08-04		

**A2LS/50S/M50-WM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**액세서리****스테인리스 스틸 로크 너트, 내추럴 마감**

제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블  
 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고  
 록너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도  
 포함되어 있습니다.

**일반 주문 데이터**

유형	SKMUS M50-W	버전
주문 번호	<a href="#">1185730000</a>	SKMU SS(스테인리스 스틸 록너트), 너트, M 50, 5.3 mm, 스테인리스
GTIN (EAN)	4050118233773	스틸 1.4404
수량	30 ST	

**나일론 플랫 와셔 - GWDR**

제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블  
 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고  
 록너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도  
 포함되어 있습니다.

**일반 주문 데이터**

유형	GWDR M50-W	버전
주문 번호	<a href="#">1185650000</a>	펴 쇄형, M 50, 나일론 6
GTIN (EAN)	4050118078312	
수량	25 ST	