

**SAIE-7/8S-4-0.2U-PG13.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

그림과 유사



센서/액추에이터 케이블링의 장치 측 결선에는 다양한 내장 커넥터가 필요합니다. 이것은 버전 M12, M8 및 M5에서 사용할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 버전         | 내장 플러그, 7/8", 핀, 직선형, 장착 나사산: PG 13.5, 극 수: 4, 가닥/케이블 길이: 0.2 m |
| 주문 번호      | <a href="#">1292410000</a>                                      |
| 유형         | SAIE-7/8S-4-0.2U-PG13.5                                         |
| GTIN (EAN) | 4050118088373                                                   |
| 수량         | 1 items                                                         |

## 기술 데이터

### 승인

승인



ROHS

준수

UL File Number Search

[UL 웹사이트](#)

인증 번호(cURus)

E307231

### 치수 및 중량

순중량

38.72 g

### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

### 케이블의 기술 사양

코어 단면적

0.75 mm<sup>2</sup>

가닥/케이블 길이

0.2 m

컬러 코딩

검은색, 파란색, 갈색, 흰색

폴 수

4

### 기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수

4

코딩

없음

접점 표면

금도금

결선 유형

핀

하우징 기본 재질

아연 주조, 니켈 도금

접점 재질

CuZn

공칭 전압

300 V

정격 전류

8 A

보호 등급

IP67, 스크류된 경우

플러그 주기

≥ 100

케이블 글랜드

PG 13.5

정격 전류

8 A(4폴 및 5폴), 10 A(3폴)

하우징의 온도 범위

-25...+85 °C

### 일반 데이터

극 수

4

코딩

없음

결선 나사산

7/8"

접점 표면

금도금

조임 토크

1.5 Nm

코어 단면적

0.75 mm<sup>2</sup>

결선 유형

핀

하우징 기본 재질

아연 주조, 니켈 도금

접점 재질

CuZn

공칭 전압

300 V

정격 전류

8 A

보호 등급

IP67, 스크류된 경우

플러그 주기

≥ 100

케이블 글랜드

PG 13.5

기본 재질

PUR/ PUR

정격 전압

300 V

정격 전류

8 A(4폴 및 5폴), 10 A(3폴)

결선 1

7/8"

결선 2

Flying wires

가닥/케이블 길이

0.2 m

정격 임펄스 전압

4000 V

## SAIE-7/8S-4-0.2U-PG13.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

|            |               |         |  |
|------------|---------------|---------|--|
| 장착 나사산     | PG 13.5       |         |  |
| 마운팅 토크 범위  | 6 ... 6.25 Nm |         |  |
| 정격 전압(UL)  | 600 V         |         |  |
| 마운팅 토크     | 최소            | 6 Nm    |  |
|            | 최대            | 6.25 Nm |  |
| 하우징의 온도 범위 | -25...+85 °C  |         |  |
| 컨덕터 O.D.   | -             |         |  |

## 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003570    | ETIM 9.0    | EC003570    |
| ETIM 10.0   | EC003570    | ECLASS 14.0 | 27-44-01-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-03 |             |             |



**SAIE-7/8S-4-0.2U-PG13.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면

배선도



폴 계획



### 액세서리

#### 황동 락 너트, 니켈 도금



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |    |                                                 |
|------------|----------------------------|----|-------------------------------------------------|
| 유형         | SKMU PG13,5-MS             | 버전 |                                                 |
| 주문 번호      | <a href="#">1694100000</a> |    |                                                 |
| GTIN (EAN) | 4008190872267              |    | SKMU MS(황동 고정 나사), 너트, PG 13.5, 3 mm, 황동, 니켈 도금 |
| 수량         | 100 ST                     |    |                                                 |