

STB 21.6/IH/WS WTL6/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



테스트 어댑터와 테스트 플러그는 단자대 블록과 테스트 장비 간의 전기 결선에 사용됩니다. 이러한 방식으로 유선 상태에서 전기적 접점을 설정할 수 있으며 측정을 쉽게 수행할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|----------------------------|
| 버전 | 소켓 (단자대). 플러그인 깊이: 11.1 mm |
| 주문 번호 | 1312520000 |
| 유형 | STB 21.6/IH/WS WTL6/3 |
| GTIN (EAN) | 4050118121704 |
| 수량 | 50 items |

STB 21.6/IH/WS WTL6/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

| | |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

| | | | |
|----|--------|---------|-------------|
| 높이 | 6.1 mm | 높이 (인치) | 0.2402 inch |
| 너비 | 6.1 mm | 폭 (인치) | 0.2402 inch |
| 직경 | 6.1 mm | 순중량 | 2.33 g |

온도

| | | | |
|--------------|---------------|--------------|--------|
| 주변 온도 | -5 °C...40 °C | 연속 작동 온도, 최소 | -50 °C |
| 연속 작동 온도, 최대 | 100 °C | | |

환경 제품 규정 준수

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea |

시스템 사양

| | |
|----|------|
| 버전 | 단자대용 |
|----|------|

일반

| | |
|--------------|--------|
| 작동 온도 범위, 최대 | 100 °C |
|--------------|--------|

자재 데이터

| | | | |
|--------------|----------|-------|----|
| 기본 재질 | 폴리아미드 66 | 컬러 코드 | 흰색 |
| UL 94 가연성 등급 | V-2 | | |

추가 기술 데이터

| | |
|-------|-----|
| 장착 유형 | 스크류 |
|-------|-----|

크기

| | | | |
|----|--------|---------|---------|
| 직경 | 6.1 mm | 플러그인 깊이 | 11.1 mm |
|----|--------|---------|---------|

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |