

## VP M25-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



VP 시리즈 방폭 플러그는 Ex 장비에서 미사용 입력부를  
채우는 용도로 사용되며, 내염(Flameproof) Ex d 및 안전성  
강화(Increased Safety) Ex e 방폭 및 IP66/67/68 진입율을  
유지합니다.

## 일반 주문 데이터

|            |  |
|------------|--|
| 버전         | VP(Klippon Ex 블랭킹 플러그, 버섯형 헤드), 블랭킹<br>플러그, 직선, M 25 x 1.5, 16 mm, 활동, 니켈 도금 |
| 주문 번호      | <a href="#">1188490000</a>   |
| 유형         | VP M25-EX W  |
| GTIN (EAN) | 4050118075366  |
| 수량         | 16 items   |

## VP M25-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

승인



RoHS

준수

## 치수 및 중량

|          |         |          |             |
|----------|---------|----------|-------------|
| 높이       | 21.5 mm | 높이 (인치)  | 0.8465 inch |
| 너비       | 33 mm   | 폭 (인치)   | 1.2992 inch |
| 길이       | 21.5 mm | 길이 (인치)  | 0.8465 inch |
| 직경       | 25 mm   | 벽 두께, 최소 | 0.5 mm      |
| 벽 두께, 최대 | 15 mm   | 순중량      | 90 g        |

## 온도

작동 온도 -50 °C...120 °C

## 환경 제품 규정 준수

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태            | 준수, 예외 존재                            |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c                                   |
| REACH SVHC            | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                  | 0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203 |

## 일반 정보

|         |          |        |   |
|---------|----------|--------|---|
| O-링     | 실리콘      | 조임 토크  | 55 Nm   |
| 실리콘     | 예        | 나사산 피치 | 1.5 mm  |
| 할로겐     | 무할로겐     | 표준 규격  | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7 |
| 충격 저항   | 7.00 J   | 보호 등급  | IP66, IP68  |
| 케이블 글랜드 | M 25     | 기본 재질  | 황동, 니켈 도금   |
| 실링 링 직경 | 25.00 mm | 외부 스레드 | M 25 x 1.5  |
| 나사선 길이  | 16 mm    | 방폭 유형  | Ex d - 방염, Ex e - 안전성 향상  |

설치 지침 조립 안내 참조

## 케이블 글랜드 인증 번호

|                      |   |                     |                    |
|----------------------|---|---------------------|--------------------|
| 식별                   | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | 케이블 글랜드(ATEX) 인증 번호 | TÜV IT 16ATEX 059X |
| 케이블 글랜드(IECEx) 인증 번호 | IECEx TPS 16.0004X                                  | 케이블 글랜드(CCC) 인증 번호  | 2020322313000069   |

## 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000451    | ETIM 9.0    | EC000451    |
| ETIM 10.0   | EC000451    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 |             |             |

## VP M25-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 나일론 플랫 와셔 - GWDR



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블  
글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고  
록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도  
포함되어 있습니다.

## 일반 주문 데이터

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| 유형         | GWDR M25-W                 | 버전                |
| 주문 번호      | <a href="#">1185620000</a> | 펴 쇄형, M 25, 나일론 6 |
| GTIN (EAN) | 4064675423263              |                   |
| 수량         | 100 ST                     |                   |

## 황동 락 너트, 니켈 도금



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블  
글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고  
록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도  
포함되어 있습니다.

## 일반 주문 데이터

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 유형         | SKMU M25 MS                | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1737010000</a> | SKMU MS(황동 고정 나사), 너트, M 25, 3.5 mm, 황동, 니켈 도금 |
| GTIN (EAN) | 4008190956486              |  |
| 수량         | 100 ST                     |  |