

**VPS NPT3/4-EX W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



VP 시리즈 방폭 플러그는 Ex 장비에서 미사용 입력부를  
 채우는 용도로 사용되며, 내염(Flameproof) Ex d 및 안전성  
 강화(Increased Safety) Ex e 방폭 및 IP66/67/68 진입율을  
 유지합니다.

**일반 주문 데이터**

버전	VP(Klippon Ex 블랭킹 플러그, 버섯형 헤드), 블랭킹 플러그, 직선, 3/4" NPT, 16 mm, 스테인레스 스틸 1.4404
주문 번호	<a href="#">1188770000</a>
유형	VPS NPT3/4-EX W
GTIN (EAN)	4050118237139
수량	24 items

## VPS NPT3/4-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

승인



RoHS

준수

## 치수 및 중량

높이	16 mm	높이 (인치)	0.6299 inch
너비	26.4 mm	폭 (인치)	1.0394 inch
길이	16 mm	길이 (인치)	0.6299 inch
직경	0.75 mm	벽 두께, 최소	0.5 mm
벽 두께, 최대	15 mm	순중량	51.52 g

## 온도

작동 온도 -50 °C...120 °C

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 일반 정보

O-링	실리콘	조임 토크	90 Nm
실리콘	예	할로겐	무할로겐
표준 규격	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7	충격 저항	7.00 J
보호 등급	IP66, IP68	케이블 글랜드	NPT 3/4"
기본 재질	스테인레스 스틸 1.4404	실링 링 직경	0.75 mm
외부 스레드	3/4" NPT	나사선 길이	16 mm
방폭 유형	Ex d - 방연, Ex e - 안전성 향상	설치 지침	조립 안내 참조
육각 소켓	19 mm		

## 케이블 글랜드 인증 번호

식별	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	케이블 글랜드(ATEX) 인증 번호	TÜV IT 16ATEX 059X
케이블 글랜드(IECEx) 인증 번호	IECEx TPS 16.0004X	케이블 글랜드(CCC) 인증 번호	2020322313000069
인증 번호(IECEX)	IECEXTPS16.0004X		

## 분류

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		