데이터 시트

IE-FM6C2UE0200MSD1SD1X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

조립된 IE 케이블, FO 분기 케이블, 멀티 모드, SC 듀플렉스 - SC 듀플렉스, 검은색, Core 직경 62.5 µm

일반 주문 데이터

버전	드래그라인 케이블, SC IP 67 bayonet V01 금속, SC IP 67 bayonet V01 금속, 62.5 µm, PUR, 200 m
주문 번호	1318012000
유형	IE-FM6C2UE0200MSD1SD1X
GTIN (EAN)	4050118127522
수량	1 items

데이터 시트

IE-FM6C2UE0200MSD1SD1X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수

치수 및 중량

길이	200 m	길이 (인치)	7874.0157 inch
순중량	10300 g		

온도

보관 온도	-55 °C...85 °C	작동 온도	-40 °C...85 °C
설치 온도	-55 °C...60 °C		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

광섬유

파이버 유형	GOF, 멀티모드, OM1	감쇠	2.7 dB/km, 850 nm에서, ≤ 0.5 dB/km, 1300 nm에서
삽입 손실	≤ 0.4 dB	반사 손실(감쇠)	≥ 30 dB
대역폭	200 MHz*km, 850 nm에서, 500 MHz*km, 1300 nm에서		

케이블 구조

외피 직경	7.5–8 mm	외피 색상	검정
재질 외피	PUR	케이블 레이아웃	분기 드래그라인
1차 피복	245.00 µm	코어 직경	62.5 µm

케이블의 기계적 및 재질 속성

할로겐	아니요	최소 구부림 반경, 반복	70 mm
최소 구부림 반경, 한 번만	25 mm	구부림 주기	100,000

플러그, 우

플러그 우측	SC, IP67, 수형 접점, 직선, V1 Bayonett, 플러그, 아연 주조, 비차폐

플러그, 좌

플러그 좌측	SC, IP67, 수형 접점, 직선, V1 Bayonett, 플러그, 아연 주조, 비차폐

플러그

플러그 우측	SC, IP67, 수형 접점, 직선, V1 Bayonett, 플러그, 아연 주조, 비차폐	플러그 좌측	SC, IP67, 수형 접점, 직선, V1 Bayonett, 플러그, 아연 주조, 비차폐

데이터 시트

IE-FM6C2UE0200MSD1SD1X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

분류

ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ETIM 10.0	EC002607	ECLASS 14.0	27-06-10-03
ECLASS 15.0	27-06-10-03		

IE-FM6C2UE0200MSD1SD1X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

상세 도면



IE-FM6C2UE0200MSD1SD1X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

V0 material



SlimFix는 공간 절약형 설계의 도체 및 케이블 마커입니다. 도체가 설치된 후라도 마커를 피팅할 수 있습니다. 무할로겐 소재를 사용했으며 난연 등급 V0/V2 적합 제품입니다. SlimFix는 교통 엔지니어링 응용 분야에 널리 알려지고 입증된 마커 유형입니다. SF 공구를 사용하면 소형 마커의 경우라도 손쉬운 설치가 가능합니다.
장점:
- 무할로겐 소재
- 난연 등급 V0/V2
- 교통 엔지니어링 응용 분야 등에 적합한 인증된 마커
- 도체 단면적이 16.0mm²보다 클 때는 케이블 타이로 고정
- 입증된 MultiCard 형식의 마커

일반 주문 데이터

유형	VT SF 5/21 MC NE WS V0	버전
주문 번호	1689470001	SlimFix, 컨덕터 및 케이블 마커, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190872571	
수량	160 ST	
유형	VT SF 6/21 MC NE WS V0	버전
주문 번호	1730560001	SlimFix, 컨덕터 및 케이블 마커, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190954611	
수량	160 ST	