



SlimFix X는 공간 절약형 설계의 비할로겐 도체 및 케이블 마커입니다. 도체가 설치된 후라도 마커를 피팅할 수 있습니다. SlimFix은 수송 공학 분야에서도 인정 및 인증 받는 마커 유형입니다. SF 공구를 사용하면 소형 마커의 경우라도 손쉬운 설치가 가능합니다.

- 할로겐 불포함 재질
- 교통 엔지니어링 응용 분야 등에 적합한 인증된 마커
- 도체 단면적이 16.0 mm²보다 클 때는 케이블 타이로 고정
- 입증된 MultiCard 형식의 마커

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

버전	SlimFix X, 컨덕터 및 케이블 마커, 7 - 40 mm, 24 x 13.62 mm, 고객 사양
주문 번호	1323490000
유형	SFX 9/24 S MC SDR
GTIN (EAN)	4050118126709
수량	24 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	1 mm	깊이 (인치)	0.0394 inch
높이	24 mm	높이 (인치)	0.9449 inch
너비	13.62 mm	폭 (인치)	0.5362 inch
순중량	0.71 g		

온도

작동 온도 범위	-40...100 °C
----------	--------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지 0.008 kg CO2 eq.

일반 데이터

버전	케이블 타이와 함께 설치
너비	13.62 mm
UL 94 가연성 등급	V-2
작동 온도 범위, 최대	100 °C
작동 온도 범위, 최소	-40 °C
컬러 코드	고객 사양
할로겐	아니요
기본 재질	폴리아미드 66
인쇄 문자	M-Print PRO 파일 요건
권고 라벨	색상은 고객 요구사항에 따름(M-Print PRO 파일을 보내 주십시오)
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태 MultiCard
라벨링 필드의 크기	23.9 x 9 mm
호환 가능 프린터	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2
콤비네이션당 마커 개수	1 MultiCard = Conductor and cable markers
작동 온도 범위	-40...100 °C

컨덕터 및 케이블 마커

할로겐	아니요	전선 굵기, 최대	500 mm ²
전선 굵기, 최소	16 mm ²	컨덕터 O.D., 최대	40 mm
컨덕터 O.D., 최소	7 mm	컨덕터 O.D.	7 - 40 mm
결선된 와이어의 단면적	16 - 500 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		